



Philips  
หูฟังแบบคาดศีรษะ

ที่ครอบหูชนิดถอดเปลี่ยนได้

SHL8800



## ออกแบบด้วยตัวเอง

เปลี่ยนที่ครอบหูฟังด้วยที่ครอบเปี่ยมสไตล์แบบใดแบบหนึ่ง

สัมผัสกับการสร้างเสียงชัดใสและเบสหนักแน่นที่มอบให้จากลำโพงคุณภาพสูง  
คุณสามารถเลือกฝาครอบที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามแบบใดแบบหนึ่งจาก 4 แบบ  
หูฟังชิ้นนี้รวมเสียงเพลงและการออกแบบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

### ดนตรีคู่หูคุณ

- ตัวขับเสียงขนาด 40 มม. ที่ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่มีผิดเพี้ยน
- การออกแบบที่ปิดมิดชิดช่วยป้องกันเสียงรบกวนรอบข้าง
- เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพดีที่สุดในประเภทเดียวกัน และคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
- บล็อกขั้วทอง 24k เพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้มากยิ่งขึ้น
- ลำโพงเปี่ยมพลังให้คุณภาพและพลังเสียงสุดเร้าใจ

### ลงตัวกับตัวตนของคุณ

- ฟองนํารองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น
- แถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มเป็นพิเศษให้ความสบายที่แท้จริง
- เลือกเปลี่ยนครอบหูฟังให้ตรงกับสไตล์ของคุณ

### นำติดตัวไปได้เสมอ

- พับเก็บได้แบนราบ พกพาติดกระเป๋าได้สะดวก
- สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

**PHILIPS**

sense and simplicity

หูฟังแบบคาดศีรษะ  
ที่ครอบหูชนิดถอดเปลี่ยนได้

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- ระบบเสียง: ปิด
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- ดอยล์เสียง: CCAW
- ไดอะแฟรม: Mylar dome
- การตอบสนองต่อความถี่: 15 - 24 000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 100 mW
- ความไว: 107 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- ประเภท: ไดนามิก

### การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: จัดวางสายด้านเดียว
- ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
- ช่องเสียง: 3.5 มม.
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง
- ประเภทสายเคเบิล: OFC

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 19.5 x 22.2 x 4.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.35 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.15 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.2 กก.
- EAN: 87 12581 49856 6
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กลอง

### ควนนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 2.96 กก.
- ควนนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 20.5 x 15 x 22 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.45 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 2.51 กก.
- EAN: 87 12581 49857 3
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3

SHL8800/10

## ไฮไลต์

### ตัวขับเสียงขนาด 40 มม.

ตัวขับเสียงขนาด 40 มม. ทำจากวัสดุผสม Mylar จึงมีความไวสูงและทรงพลัง ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่ผิดเพี้ยน

### การออกแบบที่ปิดมิดชิด

ด้วยการออกแบบที่ปิดมิดชิดให้คุณได้ยินเฉพาะเสียงคุณภาพผสมผสานแบบภายในครอบหูฟัง พร้อมกันป้องกันเสียงรบกวนรอบข้างไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาได้อย่างสิ้นเชิง หูฟังรุ่นนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชมการแสดงดนตรีสดหรือการบันทึกเสียง

### คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

การออกแบบตามหลักของศาสตร์ด้านเสียง และตัวขับที่มีคุณภาพสูงจึงทำให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเภทเดียวกัน

### ปลั๊กหัวทอง 24k

วางใจกับการเคลือบปลั๊กด้วยทองคำแท้ที่ทำให้เชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้น จึงได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น

### ฟองน้ำรองหูฟังที่สวมสบาย

ด้วยรูปแบบพิเศษและวัสดุชนิดเยี่ยมของฟองน้ำรองหูฟัง จึงสวมใส่ได้กระชับพอดีและมีความสบายอย่างยิ่ง สามารถป้องกันเสียงดังเล็ดรอดออกมาและเพิ่มพลังเสียงเบสอีกด้วย ฟองน้ำรองหูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้โค้งกระชับกับใบหูได้อย่างพอดี

### พับได้แบบแบนราบ

หูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้พับเก็บได้แบนราบให้คุณพกพาติดกระเป๋าได้สะดวก

### สายเคเบิลยาว 1.2 ม.

สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

### คุณภาพและพลังเสียงสุดเร้าใจ

ตัวขับเสียงของลำโพงทำจากวัสดุผสม Mylar จึงมีความไวสูงและทรงพลัง เพื่อพลังเสียงที่เหนือชั้นกว่า ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ผิดเพี้ยน

### สวมใส่สบายเป็นพิเศษ

แถบคาดศีรษะใส่ได้นานโดยไม่ปวดลำ เพราะหมุดวงวัสดุเนื้อนุ่มเป็นพิเศษกอนหมุดทับอีกชั้นด้วยผ้า พร้อมฟองน้ำรองหูฟังที่กระชับพอดีกับด้านบนของศีรษะจึงไม่หลวมหลุด

### ครอบหูฟังที่เปลี่ยนได้

เลือกชุดครอบหูฟังที่เปลี่ยนได้ 1 ใน 3 ชุด ชุดละชุดจะมีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ออกแบบบุคลิกและอารมณ์ของคุณ



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 5.1.10

12 NC: 8670 000 55396  
EAN: 87 12581 49856 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com