

Philips  
หูฟังแบบเหน็บหู



SHS3701



## ผสมผสานได้อย่างลงตัว

เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงเบสของหูฟังชนิดใส่ในหูที่ออกแบบมาให้ใส่สบาย กระชับไม่หลุดง่าย และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

### ดนตรีคู่หูคุณ

- ตัวจับเสียงขนาด 27 มม. ที่ให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
- ช่อง Bass beat ช่วยให้การหมุนเวียนของอากาศเพื่อให้เสียงดีขึ้น
- แมทเทิลกันไอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว

### ลงตัวกับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ

- ฟองนํารองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น
- ที่เกี่ยวหูออกแบบให้โค้งรับกับศีรษะ ช่วยให้สวมใส่สบายไม่หลุดง่าย
- ระบบจัดวางสายแบบอสมมาตรทำให้สายไม่เกะกะ
- มีที่ครอบหูฟังถึง 3 ชุดให้เลือกได้ตรงตามสไตล์คุณ
- แผ่นฟองนํารองหูฟังช่วยให้ความสบายไต่ยาวนาน

### นำติดตัวไปได้เสมอ

- สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

**PHILIPS**

sense and simplicity

## รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

- ระบบเสียง: เบ็ด
- ไดอะแฟรม: Mylar dome
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- คอยล์เสียง: ทองแดง
- การตอบสนองต่อความถี่: 12 - 22 000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 100 mW
- ความไว: 102 dB

## การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, อสมมาตร
- ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
- ช่องเสียง: 3.5 มม.
- ฝาของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง
- ประเภทสายเคเบิล: ทองแดง

## ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 9.9 x 22 x 3.6 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.046 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.092 กก.

- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.046 กก.
- EAN: 87 12581 33845 9
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก

## คานนอกกล่อง

- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 48.8 x 39.8 x 49.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 4.416 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 13.189 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 8.773 กก.
- EAN: 87 12581 33847 3
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 96

## คานในกล่อง

- คานในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 23.3 x 23 x 11.3 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.276 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.732 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.456 กก.
- EAN: 87 12581 33846 6
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6

## ไฮไลต์

## สายเคเบิลยาว 1.2 ม.

สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

## ตัวขับเคลื่อนขนาด 27 มม.

ขนาดกะทัดรัดสวมใส่สบายแต่ใหญ่พอที่จะทำให้พลังเสียงที่ใสและทรงพลัง ตัวขับเคลื่อนขนาด 27 มม. จึงเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความบันเทิงในเสียงเพลงที่ไม่ผิดเพี้ยนของคุณ

## ช่องลมเสียงทุ้ม

ช่อง Bass beat ช่วยให้การหมุนเวียนของอากาศเพื่อให้เสียงดีขึ้นด้วยพลังเสียงเบสที่นุ่มลึก

## ฟองน้ำรองหูฟังที่สวมสบาย

ด้วยรูปแบบพิเศษและวัสดุชนิดเยี่ยมของฟองน้ำรองหูฟัง จึงสวมใส่ได้กระชับพอดีและมีความสบายอย่างยิ่ง สามารถป้องกันเสียงดังเล็ดรอดออกมาและเพิ่มพลังเสียงเบสอีกด้วย ฟองน้ำรองหูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้คงกระชับกับใบหูโดยง่ายพอดี

## ที่เกี่ยวข้องได้รับกับสิทธิ

ที่เกี่ยวข้องจะตรงกับที่หลังใบหูของคุณจะเคลื่อนไปหว่าไปมากก็ตาม ให้ความสบายและคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมคือส่วนที่สัมผัสสถานหลังใบหูของคุณและตรงโหนกหูอยู่ในหูของคุณ

## แม่เหล็กนีโอไดเมียม

นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยล์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และคุณภาพเสียงโดยรวมที่ดีขึ้น

## ระบบจัดวางสายแบบอสมมาตร

ระบบจัดวางสายอย่างง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสายพันกันอย่างแน่นอน โดยออกแบบให้สายห้อยอยู่ด้านหลังคอแทนที่จะอยู่ใต้คางของคุณ



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 3.2.11

12 NC: 8670 000 30437  
EAN: 87 12581 33845 9© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com