

飞利浦  
耳挂式耳机



SHS3701



## 融合与搭配

此耳夹式耳机使用舒适、稳定性好、性能高，让您可享受低音节拍的脉动。

### 美妙音乐入耳来

- 27 毫米喇叭驱动器确保音效一流
- 低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳音色
- 钕磁铁可增强低音效果和敏感度

### 符合您的习惯和生活方式

- 耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果
- 人体工学耳挂使配戴更加舒适稳固
- 非对称布线让线缆不再碍手碍脚
- 3 种可互换外罩，混合搭配任意风格
- 软质耳垫带来超凡持久的舒适度

### 随时准备好

- 1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 声音

- 原声系统：开放
- 隔音膜：Mylar 聚酯锥形
- 磁铁型：钹制
- 音圈：铜
- 频率响应：12 - 22 000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 最大输入功率：100 mW
- 灵敏度：102 dB

## 连接

- 线缆接口：两边平行，不对称
- 线缆长度：1.2 米
- 连接器：3.5 毫米
- 接头末端：镀金
- 线缆类型：铜

## 包装尺寸

- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（宽 x 高 x 厚）：  
9.9 x 22 x 3.6 厘米
- 净重：0.046 千克

- 净重：0.092 千克
- 自重：0.046 千克
- EAN: 87 12581 33845 9
- 随附产品数量：1
- 包装类型：塑封包装

## 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 48.8 x 39.8 x 49.9 厘米
- 净重：4.416 千克
- 自重：13.189 千克
- 自重：8.773 千克
- EAN: 87 12581 33847 3
- 用户包装数量：96

## 内箱

- 内箱 (L x (宽 x 高): 23.3 x 23 x 11.3 厘米
- 净重：0.276 千克
- 净重：0.732 千克
- 自重：0.456 千克
- EAN: 87 12581 33846 6
- 用户包装数量：6

# 产品亮点

## 1.2 米线缆

这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

## 27 毫米喇叭驱动器

27 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。

## 低音节拍音孔

低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳音色，产生更深沉而丰富的低音。

## 舒适耳垫

耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

## 人体工学耳挂

即使在运动时，耳挂也可以一直挂在耳朵的后面，使耳机保持在一个非常舒适的位置而且绝不会影响听觉效果。通过与您耳后接触的部分，可以使耳机停留在耳朵上

## 钹磁铁

钹是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

## 非对称布线系统

这样的布线方式既简单又能很好地解决线缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。



发行日期 2010-12-10

版本：3.2.11

12 NC: 8670 000 30437  
EAN: 87 12581 33845 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)