

飞利浦
多媒体音箱 2.1

2.5 英寸卫星扬声器
5 英寸低音扬声器
60 瓦



SPA2335

动态音效

低音反射技术支持 28 瓦功率输出，可带来深沉的音调。此音箱兼容所有媒体，可带来丰富、饱满的音质，并且喇叭形低音导管可防止失真。

丰富的复合音质

- 28W RMS 总输出功率
- 阻尼效果出色的驱动器可降低震动和声音失真
- 低音反射扬声器可提供深沉、浑厚的低音效果

流行设计

- 高雅设计，有声有型

简约

- 兼容所有媒体

PHILIPS

规格

音响系统

- 波段: 20Hz-20kHz
- 输入阻抗: 25 欧姆
- 总输出功率: 28 瓦
- 功率: 220 伏 50 赫兹
- 信噪比: >75dB
- THD: <1%

音响系统 L/R 声道

- 音响放大器: AB 类放大器
- 声道分离: >45 分贝
- 输入灵敏度: 450 毫伏
- 额定输出功率: 6 瓦 x2

低音扬声器音响系统

- 音响放大器: AB 类放大器 (BTL)
- 输入灵敏度: 180 毫伏
- 额定输出功率: 16 瓦

左 / 右扬声器

- 驱动器功率范围: 1-20 瓦 x2
- 波段: 100 赫兹 -18 千赫
- 额定阻抗: 6 欧姆
- 灵敏度: 85 分贝 (2.83 伏 /1 米)
- 扬声器驱动器: 2.5 英寸全频

低音扬声器

- 驱动器功率范围: 2-60 瓦
- 波段: 55 赫兹 -250 赫兹
- 额定阻抗: 8 欧姆
- 灵敏度: 86 分贝 (2.83 伏 /1 米)

连接

- 线缆长度: 1.5 米
- 连接器: 3.5 毫米立体声耳机
- 数据的音频输入: 立体声音频 (3.5 毫米插孔) 1 个

功率

- 电源 LED 指示灯: 琥珀色

包装内容

- 卫星音箱数量: 2
- 低音炮
- 3.5 毫米立体声线缆: 锁定功能
- 快速安装向导

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 32 x 25.4 x 24.5 厘米
- EAN: 69 23410 71543 9
- 总重: 3.45 千克
- 净重: 3.192 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.258 千克
- 放置架子的类型: 侧放

外箱

- 总重: 14.62 千克
- GTIN: 1 69 23410 71543 6
- 外箱 (L x (宽 x 高): 50.2 x 33.2 x 52.4 厘米
- 净重: 12.768 千克
- 用户包装数量: 4
- 自重: 1.852 千克

产品亮点

28W RMS

28W RMS 总输出功率

低音反射扬声器

扬声器驱动器背后的音箱可将气流引导至内置于音箱中的声学调谐音孔, 令低音节奏更加强劲有力, 更具现场气氛。

兼容所有媒体

兼容所有媒体

阻尼效果出色的驱动器

单一扬声器驱动器通常会在隔音膜边缘导致特定的分割震动, 并且经常造成某些声音失真。使用聚脂薄膜 (一种统一单体) 和一种更轻便的材料 (通常用在驱动器音锥周围) 可解决这一问题。通过用完全对称的环形环绕音锥, 所产生的阻尼效果可抑制异步震动, 带来更均衡、更自然的音效。



发行日期 2014-08-09

版本: 2.0.2

12 NC: 8670 000 90233
EAN: 69 23410 71543 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com