



Philips  
Уеб камера с Pixel Plus

VGA  
CCD

SPC900NC



## Висока разделителна способност дори на тъмно

### С Pixel Plus и Digital Natural Motion

Това е просто най-добрата уеб камера в света. Тя използва най-съвременните технологии на Philips, като оптиката ѝ е толкова чувствителна, че може да даде пълноцветно изображение с висока разделителна способност дори на тъмно. Тя е чудесна за излъчвания в Интернет и за наблюдение на дома.

#### Най-пълноценна работа с уеб камера

- Видео с 90 кадъра на секунда за изображение без трепкане
- Свръхчувствителен датчик за работа на тъмно
- Функцията за проследяване на лице автоматично следи лицето ви
- 8-кратно цифрово увеличение за изключително доближаване

#### Определено възможно най-качественото изображение

- 1,3 мегапиксела за още по-високо качество на изображението
- Pixel Plus за детайлност, дълбочина и яснота
- Прецизният стъклен обектив предлага по-рязко и качествено изображение
- Digital Natural Motion за елиминиране на накъсванията

#### Уеб камерата за професионалисти

- Добавете най-висококачествено видео и звук към разговорите
- Излъчване в Интернет с качество на ефирна телевизия
- Разпознаване на движение за надеждно наблюдение на дома
- Управлявайте уеб камерата и нейните приложения с VLounge Advanced



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Видео и фото режим

- Датчик: CCD
- Разделителна способност на сензора: VGA
- Видео разделителна способност: VGA
- Разделителна способност на снимките: VGA
- Интерпол. разд. способност на снимките: 1,3 MP
- Макс. брой кадри в секунда: 90 кадъра в секунда
- Обектив: F2.2, D55°
- Баланс на бялото: 2600 – 7600 k
- Мин. яркост: < 1 lux
- Дълбочина на цвета: 24 бита

### Механика

- Скоба за лаптоп
- Скоба за LCD
- Стойка за монитор с EЛТ
- Настолна поставка
- Цифров вграден микрофон
- Бутон QuickLaunch
- Бутон за снимка

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя

### Софтуер

- V Lounge: Разширена
- Добавете видео към: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### Изисквания към системата

- Операционна система: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows

- 2000, Microsoft Windows XP
- Процесор: Pentium II 500 MHz или по-бърз
- RAM памет: 128 MB RAM
- Звукова платка: да
- USB: Свободен USB порт
- Връзка с Интернет: да
- CD-ROM или DVD-ROM устройство

### Възможности за свързване

- PC Link: USB 1.1
- Дължина на кабела: 2,1 м

### Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 74 x 142 x 74 мм
- Тегло на продукта (г): 115

### Данни за опаковката

- I2NC: 908210004494
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
- Бруто тегло: 0,440 кг
- Височина: 230 мм
- Дължина: 190 мм
- Ширина: 90 мм
- Количество: 1
- Тегло с опаковката: 0,325 кг

### Външен кашон

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
- Количество: 6
- Бруто тегло: 3,240 кг
- Тегло с опаковката: 2,340 кг
- Височина: 248 мм
- Дължина: 387 мм
- Ширина: 285 мм

## Акценти на продукта

### Видео с 90 кадъра на секунда

Светкавичната скорост от 90 кадъра в секунда осигурява невероятно стабилна картина, перфектна за видео конференции лице в лице и дистанционно следене на дома.

### Работи в почти пълна тъмнина

Свърхчувствителният висококачествен CCD датчик осигурява естествено изглеждащи образи дори на тъмно

### Автоматично следене на лицето

Най-новият софтуер за камера автоматично открива лицето ви и движи обектива, докато вие се движите. Вие оставате в центъра на изображението дори когато се движите по време на видео конференция. Това ви дава свобода да се изразявате и да разговаряте по-естествено.

### 1,3 мегапиксела

1,3 мегапиксела е най-високата разделителна способност по силите на уеб камерите. Така вие можете да използвате уеб камерата като фотоапарат за заснемане на висококачествени фотографии, които са достатъчно добри дори за отпечатване в големи формати.

### Pixel Plus

Pixel Plus е технология за цифрова обработка на картината, която увеличава броя на редовете и пикселите. Резултатът е картини с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина - винаги и от всеки източник.

### Прецизен стъклен обектив

Рязкост, отчетливост и яснота. Прецизният стъклен обектив ви гарантира високо качество на изображението във всички приложения - от снимки до видео съобщения. Полираният обектив има специално покритие, което удължава полезния му живот и го предпазва от износване и натрупване на прах.

### Digital Natural Motion

Digital Natural Motion е създадено от Philips, за да премахне ефекта на трепкане, който се появява в движещите се изображения. Digital Natural Motion оценява движението в образа и коригира трепканията както в ефирния, така и в записания филмов материал (напр. на DVD). Получените в резултат на това гладко възпроизвеждане на движението и превъзходна рязкост издигат преживяването при гледане на ново равнище.

### Добавете най-висококачествено видео

Уеб камерата е проектирана за добавяне на видео към вашите Интернет разговори, така че можете не само да чувате, но и да виждате вашите приятели и семейството онлайн. Работи лесно и мигновено и е изцяло пригодна за работа с бъдещи приложения!

### Излъчване в Интернет

Тази камера е идеална за излъчване в Интернет благодарение на първокласното качество на заснетото изображение. Споделяйте видео с приятелите и семейството или го излъчвайте в Интернет.

### Разпознаване на движение

Със специалната функция за разпознаване на движение можете да записвате всичко, което се случва у дома ви във ваше отсъствие. Включете разпознаването на движение на камерата, когато излизате от дома си, и тя ще започне да записва само когато долови движение в стаята.



Дата на издаване  
2009-01-21

Версия: 7.0.11

I2 NC: 9082 100 04494  
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)