



Philips
WWW-kamera ja Pixel
Plus -tekniikka

VGA
CCD

SPC900NC



Tarkka myös pimeässä

Pixel Plus ja Digital Natural Motion

Maailman paras WWW-kamera. Kamerassa käytetään Philipsin huipputekniikkaa, ja herkän optiikan avulla kuva on tarkka ja värit näkyvät myös pimeässä. Sopii loistavasti web-videosiirtoon ja kodin valvontakameraksi.

Täydellinen WWW-kameralämys

- Häiriötöntä videokuvaa 90 kuvaa sekunnissa
- Erityisherkkä anturitekniikka mahdollistaa käytön pimeässä
- Kasvoseuranta seuraa kasvojasi automaattisesti
- 8x digitaalinen zoomi tehokkaiisiin lähikuviin

Aikamme laadukkaimmat kuvat

- 1,3 megapikselillä parantaa kuvan laatua
- Pixel Plus antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- Precision-lasilinssi takaa terävemmän kuvan
- Digital Natural Motion kuvassa ilmenevän nykimisen poistamiseen

Ammattilaisten WWW-kamera

- Lisää puheluihin huippulaatuista videokuvaa ja puhetta
- Korkeatasoisia web-lähetystyökaluja
- Kodin valvontajärjestelmässä luotettava liikkeen tunnistus
- Voit ohjata WWW-kameraa ja sen sovelluksia VLounge Advanced -ohjelmistolla



PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Videon ja valokuvien kuvaaminen

- **Sensori:** CCD
- **Kuvasensori:** VGA
- **Videokuvan resoluutio:** VGA
- **Kuvan resoluutio:** VGA
- **Kuvan interpoloitu resoluutio:** 1,3 MP
- **Enimmäiskuvanopeus:** 90 fps
- **Linssi:** F 2,2, D55°
- **Valkotasapaino:** 2600 – 7600 k
- **Vähimmäisvalaistus:** < 1 luksia
- **Värin syvyys:** 24 bittiä

Mekanismi

- Kannettavan tietokoneen kiinnike
- LCD-näytön kiinnike
- Kuvaputken teline
- työpöytäeline
- Kiinteä digitaalimikrofoni
- QuickLaunch-painike
- Valokuvapainike

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Pika-asennusopas, Käyttöopas

Ohjelmisto

- **VLounge:** Edistynyt
- **Lisää videokuva:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Järjestelmävaatimukset

- **Käyttöjärjestelmä:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Suoritin:** Vähintään 500 MHz:n Pentium II
- **RAM-muisti:** 128 Mt RAM
- **Äänikortti**
- **USB:** Vapaa USB-portti
- Internet-yhteys
- CD-ROM- tai DVD-ROM-asema

Liitännät

- **PC Link:** USB 1.1
- **Johdon pituus:** 2,1 m

Mitat

- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 74 x 142 x 74 mm
- **Tuotteen paino (g):** 115

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210004494
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 86627 9
- **Kokonaispaino:** 0,440 kg
- **Korkeus:** 230 mm
- **Pituus:** 190 mm
- **Leveys:** 90 mm
- **Määrä:** 1
- **Taara:** 0,325 kg

Ulompi pakkaus

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 88561 4
- **Määrä:** 6
- **Kokonaispaino:** 3,240 kg
- **Taara:** 2,340 kg
- **Korkeus:** 248 mm
- **Pituus:** 387 mm
- **Leveys:** 285 mm

Tärkeimmät ominaisuudet

Videokuva 90 kuvaa sekunnissa

Salamannopea 90 fps:n virkistysnopeus luo uskottoman tasaisen kuvan, joka sopii täydellisesti kasvokkaiseen videoneuvotteluun ja kodin etätarkkailuun.

Toimii hämärässä

Eritysherkkä ja korkealaatuinen CCD-anturi takaa luonnollisen näköiset kuvat jopa pimeässä

Automaattinen kasvonseuranta

Huippuluokan kameraohjelma tunnistaa kasvoja automaattisesti ja seuraa liikkeitäsi. Olet koko ajan keskellä kuvaa, vaikka liikkuisitkin videoneuvottelun aikana. Voit ilmaista itseäsi vapaasti ja puhua luonnollisesti.

1,3 megapikseliä

1,3 megapikseliä on WWW-kameran korkein resoluutio. Näin tarkalla WWW-kameralla voi ottaa laadukkaita valokuvia, jotka voidaan tulostaa suurennettuina.

Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelytekniikka, joka lisää juovien ja kuvapisteen määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syyvyttä lähteestä riippumatta.

Precision-lasilinsi

Terävä, kirkas ja selkeä. Precision-lasilinssi takaa korkean kuvanlaadun kaikkiin sovelluksiin näppäilykuvista videonomiin. Linssit on päällystetty erikoiskalvolla, joka pidentää niiden käyttöikä ja suojaa niitä liialta ja pölyltä.

Digital Natural Motion

Philips kehitti Digital Natural Motion -tekniikan liikkuvassa kuvassa ilmenevän nykimisen poistamiseksi. Digital Natural Motion mittaa kuvan liikettä ja korjaa nykivän liikkeen sekä tv-lähetysissä että elokuvamateriaalissa (DVD). Tuloksena on sulava ja erittäin terävä kuva, joka tekee katseluelämyksestä todella miellyttävän.

Lisää huippulaatuista videokuva

WWW-kameralla voit lisätä videokuva Internet-puheluihin, jolloin voit myös nähdä ystäväsi ja perheesi verkossa. WWW-kamera on helppokäyttöinen ja päivitettävä!

Web-lähetykset

Tämä sopii erinomaisesti web-lähetysiin, sillä kameralla otetut kuvat ovat erittäin laadukkaita. Voit jakaa videosi ystävien ja sukulaisten kanssa tai voit lähettää sen Internetiin.

Liikkeentunnistus

Liikkeentunnistustoiminnon avulla voit tallentaa kaiken mitä kotonasi tapahtuu, silloin kun olet poissa. Määritä kamera liikkeentunnistustilaan, kun poistut kotoasi. Kamera aloittaa tallennuksen, kun se havaitsee huoneessa liikettä.

8x digitaalinen zoomi

Mitä tahansa kuvaa voi loitontaa tai lähentää. Voit säätää zoomia näyttöliittymän avulla samalla, kun katsot kuvaa. Tällä tavoin kuvan hallinta on helppoa.

VLounge Advanced

Voit luoda ja lähettää videoposteja hetkessä. VLounge on kuvien ja videoleikkeiden kuvaamiseen, hallitsemiseen ja arkistointiin tarkoitettu ohjelmisto, jota on helppo käyttää hiirellä. WWW-kameran kanssa käytettynä sitä voi käyttää kodin valvontaan, liikkeentunnistukseen ja web-lähetysiin.



Julkaisupäivä 2009-01-23

Versio: 7.0.11

I2 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com