



飞利浦  
采用逐点晶晰技术的网  
络摄像机

VGA  
CCD

SPC900NC



## 在黑暗中依然极为清晰

采用逐点晶晰和数码自然动感技术

这是全球顶级的网络摄像机，采用了飞利浦最新的技术，其光学元件非常敏感，即使在黑暗中也能为您呈现色彩丰富的高清晰度图像，是网络广播和家庭监视的完美选择。

### 一流品质的图像

- 130 万像素带来更高的影像品质
- 数码自然动感消除了颤抖现象
- 逐点晶晰技术，可获得出众的细节、层次和清晰度
- 精密玻璃镜头可提供更清晰的影像品质

### 极品网络摄像体验

- 8 倍数码变焦带来超凡特写
- 每秒视频 90 帧带来无闪烁的图像
- 面部跟踪功能自动跟随您的面部
- 超级敏感的传感器技术适合在黑暗中操作

### 专业级别的网络摄像机

- 为通话添加质量上乘的视频和语音
- 动态检测带来可靠的家庭监视效果
- 用 VLounge Advanced 控制网络摄像机及其应用程序
- 广播质量的网络播放

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 视频捕捉

- 影像传感器类型: CCD
- 视频分辨率: VGA
- 插入的最大快照分辨率: 1.2 万像素 (1280x960)

### 附件

- 随附配件: 快速安装指南, 用户手册

### 连接

- PC Link: USB 1.1
- 电缆长度: 2.1 米

### 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 74 x 142 x 74 毫米
- 产品重量: 115

### 结构

- 笔记本电脑定位夹
- LCD 定位夹
- CRT 支架
- 台式电脑支架
- 数字内置麦克风
- 快速启动按钮
- 快照按钮

### 外箱

- I2NC: 9082 100 05078
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34262 3
- 净重: 3.240 千克
- 自重: 2.340 千克
- 数量: 6
- 长度: 387 毫米
- 宽度: 285 毫米
- 高度: 248 毫米

### 包装数据

- I2NC: 908210004494
- 数量: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90874 0
- 净重: 0.440 千克
- 自重: 0.325 千克
- 高度: 230 毫米
- 长度: 190 毫米
- 宽度: 90 毫米

### 软件

- VLounge: 高级
- 添加视频至: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### 系统要求

- 操作系统: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- 处理器: Pentium II 500MHz 或更快
- USB: 可用 USB 端口
- CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器
- 内存: 128 MB RAM
- 声卡
- 互联网连接

### 视频和快照拍摄

- 传感器: CCD
- 传感器分辨率: VGA
- 视频分辨率: VGA
- 快照分辨率: VGA
- 插入的快照分辨率: 130 万像素
- 最高帧速率: 90 fps
- 最小照度: < 1 lux
- 色彩深度: 24 位
- 镜头: F2.2, D55°
- 白平衡: 2600 - 7600 K

## 产品集锦

### 130 万像素

130 万像素是网络摄像机所能达到的最高分辨率。有了它, 您可以将您的网络摄像机当作相机来拍摄优质的照片, 甚至足以打印较大尺寸的高质量图像。

### 8 倍数码变焦

放大和缩小可以为任何影像完美地添加相框。您可以在浏览影像时通过屏幕上的界面完全控制缩放, 从而随心所欲进行调节。

### 每秒视频 90 帧

迅如闪电的每秒 90 帧刷新率可产生卓越的稳定影像, 极为适合面对面视频会议和远程家庭监视。

### 添加质量上乘的视频

网络摄像机可以将视频添加到您的互联网通话中, 以便您在线看到亲朋好友并听到他们的声音。操作简单迅捷, 完全符合时代趋势!

### 自动面部跟踪

最先进的相机软件, 能够自动检测您的面部并根据您的面部移动而移动镜头。即使在视频会议中移动, 您将依然位于图像的中央。这使您能够自在表达自我, 自然无碍交流。

### 数码自然动感

飞利浦发明的数码自然动感技术消除了移动画面内容中出现的颤抖现象。数码自然动感技术评估了画面中的移动并修正了电视节目和录制的电影资料 (如 DVD) 中的颤抖现象。由此产生的顺畅的动画再现和优秀的清晰度必将让您享受到更高层次的视觉体验。

### 动态检测

使用特殊的动态检测功能, 您可以在外出时记录下家中发生的一举一动。在您外出之前, 可以将相机设置为动态检测模式, 于是, 摄像机仅将在检测到家中出现移动情况时开始录制。

### 逐点晶晰

逐点晶晰是一种数字画面处理技术, 可增加行数和像素数。因此无论何时, 无论使用任何信号源, 画面都非常清晰, 展现令人难以置信的细节和层次感。

### 精密玻璃镜头

明快、锐利而清晰。精密玻璃镜头可确保所有应用场合的高影像品质, 无论是快照还是视频通讯。经过打磨的镜头覆盖了一层特殊薄膜, 可延长镜头的使用寿命, 防止镜头磨损、破裂和积聚灰尘。

### VLounge Advanced

瞬间创建并发送视频邮件。VLounge 是用来拍摄、整理和归档快照以及视频剪辑的高级软件, 只需几次鼠标点击即可完成操作。您还可以用它和网络摄像机进行家庭监视、活动检测和网络广播。

### 网络播放

此相机具有超高品质的影像拍摄效果, 特别适合进行网络播放。与亲朋好友分享视频或将视频在互联网上播放。

### 即使在黑暗中也能操作

超级敏感的优质 CCD 传感器确保即使在黑暗中图像看起来也很自然。



发行日期 2009-01-21

版本: 3.0.8

I2 NC: 9082 100 05078  
EAN: 87 10895 90874 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)