



飞利浦
内置驱动器，IDE

DVD-ROM

16 倍速

SPD2204BD

超凡的性能

以 16 倍速读取 DVD 数据

飞利浦创新技术能够以 16 倍速读取 DVD 数据，以令人满意的稳定性播放所有 DVD 格式和 CD 数据。

性能出众

- DVD 读取速度可达 16 倍速

方便

- 10 种语言的步进式手册
- 即插即用，易于安装

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

内置驱动器, IDE
DVD-ROM 16 倍速

规格

读取速度

- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)
- 存取时间: 110 毫秒
- 缓存大小: 198 kB

连接

- 接口: IDE (UDMA-2)
- 其它接口: 直流电源接口, 主 / 副选择跳线

方便

- 便于安装: 即插即用
- 手册语言: 14

系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® Vista、XP 和 2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 1.3GHz 或更高版本 CPU
- 内存: 256 MB

电源

- 适配器类型: 直流 5V/12V
- 功耗: 17 英寸 W

技术规格

- 湿度: 20 ... 80 %RH (非冷凝)
- 操作温度范围: +5 ... +50 °C
- 储放温度范围: -40 ... +80 °C



- 安全标准: EN60950, EN60825
- EMC 标准: EN55022, EN55024

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 22.8 x 20.5 x 11.1 厘米
- 净重: 0.8 千克
- 自重: 1 千克
- 自重: 0.2 千克
- EAN: 87 12581 44591 1
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 56.8 x 42.3 x 24.6 厘米
- 净重: 8 千克
- 净重: 10.8 千克
- 自重: 2.8 千克
- EAN: 87 12581 44592 8
- 用户包装数量: 10

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 14.82 x 4.2 x 17 英寸 厘米
- 重量: 0.75 千克

附件

- 随附的附件: 用户手册

SPD2204BD/97

产品亮点

多语言手册

使用多语言手册, 您将可以通过自己的母语的引导来轻松完成安装过程。

即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

以 16 倍速读取 DVD ROM

根据行业标准, 该驱动器能以 16 倍速和最高的稳定性进行读取。



发行日期 2010-07-02

版本: 3.0.6

12 NC: 8670 000 42568
EAN: 87 12581 44591 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com