

飞利浦  
内置驱动器

DVD-ROM

16 倍速

SPD2214BD



## 超凡的性能

超凡 16 倍速读取 DVD 数据

飞利浦创新技术能够以 16 倍读取 DVD 数据，以令人满意的稳定性播放所有 DVD 格式和 CD 数据。

### 极端的可靠性和健壮性

- 在所有的驱动器和机顶设备中可靠地播放您的 DVD

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

内置驱动器  
DVD-ROM 16 倍速

## 规格

### 电源

- 适配器类型: 直流 5V/12V
- 功耗: 12 瓦

### 技术规格

- 湿度: 15 - 80 %RH (非冷凝)
- 操作温度范围: 5 - 40 °C
- 存取时间: CD: <120 兆秒 (标准), DVD: <140 兆秒 (标准)
- 储放温度范围: -40 .. +65 °C
- 安全标准: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC 标准: EN55022, EMS5024, FCC Part 15

### 连接

- 接口: SATA
- 其它接口: 12 伏直流输入, 直流电源接口, 主 / 副选择跳线

### 方便

- 便于安装: 即插即用

### 读取速度

- 存取时间: 80 毫秒
- 缓存大小: 256 KB
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD-ROM: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV



SPD2214BD/93

## 产品亮点

### DVD 兼容性

DVD 兼容性确保自制 DVD 光盘可在尽可能多的机顶播放机和 DVD-ROM 中播放。

### 系统要求

- PC 操作系统: Windows 98、NT4.0、ME、2000、XP、Vista
- 处理器: Pentium III 500MHz 或更快
- 内存: 128MB

### 外箱

- 净重: 9.1 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高): 36.3 x 36.3 x 24.4 厘米
- 净重: 8.5 千克
- 自重: 0.6 千克
- EAN: 87 12581 45383 1
- 用户包装数量: 10

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 17 英寸 x 14.6 x 4.2 厘米
- 净重: 0.9 千克
- 净重: 0.85 千克
- 自重: 0.05 千克
- EAN: 87 12581 45382 4
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体



发行日期 2009-08-14

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 48112  
EAN: 87 12581 45382 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)