



飞利浦
内置驱动器，SATA

DVD-ROM
16 倍速

SPD2216BD

超凡的性能

稳定可靠，值得信赖

飞利浦创新技术能够以 16 倍速读取 DVD 数据，以令人满意的稳定性读取和播放所有 DVD 格式和 CD 数据。

性能出众

- DVD 读取速度可达 16 倍速

便利性

- 即插即用，易于安装
- 10 种语言的步进式手册

PHILIPS

内置驱动器, SATA
DVD-ROM 16 倍速

规格

读取速度

- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)
- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- 存取时间: 110 毫秒
- 缓存大小: 256 kB

附件

- 随附的附件: 用户手册

连接

- 接口: SATA 接口

便利性

- 便于安装: 即插即用
- 手册语言: 14

电源

- 功耗: 18 瓦
- 电源输入: 直流 5 伏 1.2 安 / 12 伏 1 安

系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® 7、Vista、XP 和 2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 - 1.3 GHz 或更快
- 内存: 256 MB
- 硬盘空间: 500 MB

技术规格

- 操作温度范围: +5 ... +50 °C



SPD2216BD/97

产品亮点

以 16 倍速读取 DVD ROM

根据行业标准, 该驱动器能以 16 倍速和最高的稳定性进行读取。

即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

多语言手册

使用多语言手册, 您将可以通过自己的母语的引导来轻松完成安装过程。

- 储放温度范围: -40 ... +65 °C
- 湿度: 20 ... 80 %RH (非冷凝)
- 安全标准: EN60950, EN60825
- EMC 标准: EN55022, EN55024

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
14.82 x 4.2 x 17 厘米
- 重量: 0.75 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
22.6 x 20 x 10.7 厘米
- 总重: 0.93 千克
- 净重: 0.792 千克
- 自重: 0.138 千克
- EAN: 87 12581 54157 6
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 56.8 x 42.3 x 24.6 厘米
- 总重: 10.8 千克
- 净重: 7.92 千克
- 自重: 2.88 千克
- EAN: 87 12581 54159 0
- 用户包装数量: 10



发行日期 2014-03-13

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 000 62757
EAN: 87 12581 54157 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com