



飞利浦
内置大容量驱动器，
SATA

DVD-ROM
16 倍速

SPD2216BM

超凡的性能

稳定可靠，值得信赖

飞利浦创新技术能够以 16 倍速读取 DVD 数据，以令人满意的稳定性读取和播放所有 DVD 格式和 CD 数据。

性能出众

- DVD 读取速度可达 16 倍速

便利性

- 即插即用，易于安装

PHILIPS

内置大容量驱动器, SATA
DVD-ROM 16 倍速

规格

读取速度

- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)
- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- 存取时间: 110 毫秒
- 缓存大小: 256 kB

连接

- 接口: SATA 接口

便利性

- 便于安装: 即插即用

电源

- 功耗: 18 瓦
- 电源输入: 直流 5 伏 1.2 安 / 12 伏 1 安

系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® 7、Vista、XP 和 2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 - 1.3 GHz 或更快
- 内存: 256 MB
- 硬盘空间: 500 MB

技术规格

- 操作温度范围: +5 ... +50 °C
- 储存温度范围: -40 ... +65 °C
- 湿度: 20 ... 80 %RH (非冷凝)
- 安全标准: EN60950, EN60825
- EMC 标准: EN55022, EN55024

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):
14.82 x 4.2 x 17 厘米
- 重量: 0.75 千克

包装尺寸

- EAN: 87 12581 54158 3
- 包装类型: 工包

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 37.8 x 31.7 x 23.8 厘米
- 总重: 9.5 千克
- 净重: 7.5 千克
- 自重: 2 千克
- EAN: 87 12581 54160 6
- 用户包装数量: 10

SPD2216BM/00

产品亮点

以 16 倍速读取 DVD ROM

根据行业标准, 该驱动器能以 16 倍速和最高的稳定性进行读取。

即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。



发行日期 2014-03-13

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 000 62758
EAN: 87 12581 54158 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com