

飞利浦
内置驱动器

DVD

20 倍速 刻录机

SPD25 I5SD



多 SATA 驱动器

值得信赖的可靠存储

飞利浦 SATA DVD RW 驱动器可以读取和写入所有 DVD、双层介质和 CD 格式。即使无经验的用户也能够轻松安装。由 Blu-ray、DVD 和 CD 光学介质的共同开发者研制，超稳定的品质值得信赖。

感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式

性能出众

- DVD+R DL 上 8 倍速写入
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- 超凡的 20 倍速写入速度

方便

- 即插即用，易于安装
- 双格式

极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

内置驱动器
DVD 20 倍速 刻录机

规格

写入速度

- DVD+R: 20 倍速 (24000KB/秒) 最高, CAV
- DVD-R: 20 倍速 (24000KB/秒) 最高, CAV
- DVD+R DL: 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- DVD-R DL: 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD-RAM: 12 倍速 (16200KB/秒), PCAV

刻录速度

- DVD+RW: 8 倍速 (10800KB/秒), CLV
- DVD-RW: 6 倍速 (8100KB/秒), CLV
- CD-RW: 24 倍速 (3600KB/秒) 最高, 超高速光盘的 Z-CTV

读取速度

- DVD-ROM: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD-RAM: 12 倍速 (16200KB/秒), PCAV
- 存取时间: 140
- 缓存大小: 2MB

连接

- 接口: SATA
- 其它接口: 12 伏直流输入, 模拟音频 L/R 输出

方便

- 便于安装: 即插即用

系统要求

- 硬盘空间: 650MB

- PC 操作系统: Windows® XP、2000 SP4、ME、NT、98 SE
- 处理器: Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- 内存: 128MB

尺寸

- 产品尺寸 (宽 × 厚 × 高): 148 × 170 × 42 毫米
- 产品重量: 0.75 千克

技术规格

- 湿度: 20 - 80 %RH (非冷凝)
- 操作温度范围: 5 - 50 °C
- 储存温度范围: -40 - 80 °C
- 安全标准: EN60950, EN60825, ULI950
- EMC 标准: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)): 22.8 × 20.5 × 9.1 厘米
- 净重: 1.097 千克
- 净重: 0.882 千克
- 自重: 0.215 千克

外箱

- 净重: 9.72 千克
- 外箱 (L × (宽 × 高)): 48 × 47 × 22 厘米
- 净重: 8.82 千克
- 自重: 0.9 千克

SPD2515SD/97

产品集锦

动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

+/- DL 上的双格式刻录机

新式驱动器支持在 +R 和 -R 8.5 GB 双层介质上写入

即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

8.5GB 存储容量

可在单面双层光盘上存储 8.5 GB 数据或 4 小时的高品质 DVD 视频

DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式, 是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。



发行日期 2009-01-21

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 37998
EAN: 87 12581 40359 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com