

飞利浦  
内置驱动器，SATA

DVD  
24 倍速  
刻录机

SPD2525BD



## 无需再担心光盘格式问题 ...

光学存储，值得信赖

这款飞利浦内置 DVDRW 驱动器可以读取和写入所有 DVD、双层光盘和 CD 格式。即使无经验的用户也能够轻松安装。由蓝光、DVD 和 CD 光学介质的同一开发者研制，超稳定的品质值得信赖。

### 性能出众

- 出色的 24 倍写入速度
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量

### 极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

### 感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式

### 便利性

- 此驱动器可读取和写入所有 CD 和 DVD 格式
- 10 种语言的步进式手册
- 即插即用，易于安装
- 面面俱到的软件包中含有多多种 DVD 和 CD 应用程序

# PHILIPS

内置驱动器, SATA  
DVD 24 倍速, 刻录机

## 规格

### 读取速度

- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21600kB/s)
- 存取时间: 110 毫秒
- 缓存大小: 2MB

### 写入速度

- DVD+R: 24 倍速 (32400 kB/秒)
- DVD-R: 24 倍速 (32400 kB/秒)
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
- DVD+R DL: 12x (16200 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)

### 刻录速度

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

### 连接

- 接口: SATA 接口

### 便利性

- 便于安装: 即插即用
- 手册语言: 14

### 附件

- 随附的附件: 含软件及手册的 CD-ROM, 用户手册

### 软件

- Nero 8 Essentials: Nero Burning ROM SE 8.3, Nero BackItUp 3.5, Nero BurnRights 2.5, Nero CoverDesigner 3.3, Nero DiscSpeed 4.11, Nero DriveSpeed 3.8, Nero Home 3.3, Nero InfoTool 5.3, Nero MediaHome 3.3, Nero Photosnap 1.6, Nero StartSmart 8.3, Nero Recode 3.1 (30 天试用期), Nero ShowTime 4.3 (30 天), Nero Vision Exp. 5.3 (30 天), InCD 5.9

### 系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® 7、Vista 和 XP
- 处理器: Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- 内存: 256 MB
- 硬盘空间: 100 MB

### 技术规格

- 操作温度范围: +5 ... +50 °C
- 储放温度范围: -40 ... +65 °C
- 湿度: 15 ... 80 %RH (非冷凝)
- 安全标准: EN60950, EN60825
- EMC 标准: EN55022、EN55024 和 IEC61000

### 电源

- 电源输入: 直流 5 伏 1.5 安 / 12 伏 2.5 安
- 功耗: 最大 37 瓦

### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 14.82 x 4.2 x 17 厘米
- 重量: 0.8 千克

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 22.7 x 20.8 x 9.5 厘米
- 总重: 1 千克
- 净重: 0.85 千克
- 自重: 0.15 千克
- EAN: 87 12581 52063 2
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

### 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 51.2 x 47.2 x 23.4 厘米
- 总重: 10.6 千克
- 净重: 8.5 千克
- 自重: 2.1 千克
- EAN: 87 12581 52064 9
- 用户包装数量: 10

SPD2525BD/97

## 产品亮点

### 支持所有 CD - DVD 格式

此驱动器支持 CD-ROM、CD-R(W)、DVD-ROM、DVD+R(W)、DVD-R(W)、DVD+R DL、DVD-R DL 和 DVD-RAM 格式。您再也不需要考虑哪些光盘适合您的驱动器!

### DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式, 是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。

### 8.5GB 存储容量

可在单面双层光盘上存储 8.5 GB 数据或 4 小时的高品质 DVD 视频

### 动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

### 无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

### 即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

### 多语言手册

使用多语言手册, 您将可以通过自己的母语的引导来轻松完成安装过程。

### 面面俱到的软件包

完整的软件绑定, 通过一个简单直观的方式提供所有功能。

### 24 倍写入速度

凭借最新的技术, 这款驱动器的写入速度可达 24 倍速。它可谓是最快的驱动器, 同时也确保了稳定性。



发行日期 2014-03-13

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 000 59251  
EAN: 87 12581 52063 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com