

飞利浦
内置驱动器, SATA

DVD

20 倍速 刻录机

SPD6104BD



无需再担心光盘格式问题 ...

光学存储, 值得信赖

飞利浦内置 DVD RW 驱动器可以读取和写入所有 DVD、双层介质和 CD 格式。即使无经验的用户也能够轻松安装。由 Blu-ray、DVD 和 CD 光学介质的共同开发者研制, 超稳定的品质值得信赖。

性能出众

- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- 超凡的 20 倍速写入速度

极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式

方便

- 此驱动器可读取和写入所有 CD 和 DVD 格式
- 10 种语言的步进式手册
- 即插即用, 易于安装
- 面面俱到的软件包中含有多多种 DVD 和 CD 应用程序

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

内置驱动器, SATA
DVD 20 倍速 刻录机

规格

读取速度

- DVD-ROM: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD-RAM: 12 倍速 (6750KB/秒) 最高, PCAV
- 存取时间: 160 毫秒
- 缓存大小: 2MB

写入速度

- DVD+R: 20 倍速 (24000KB/秒) 最高, CAV
- DVD-R: 20 倍速 (24000KB/秒) 最高, CAV
- DVD-RAM: 12 倍速 (6750KB/秒) 最高, PCAV
- DVD+R DL: 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- DVD-R DL: 4 倍速 (5400KB/秒), CLV
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV

刻录速度

- DVD+RW: 8 倍速 (10800KB/秒), CLV
- DVD-RW: 8 倍速 (10800KB/秒), CLV
- CD-RW: 24 倍速 (3600KB/秒) 最高, 超高速光盘的 Z-CTV

连接

- 接口: SATA 接口

方便

- 便于安装: 即插即用
- 手册语言: 10

附件

- 随附配件: 含软件及手册的 CD-ROM, 用户手册

软件

- Nero 7 Essentials: Nero Burning ROM SE 7.11, Nero BackItUp 2.10, Nero BurnRights 2.1, Nero CD-DVD Speed 4.7, Nero CoverDesigner 2.10, Nero DriveSpeed 3.0, Nero Home 2.0, Nero InfoTool 4.4, Nero MediaHome 2.5, Nero PhotoSnap 1.2, Nero StartSmart 3.7, Nero Recode 2.5 (30 天试用), Nero Showtime 3.10 (30 天), Nero Vision Exp. 4.9 (30 天), InCD 5.5

系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® Vista、XP 和 2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- 内存: 128MB
- 硬盘空间: 650MB

技术规格

- 操作温度范围: 5 - 50 °C
- 储放温度范围: -40 - 65 °C
- 湿度: 15 - 80 %RH (非冷凝)
- 安全标准: EN60950, EN60825
- EMC 标准: EN55022, EN55024

电源

- 电源输入: DC 5V 1.5A / 12V 1.5A
- 功耗: 最大 25 瓦

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 14.82 x 4.2 x 17 英寸 厘米
- 重量: 0.75 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 22.6 x 20 x 10.7 厘米
- 净重: 1 千克
- 自重: 0.85 千克
- 自重: 0.15 千克
- EAN: 87 12581 35895 2
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 51.2 x 47.2 x 23.4 厘米
- 净重: 10.8 千克
- 净重: 8.5 千克
- 自重: 2.3 千克
- EAN: 87 12581 35899 0
- 用户包装数量: 10

SPD6104BD/97

产品亮点

支持所有 CD - DVD 格式

此驱动器支持 CD-ROM、CD-R(W)、DVD-ROM、DVD+R(W)、DVD-R(W)、DVD+R DL、DVD-R DL 和 DVD-RAM 格式。您再也不需要考虑哪些光盘适合您的驱动器!

DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式, 是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。

8.5GB 存储容量

可在单面双层光盘上存储 8.5 GB 数据或 4 小时的高品质 DVD 视频

动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

多语言手册

使用多语言手册, 您将可以通过自己的母语的引导来轻松完成安装过程。

面面俱到的软件包

完整的软件绑定, 通过一个简单直观的方式提供所有功能。

20 倍速写入速度

此驱动器采用最先进技术, 写入速度最高可达 20 倍速。这是当今世界上最快的驱动器, 速度和稳定性兼备。



发行日期 2009-06-10

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33291
EAN: 87 12581 35895 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com