

飞利浦  
内置驱动器，SATA

DVD

22 倍速 刻录机

SPD6107BD



# 写入和标记您的 DVD 只需一台设备

让光盘表露真我的风采！当您可以自己创作珍藏回忆的专业标签的时候，您还会选择手写吗？

## 性能出众

- 卓越的 22 倍写入速度
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量

## 极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

## 感受最先进的技术

- 带 LightScribe 功能的驱动器
- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式

## 方便

- 此驱动器可读取和写入所有 CD 和 DVD 格式
- 10 种语言的步进式手册
- 即插即用，易于安装
- 面面俱到的软件包中含有多多种 DVD 和 CD 应用程序

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

内置驱动器, SATA  
DVD 22 倍速 刻录机

SPD6107BD/97

## 产品亮点

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling 技术使得肮脏的记号笔和棘手的粘贴式标签一去不复返! 您只要翻到可刻录 / 可擦写 CD 或 DVD 具有特殊涂层的一面, 然后再将其插入驱动器中, 便可轻松烧制出不仅外观精美, 且具有专业品质的丝屏罩打印标签。您可以使用随附的软件为其配上文字和个性化的图形, 甚至在以后再将它们添加到标签上。这使得查找您存档的电影、音乐、照片和数据文件前所未有的简单。

### 支持所有 CD - DVD 格式

此驱动器支持 CD-ROM、CD-R(W)、DVD-ROM、DVD+R(W)、DVD-R(W)、DVD+R DL、DVD-R DL 和 DVD-RAM 格式。您再也不要考虑哪些光盘适合您的驱动器!

### DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式, 是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。

### 22 倍写入速度

凭借最新的技术, 这款驱动器的写入速度可达 22 倍速。它可谓是最快的驱动器, 同时也确保了稳定性。

### 8.5GB 存储容量

可在单面双层光盘上存储 8.5 GB 数据或 4 小时的高品质 DVD 视频

### 动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

### 无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

### 即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

### 多语言手册

使用多语言手册, 您将可以通过自己的母语的引导来轻松完成安装过程。

### 面面俱到的软件包

完整的软件绑定, 通过一个简单直观的方式提供所有功能。



# 规格

## 读取速度

- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21600kB/s)
- 存取时间: 110 毫秒
- 缓存大小: 2MB

## 写入速度

- DVD+R: 22x (29700 kB/s)
- DVD-R: 22x (29700 kB/s)
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
- DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)

## 刻录速度

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

## 连接

- 接口: SATA 接口

## 方便

- 便于安装: 即插即用
- 手册语言: 14

## 附件

- 随附配件: 含软件及手册的 CD-ROM, 用户手册

## 软件

- Nero 7 Essentials: Nero Burning ROM SE 7.11, Nero BackItUp 2.10, Nero BurnRights 2.1, Nero CD-DVD Speed 4.7, Nero CoverDesigner 2.10, Nero DriveSpeed 3.0, Nero Home 2.0, Nero InfoTool 4.4, Nero MediaHome 2.5, Nero PhotoSnap 1.2, Nero StartSmart 3.7, Nero Recode 2.5 (30 天试用), Nero Showtime 3.10 (30 天), Nero Vision Exp. 4.9 (30 天), lightScribe LSS engine, InCD 5.5

## 系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® Vista、XP 和 2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- 内存: 256 MB
- 硬盘空间: 650MB

## 技术规格

- 操作温度范围: +5 ... +50 °C
- 储放温度范围: -40 ... +80 °C
- 湿度: 20 ... 80 %RH (非冷凝)
- 安全标准: EN60950, EN60825
- EMC 标准: EN55022, EN55024

## 电源

- 电源输入: DC 5V 1A / 12V 2A
- 功耗: 最大 25 瓦

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 14.82 x 4.2 x 17 英寸 厘米
- 重量: 0.75 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 22.8 x 20.5 x 11.1 厘米
- 净重: 1 千克
- 净重: 0.85 千克
- 自重: 0.15 千克
- EAN: 87 12581 44595 9
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

## 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 56.8 x 42.3 x 24.6 厘米
- 净重: 10.8 千克
- 净重: 8.5 千克
- 自重: 2.3 千克
- EAN: 87 12581 44596 6
- 用户包装数量: 10



发行日期 2009-08-14

版本: 3.0.5

12 NC: 8670 000 42571  
EAN: 87 12581 44595 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)