

Philips
Câble HDMI

1,5 m

Haute vitesse

SWV3432W



Prend en charge une résolution allant jusqu'à 1080p

avec ce câble HDMI haute vitesse 1.3a

Améliorez la connexion pour le transfert de signaux audio/vidéo entre vos composants.

Protection contre la perte de signal

- Blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre

Profitez d'une image et d'un son d'excellente qualité

- Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
- Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

Installation facile

- Plug-and-play pour un usage facile

Longévité accrue

- Gaine flexible en PVC
- Système antitraction en caoutchouc
- Connecteurs métalliques pour une longévité accrue

HDMI™ version 1.3a

- Deep Color™
- Lossless Audio™

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
9,5 x 26,5 x 2,8 cm
- Poids net: 0,132 kg
- Poids brut: 0,184 kg
- Tare: 0,052 kg
- EAN: 87 12581 39325 0
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

Carton externe

- Carton externe (l x l x H):
14,6 x 11,43 x 30,73 cm
- Poids net: 0,528 kg
- Poids brut: 1,04 kg
- Tare: 0,512 kg
- EAN: 87 12581 39740 1
- Nombre d'emballages: 4

Points forts

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Système antitraction en caoutchouc

Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.

Blindage tressé

Le blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre offre une protection contre la perte de signal et les interférences.

Plug-and-play

Le système plug-and-play simplifie l'installation des composants. Vous n'y passerez plus des heures !

Connecteurs métalliques

Les connecteurs métalliques protègent le raccordement interne du câble. Ils garantissent à la fois la fiabilité et la longévité de votre raccordement.

Connecteur plaqué or 24 carats

Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la meilleure qualité de signal qui soit pour vos appareils.

Cuivre grande pureté

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

Deep Color™

Prend en charge des profondeurs de couleur de 30 bits, 36 bits et 48 bits (RVB ou YCbCr), permettant ainsi à la HDTV d'afficher non plus des millions, mais des milliards de couleurs. Permet d'augmenter le niveau de contraste. Supprime les bandes s'affichant à l'écran pour des transitions douces et de subtiles gradations entre les couleurs.

Lossless Audio™

Prend en charge les nouveaux formats audio numériques compressés sans déperdition Dolby TrueHD et DTS-HD.



Date de publication
2011-11-09

Version: 2.0.10

12 NC: 8670 000 36811
EAN: 87 12581 39325 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com