



Philips 4000 series
Ултратънък LED
телевизор с Digital Crystal
Clear

60 cm (24")

LED телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



24PHS4031

Ултратънък LED телевизор

С Digital Crystal Clear

Със стилния си дизайн серията 4000 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HEVC качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.

Правилните характеристики, представени по елегантен начин

- Тънки като бръснач стойки в черно
- Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Страст към качеството на картината

- Новият интегриран стандарт HEVC за гледане с висококачествена 4k разделителна способност

Винаги ясен и жив образ

- Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите
- Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент
- LED TV за образ с невероятен контраст

Гледайте телевизия в удобно за вас време

- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия

PHILIPS

Акценти

Свърхтънък профил



Шикозен. Съвременен. Изтънчен.
Прецизен. Свърхтънкият силует от Philips.
Не би трябвало да се учудвате, че нещо
толкова фино привлича такъв интерес, като
имате предвид колко изтънченост ще
придаде на интериора ви.

Тънки черни стойки

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави.
Тънките черни стойки на Philips извисяват
телевизора ви до нови нива. Издръжлива
конструкция в ултратънък дизайн придава
прецизна елегантност и стил на вашия нов
телевизор. А с мощната си позиция е чудо
как нещо толкова малко може да постигне
толкова много.

Digital Crystal Clear

За естествена картина от всеки източник
Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте
се отдали на любимите сериали, филми,

новините или просто сте поканили
приятелите на гости, вие ще се наслаждавате
на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Picture Performance Index



Picture Performance Index комбинира
технологията на дисплеи на Philips с
усъвършенствани системи за обработка на
картината, за да подобрят елементите на
възприятие: рязкост, движение, контраст и
цвят. Без значение от източника, вие винаги
ще се наслаждавате на картина с невероятна
рязкост, детайлност и дълбочина, с най-
тъмното черно, най-светлото бяло и най-
живите, ярки цветове, както и естествени,
жизнени тонове на кожата, всеки път.

LED телевизор

С LED подсветката можете да се радвате на
ниска консумация на енергия и красиви
линии в комбинация с висока яркост,
невероятен контраст и наситен цвят.

Два HDMI входа с EasyLink

Спестете си плетеницата от кабели с един-
единствен HDMI кабел, който пренася
едновременно видео и аудио сигнала от
вашия устройств до телевизора. HDMI
кабелът пренася сигнала без компресиране,
което гарантира най-високото качество от
източника до екрана. Заедно с Philips
Easylink ще ви трябва само едно
дистанционно управление, за да извършвате
повечето действия с вашия телевизор, DVD,
BluRay плейър, цифрова приставка или
система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)

Споделете забавленията. Свържете USB
флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър
или друго мултимедийно устройство към
USB порта на телевизора и се
наслаждавайте на снимки, видео и музика –
лесно, с екранния браузър за съдържание.

Поддръжка на HEVC за предавания в 4k

Новият интегриран стандарт HEVC (H.265)
ви позволява да се насладите на предавания
с високо качество на картината с 4k
разделителна способност.

Спецификации

Картина/дисплей

- Максимален коефициент на осветеност: 65 %
- Дисплей: LED HD телевизор
- Размер на екрана по диагонал: 24 инч / 60 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Съотношение на размерите на картината: 4:3/16:9
- Яркост: 250 кандела/м²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear

Интелигентно взаимодействие

- Програма: Pause TV, Запис на USB*
- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фирмуера: Светлици за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстроен през USB
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Настройки на формата на екрана: Автоматично мащабиране, Superzoom, Разтегл. екран филм.16:9, Немащабиран, 4:3, 16:9

Звук

- Изходна мощност (RMS): 6 W
- Подобрене на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматично изравняване звук, Регулиране на басите, Интелигентен звук

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Изход за слушалки, Сервизен съединител, Антена IEC75, Аудио вход (DVI), Сателитен конектор
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC,

MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2)

- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1366 x 768 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1366 x 768p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Захранване

- Съдържание на живак: 0 мг
- Съдържание на олово: Да*
- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 22 W
- Консумация на енергия годишно: 32 kWh
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ECO режим, Изключване на образа (за радио)

Размери


- Разстояние на ширината на стойката на телевизора: 494,9 мм
- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 630 x 415 x 100 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 560 x 336 x 35 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 560 x 344 x 112 мм
- Тегло на изделието: 3 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 3,2 кг
- Тегло вкл. опаковката: 4,4 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: 75 x 75 мм

Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, 2 бр. батерии тип AAA

Connections

Side



Rear



Дата на издаване
2019-06-18

Версия: 15.4.4

12 NC: 8670 001 39125
EAN: 87 18863 00999 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com



* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизора.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.