




Philips 6000 series  
Televisor FHD ultra fino  
com Android™, Ambilight  
em 2 lados e Pixel Plus HD

**80 cm (32")**

Televisor LED Full HD  
Dual Core, 8 GB e expansível  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**32PFS6402**

## Televisor LED FHD ultra fino com Android TV com Ambilight em 2 lados

Design aliado ao desempenho com a Series 6400 da Philips. Apoiado num suporte metálico, a sua imagem ganha vida numa qualidade de imagem Full HD e, com Android TV, as suas opções de entretenimento são praticamente intermináveis.

### Uma criação de leveza

- O Ambilight muda para sempre a forma como vê os televisores
- Suporte prateado metalizado fino com fixação por aperto num design leve

### Veja todos os detalhes

- Pixel Plus HD proporciona-lhe imagens maravilhosas que vai adorar
- Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

### Com o Android o seu televisor é capaz de tudo

- Android: para uma experiência de TV mais rápida, mais rica e mais pessoal
- Google Play Store e galeria de aplicações da Philips: ver para além do ecrã
- Jogos em nuvem: jogos de alta qualidade para todas as idades

# PHILIPS

## Destques

### Ambilight em 2 lados

Criou um lar que é mais do que apenas uma casa, então porque não escolher um televisor que também é acolhedor e convidativo? A tecnologia Ambilight exclusiva da Philips torna o seu ecrã muito maior — e sua experiência de visualização mais envolvente — através da emissão de um brilho extra amplo a partir dos dois lados do seu ecrã do televisor para a parede circundante. A cor, a vivacidade e a emoção deslocam-se para além do ecrã, até à sua sala de estar, para lhe proporcionar uma experiência de visualização extraordinária.

### Prateado metalizado fino

Suporte prateado metalizado fino com fixação por aperto num design leve

### Pixel Plus HD

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens

nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a transmitir conteúdo online ou a ver um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

### Televisor LED Full HD

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

### Android

Com o Android na sua Smart TV, irá desfrutar de um processador rápido e uma interface fácil de usar. É a sua rampa de lançamento para conteúdos ilimitados: desde o Google Play™, ao Netflix, a um navegador de Internet... e


muito mais. Existe um menu fácil de navegar com ligações directas aos seus favoritos.

### Conteúdos de TV

A Google Play Store e a galeria de aplicações da Philips ultrapassam a programação de TV tradicional para lhe apresentar uma grande colecção online de filmes, TV, música, aplicações e jogos. Uma memória de 16 GB expansível significa que há imenso espaço para guardar todos os seus conteúdos favoritos e instalar mais aplicações.

### Jogos em nuvem

Os jogos em nuvem oferecem um vasto catálogo online de jogos de alta qualidade para todas as idades, todos os gostos e todos os níveis de jogo. Basta escolher um jogo e jogá-lo no seu televisor!



# Especificações

## Ambilight

- Versão da Ambilight: 2 lados
- Funcionalidades Ambilight: Ambilight+hue incorporado, Ambilight música, Modo de jogo, Adaptável à cor da parede, Modo Lounge light

## Imagem/visualização

- Visor: LED Full HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 32 polegadas / 80 cm
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Rácio de visualização: 16:9
- Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Melhoramento de imagem: 500 ppi, Pixel Plus HD, Micro Dimming
- Relação máxima da luminância: 65 %

## Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Aplicações pré-instaladas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Pesquisa Google, YouTube
- Capacidade de memória: Armazenamento expansível por USB, 8 GB

## Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: Televisores cliente e servidor para MultiRoom, SimplyShare
- TV interactiva: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB\*
- Aplicações da SmartTV\*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Televisão social, TV on Demand, YouTube
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do Utilizador no ecrã
- Firmware actualizável: Assistente actual. automática firmware, Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Avançado - Deslocar, Zoom, esticar
- Aplicação Philips TV Remote\*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand

## Som

- Potência de saída (RMS): 16 W
- Melhoramento do som: Som cristalino, Som

Inteligente

## Conectividade

- Número de ligações HDMI: 4
- Número de USB: 3
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Ligações sem fios: Dupla banda, Wi-Fi 11n 2x2 integrado
- Outras ligações: Antena IEC75, Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (óptica), LAN Ethernet RJ-45, Entrada áudio L/R, Entrada de áudio (DVI), Saída de auscultador
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- HDCP 2.2: Sim no HDMI1, Sim no HDMI2

## Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formatos de legendas suportados: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

## Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em todos os HDMI: @60 Hz, até FHD 1920x1080@60 Hz
- Entradas de vídeo em todos os HDMI: @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até FHD 1920x1080p

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Suporte de HEVC
- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Guia de programação\*: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto

## Potência

- Alimentação eléctrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,3
- Consumo e energia quando desligado: 0,3 W

- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 34 W
- Consumo de energia anual: 50 kW h
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Teor de mercúrio: 0 mg
- Presença de chumbo: Sim\*

## Dimensões


- Dimensões da caixa (L x A x P): 786 x 506 x 133 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 726,49 x 438,68 x 76,8 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 726,49 x 483,27 x 168,74 mm
- Largura do suporte para televisor: 511,22 mm
- Peso do produto: 5,63 kg
- Peso do produto (+suporte): 5,89 kg
- Peso incl. embalagem: 7,59 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 100 x 100 mm

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Suporte para mesa



## Connections



Data de publicação  
2019-09-19

Versão: 3.2.1

12 NC: 8670 001 44376  
EAN: 87 18863 01145 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.  
\* As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.  
\* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.  
\* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.  
\* A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).  
\* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.  
\* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.