




Philips 4200 series
Televisor LED ultra fino

80 cm (32")

Televisor LED
DVB-T/T2/C



32PHT4203

Televisor LED ultra fino

com Pixel Plus HD

O Philips 4200 irá exceder as suas expectativas com a sua qualidade de imagem de alta definição a um preço acessível. Com o seu design simples e elegante, é ideal para qualquer divisão da sua casa.

Tão flexível como o seu utilizador

- Suportes elegantes e requintados que transmitem leveza

Uma imagem sempre nítida e viva

- Pixel Plus HD. Imagens nítidas, independentemente da fonte.
- Televisor LED para imagens com um contraste incrível

Visualização de televisão para sua conveniência

- Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada
- USB para reprodução de conteúdos multimédia

PHILIPS

Destques

Suportes em haste

Os nossos novos suportes em haste foram desenvolvidos para alterar o espaço debaixo do televisor onde normalmente estaria um suporte tradicional, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Um televisor que se ergue com confiança e enfrenta o futuro.

Pixel Plus HD

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a ver TV por cabo ou um disco, desfrutará de imagens mais

nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

Televisor LED

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

Doas entradas HDMI com EasyLink

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais

elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

USB (fotografias, música, vídeo)

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: Televisor LED HD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Rácio de visualização: 16:9
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD, Micro Dimming
- Tamanho do ecrã na diagonal: 32 polegadas / 80 cm

Interação com utilizador

- Programa: Pausa TV, Gravação USB*
- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Guia de Programação eletrónico*: Guia de Programação eletrónico para 8 dias
- Ajustes de Formato do Ecrã: Zoom automático, Superzoom, Expansão de filmes 16:9, Não à escala, 16:9

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Som cristalino, Nivelador Automático do Volume, Controlo de graves, Som Inteligente

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 2
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), Antena IEC75, Entrada de áudio (DVI), Saída de auscultador
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formatos de legendas suportados: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP,

GIF, PNG

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1366x768 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: até 1366x768p

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Consumo e energia quando desligado: N/A W
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 28 W
- Consumo de energia anual: 41 kWh
- Teor de mercúrio: 0 mg
- Presença de chumbo: Sim*

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 798 x 520 x 123 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 732,6 x 436,0 x 77,3 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 732,6 x 455,2 x 166,2 mm
- Largura do suporte para televisor: 550,6 mm
- Peso do produto: 4,8 kg
- Peso do produto (+suporte): 4,9 kg
- Peso incl. embalagem: 5,8 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: X = 100 mm


Cor e acabamento

- Frente do televisor: Gloss preto intenso

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Suporte para mesa

Connections



Data de publicação
2020-07-08

Versão: 4.0.1

12 NC: 8670 001 54901
EAN: 87 18863 01672 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.