




Philips
具備 Pixel Plus 的薄型
HDTV

37 吋

LCD 可接數位纜線

37PF7320A



讓電視活起來

具備 Pixel Plus

體驗這款整合式 HDTV 的優越畫質，具備最新的 LCD 液晶技術和 Pixel Plus 畫素升級技術。亮眼的設計提升家居格調，還能使用內建 USB 分享音樂和相片。

驚人的自然畫面

- 高解析度 LCD WXGA 顯示器，解析度 1366 x 768p
- 整合式 HDTV 與 CableCARD 帶來無與倫比的畫質
- 享受比以往更真實的 HDTV
- Pixel Plus 呈現更豐富的細節、色澤濃度和清晰度
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

新潮設計

- 內含成套優雅設計立座

方便的 One-touch 快速鍵

- 隨插即用的設計，讓安裝更簡單

存取數位內容

- USB 接頭提供快速輕鬆播放多媒體

領導級的數位品質影音介面

- HDMI 技術可提供完整的數位高解析度連線

PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- 畫面長寬比率: 16:9
- 亮度: 550 cd/m²
- 對角畫面尺寸: 37 吋 / 94 cm
- 顯示畫面類型: LCD WXGA 主動陣列 TFT
- 畫面增強: Pixel Plus, P-Scan 倍頻掃描, 主動控制 + 光線感測器, 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 超寬螢幕 (Widescreen Plus), 3D 梳型濾波器, 對比增強迴路
- 畫面增強: 抗老化電路, 防反光螢幕
- 面板解析度: 1366 x 768p
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 動態螢幕對比: 800:1
- 視角: 176° (H) / 176° (V)

支援的顯示解析度

電腦格式	更新率
解析度	
640	x 480 · 60Hz
800	x 600 · 60Hz
1024	x 768 · 60Hz
1366	x 768 · 60Hz

視訊格式	更新率
解析度	
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

音效

- 加強音效: 智慧音質, 自動音量調整器, 數位訊號處理, 動態低音功能強化, 圖形式等化器
- 音效系統: 虛擬杜比數位
- 輸出功率 (RMS): 2 x 15 瓦

喇叭

- 內建喇叭: 2

方便

- 安裝容易: 自動儲存, PLL 數位選台, 隨插即用, 自動選台系統 (ATS)
- 使用容易: 螢幕顯示, 旁側控制, 智慧圖像控制, 頻道清單, 智慧音質控制, 每次預設的差異音量 (Delta Volume)
- 遙控器類型: RC4345/01
- 遙控器: 擴大機, DVD-R, 多功能, 衛星, 錄放影機, DVD

- 螢幕格式調整: 7 種寬螢幕模式, 自動格式, 字幕及標題移位
- 兒童保護: 兒童鎖 + 父母監控鎖定
- 子母畫面: 數位影音傳輸介面元件子母畫面
- 時鐘: 智慧時鐘
- 廣播視訊: 隱藏式字幕全文

多媒體應用程式

- 數位內容管理: 數位讀卡機
- 多媒體連結: USB 記憶卡裝置
- 播放格式: JPEG 靜止畫面, MP3, 幻燈片展示檔案 (.alb)

調諧器 / 接收 / 傳輸

- 電視系統: ATSC, NTSC
- 視訊播放功能: NTSC
- 天線輸入: 75 歐姆 F-type 天線端子
- 纜線: 可接數位纜線 CableCARD, 未加密數位纜線 - QAM

連線

- 其他連接: Cable Card 介面, 顯示器輸出, CVBS, 左 / 右 (cinch), S/PDIF 輸入 (同軸線), S/PDIF 輸出 (同軸線)
- AV 1: 音訊輸入左 / 右, CVBS 輸入, RGB+H/V, S 端子 Y/C, YPbPr, 色差視訊輸入, (1, 2, 3Fh 自動調整範圍), Y/C
- AV 2: 音訊輸入左 / 右, CVBS, S 端子
- AV 3: S/PDIF 數位同軸線, YPbPr, (1, 2, 3Fh 自動調整範圍)
- AV 4: 數位影音傳輸介面
- AV 5: 數位影音傳輸介面
- 前方/側邊接頭: 音訊輸入左 / 右, CVBS 輸入, 耳機輸出, S 端子輸入, USB I.I

電源

- 耗電量: 185 W
- 待機耗電量: < 2 瓦
- 主電源: AC 108 - 132 伏特, 60 Hz
- 環境溫度: +5 /+ 40°C


尺寸

- 品大小 (寬 x 深 x 高) 吋: 3.8 x 24 x 43.6 吋
- 產品重量: 24 kg
- 產品重量 (磅): 66.15
- 產品含包裝重量: 32 kg
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 1105 x 610 x 97 mm
- 彩色外殼: 雙色黑與珍珠白銀
- 符合 VESA 標準掛架: 800,400 mm


配件

- 內含配件: 桌上型立座

Rear connectors



Side connectors



發行日期 2007-02-22

版本: 29.0

12 NC: 8670 000 21659
UPC: 0 37849 96250 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

具備 Pixel Plus 的薄型 HDTV
37 吋 LCD 可接數位纜線

37PF7320A/37

產品特點

LCD WXGA 電視，1366 x 768p

這款具備最先進 LCD 技術的 WXGA 電視，擁有 1366 x 768p 像素的寬螢幕高畫質解析度，可以產生明亮、不閃爍、亮度適中、色彩鮮明的循序掃描畫面。這種鮮明清晰的影像帶給您更好的視覺體驗。

可接數位纜線

CableCARD 是一種可抽取式卡片裝置，由有線電視臺提供。插入電視後可開啓「隨插即用 DTV」功能，其功能依有線電視業者與消費性電子產品製造商協商而訂。CableCARD 可將有線系統傳輸的加密內容解密。其功能尚包括條件式存取與防拷保護。具備 CableCARD 功能的電視未插上 CableCARD 時還是能接收一般高畫質電視服務；插入 CableCARD 之後，則可接收高值、高畫質有線節目。

HDTV

HDTV 帶給您優越的畫質和真實的劇院體驗，將電視畫面變成最動態、真實的影像。這不但是最新、最頂級的電視訊號，畫質更是比傳統類比訊號高出兩倍。要有效利用 HDTV 訊號，電視機必須使用先進的訊號輸入連接頭與電路設計。

Pixel Plus

Pixel Plus 數位影像處理技術，能增加線條與像素的數目，使不同來源的畫面更清晰細緻，詳實呈現細節和深度。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

可攜式桌上型立座

內含成套設計的桌上型立座。

隨插即用

隨插即用功能讓裝置在安裝或新增後，即可直接運作，而不需要執行任何複雜的安裝步驟或技術分析。

USB 多媒體接頭

USB 接頭可讓您存取大多數 USB 隨身碟的多媒體 jpg、mp3、mp3-pro 和 alb 檔案，以及多數的數位相機 (USB 1.1 記憶體等級裝置)。將 USB 插入電視旁的插槽即可存取您的相片或音樂檔案。如此便可輕鬆觀賞、分享您的相片與音樂。

HDMI 輸入

HDMI 可將非壓縮數位 RGB 訊號，由來源直接傳送至螢幕。由於不用將數位訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智慧型連線，HDMI 可提供最高的輸出解析度。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數位音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。

