



Philips 5300 series
Nutikalt õhuke Full HD
LED-teler Pixel Plus HD-ga

102 cm (40")
Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C



40PFT5300

Nutikalt õhuke Full HD LED-teler

koos Pixel Plus HD-ga

Philipsi 5300-seeria nutikalt õhukese Full HD LED-teleri terav, selge ja elutruu pilt haarab kõigi teie koduste meeled. Tänu meie Pixel Plus HD mootorile saate nautida säravaid pilte igast allikast.

Funktsionaalne maitsekus

- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.

Alati selge ja ere pilt

- Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse
- Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
- 200Hz PMR liikuvate piltide teravaks esitamiseks

Lihtsustatud Smart TV

- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoni ekraani oma teleris

Teleri vaatamine teile sobival ajal

- Üks HDMI sisend ja lihtne ühendamine sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Sisseehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ülikitsas raam

Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.

Micro Dimming

Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid voogedastusega internetist või DVD-lt, naudite heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamalt pilti.

200 Hz Perfect Motion Rate

Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tipptasemel

videotöötuse tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.

Smart TV

Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku Smart TV võrgurakenduste valikut.

Wi-Fi Miracast™*

Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitelefonilt või tahvelarvutilt suurele ekraanile.

Sisesehitatud Wi-Fi

Tänu Philipsi nutitelerisse sisesehitatud Wi-Fi-le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Üks HDMI sisend Easylink-iga

Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaali edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest

USB (fotod, muusika, videod)

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 40 tolli / 102 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client, SimplyShare, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Avage veebibrauser, Social TV, TV valikvideod, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Ettenihutamine, Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Suumimine, Venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dünaamiline bassiparandus, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Wireless ühendused: Wi-Fi 11n 2x2 sisseehitatud, Wi-Fi Direct
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamise ühe vajutusega

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- EL-i energiamärgise võimsus: 35 W
- Aastane energiatarve: 51 kWh/a
- Energiamärgise klass: A+
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1150 x 660 x 131 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 904 x 523 x 88 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 904 x 577 x 222 mm
- Toote kaal: 7,8 kg



Väljalaske kuupäev
2019-06-17

Versioon: 4.3.1

12 NC: 8670 001 23761
EAN: 87 18863 00278 0

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- Toote kaal (alusega): 9,7 kg
- Kaal (koos pakendiga): 11,3 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuhl, 2 x AA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

- * Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.