



Philips  
Professzionális TV

**43"-es, B-Line**  
Android™ rendszerrel



**43BFL2214**

## Professzionális produktivitás

a beépített Chromecast és a HDMI hotplug segítségével

Növelje a produktivitást! A Philips B-Line tökéletesen integrálható a vállalati rendszerekbe a hatékony irányítás érdekében. A beépített Chromecast az Apple és Android™ eszközökről történő azonnali vezeték nélküli médiafájl-megosztással zökkenőmentessé teszi a prezentációkat.

### Dinamikus és hatékony

- UHD felbontás a figyelemfelkeltő tartalmakhoz
- Beépített Chromecast a vezeték nélküli tartalommegosztáshoz
- HDMI hotplug-érzékelés automatikus be- és kikapcsolási funkcióval
- Kiváló hangminőség külső hangsugárzók nélkül
- Android frissítések biztosítják a legújabb funkciókat
- Hozzáférés a Google Play Áruház alkalmazásaihoz és médiatartalmaihoz

### Intelligens vezérlési funkciók

- Crestron Connected tanúsítvánnyal ellátott rendszerintegráció
- Kompatibilis az Extron és a Neets rendszerekkel
- Ütemező a tartalom kiválasztott időpontokban történő lejátszáshoz
- SmartInfo az egyéni tartalmakhoz, még offline állapotban is
- Üzemeltetés, monitorozás és karbantartás a CMND & Control segítségével
- Alkalmazások távoli telepítése és menedzselése az AppControl segítségével

# PHILIPS

# Fénypontok

## Beépített Chromecast

Tegye zökkenőmentesebbé és gyorsabbá a megbeszéléseket a nagy képernyőhöz való, bármely Apple, Windows vagy Android™ eszközről történő vezeték nélküli csatlakozással. A beépített Chromecast segítségével azonnal, és akár 4K felbontásban is kivetíthet prezentációkat és médiatartalmakat a mobilkészülékekről, laptopokról és táblagépekről. Költséghatékony, nincs szükség hozzá külön hardverre, és biztonságos a vállalati használathoz.

## HDMI hotplug-érzékelés

Ha nincs lehetőség vezeték nélküli kapcsolatra, a HDMI hotplug-érzékelés felismeri a prezentációs források közvetlen, vezetékes csatlakozásait, és automatikusan kezeli a forrásváltásokat, valamint a be- és kikapcsolási funkciót.

## Android rendszerrel

Az Android-alapú Philips Professional TV-k gyorsak, sokoldalúak és könnyen navigálhatók. A TV-k natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is lehet közvetlenül a kijelzőjükre telepíteni. Az

automatikus frissítéseknek köszönhetően az alkalmazások mindig naprakészek.

## Hozzáférés a Google Play Áruházhoz

A Google Play Áruházhoz való teljes hozzáférés megkönnyíti az alkalmazások, játékok, zenék, filmek és egyébek Philips professzionális kijelzőkhöz történő hozzáadását. A katalógus új üzleti eszközökkel és további szórakozási lehetőségekkel bővül nap mint nap, így mindig hozzáférhet a legújabb globális trendekhez.

## Crestron Connected tanúsítvány

Csatlakoztassa ezt a Philips professzionális kijelzőt a Crestron-hálózathoz, és teljes körű távvezérlésre lesz képes a laptopján, asztali számítógépén vagy mobilkészülékén keresztül. Kapcsolja be és ki a kijelzőt, ütemezzen be tartalmakat, kezelje a beállításokat, és csatlakoztasson egyszerűen külső eszközöket. A Crestron Connected® gyors, megbízható és biztonságos vállalati szintű megoldást kínál Apple, Windows, Android és Linux eszközökről történő vezeték nélküli és vezetékes tartalomelosztáshoz.

## Ütemező a tartalom lejátszásához

A beépített ütemezővel egyszerűen lehet elindítani tartalmakat és alkalmazásokat a napszakhoz igazodva a megfelelőbb környezet és a jobb eredmények érdekében.

## CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a szoftverek és beállítások frissítése és a kijelző állapotának monitorozása. Akár egy TV-t irányít, akár többet, a CMND & Control egyszerűvé teszi a készülékek menedzselését.

## AppControl

A Philips Professional TV-kre telepített alkalmazásokat teljes mértékben, központilag vezérelheti. Az AppControl segítségével alkalmazásokat telepíthet, törölhet és menedzselhet az egyes TV-ken, vagy akár az egész hálózaton. Ennek köszönhetően személyre szabott élményeket kínálhat vendégei és ügyfelei számára, a menedzselte TV-készülékek számától függetlenül.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Átlós képernyőméret: 43 hüvelyk / 108 cm
- Panel felbontása: 3840x2160p
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Üzem mód: Fekvő, 16/7

## Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 20 (2 x 10) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibilis, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
- Kimenet külső hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm

## Kialakítás

- Szín: Fekete

## Android TV

- Memóriaméret (flash): 16 GB\*
- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Előzetesen telepített alkalmazások: YouTube, Google Play Áruház\*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Zene

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (max. 2160p60)
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast, HLS, OTT App csatornák

## Vezeték nélküli kapcsolat

- Vezeték nélküli LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

## Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalat: CI+ 1.3.2
- USB1: USB 3.0
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- HDMI1: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel

## Kapcsolat gomb

- Külső táplálás: 12 V, max. 1,5 A
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Antenna: IEC-75
- Kimenet külső hangszóróhoz: Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48
- USB2: USB 2.0

- HDMI2: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
- HDMI3: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel

## Csatlakoztathatóság javítása

- HDMI: ARC (minden port), Automatikus bemenetválasztás
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész

## Vállalati funkciók

- Vezetékes prezentációk: Automatikus bemenetválasztás, Automatikus BE, Automatikus KI
- Vezeték nélküli prezentációk: Beépített Chromecast, Biztonságos megosztás, Hálózat-megosztás
- Signage funkciók: CMND&Create, Ütemező, Bannerek
- Vezérlés: Crestron Connected (v2), Extron, Neets, SICP IP-n keresztül
- Testreszabható: Kezdőképernyő, A hely neve, Eszköz neve

## Professzionális TV szolgáltatások

- Professzionális üzemmód: Bekapcsolási beállítások vezérlése, Csatornabeállító menüvár, Menüvár, Hangerő-korlátozás
- Vezérlés: CMND IP távfelügyelet, JEDI Android API-vezérlés, JAPIT HTML5 vezérlés, AppControl
- Kényelem: Google Segéd\*, Bejelentkezés Google-fiókkal, >40 támogatott menünyelv, Időjárás-előrejelzés
- Biztonság: Kettős szigetelés - II. osztály, Lángálló

## Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Formátumkonténer: AVI, MKV, VP9
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, TXT
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Támogatott képformátumok: JPG, PNG, BMP, GIF

## Támogatott képernyőfelbontás

- Hangolóegység: T2 HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en, Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en

- HDMI: Max. 3840x2160p, 60 Hz-en
- USB, LAN: HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en, Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en

## Tartozékok


- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1905A/12, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, RJ48 - DB9 adapter
- Opcionális: 22AV9574A/12 távvezérlő beállítása

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- EPREL regisztrációs szám: 956378
- Energiacímke-osztály: F
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 51 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 958 x 560 x 77/80 mm
- Termék tömege: 7,6 kg
- Fali tartóval kompatibilis: M6, 100 x 200 mm



Kiadás dátuma  
2022-07-22

Verzió: 1.0.1

12 NC: 8670 001 80675  
EAN: 87 18863 03258 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
- \* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.
- \* Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan
- \* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- \* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- \* A Google Castnak hozzá kell férnie a Google szerverekhez.
- \* A Google Segéd elérhetősége az ország és a nyelv beállításától függ.
- \* A Google Segéd használatához egy hanggal működtehető opcionális távvezérlő szükséges.
- \* Az Android, a Google Play és a Chromecast a Google LLC védjegyei