



Philips 5500 series
FHD LED televizor

108 cm (43")

Full HD LED TV
Pixel Plus HD



43PFS5505

Prijenosan. Pristupačan.

Full HD TV

Tražite televizor koji je dobar, ali ne odveć pomodan? Ovaj kompaktni, pristupačni LED TV ima sve što vam je potrebno i ništa od onoga što vam ne treba. Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je čist, a može se lako i jednostavno premješati iz jedne u drugu prostoriju.

Odlično izgleda. Odgovara svugdje.

- Minimalistički sjajni crni okvir. Tanki nosači.
- Jednostavno prenošenje. Veličine od 24, 32 i 43 inča.
- Savršen za kuhinju, radnu sobu ili sobu za goste.

Briljantne boje. Iznenadujuća dubina.

- Full HD LED televizor. Kristalno čista rezolucija.
- Pixel Plus HD. Oštra slika bez obzira na izvor.

Priključite i upotrebljavajte. Bez obzira na izvor.

- Dva HDMI ulaza. Lako povezivanje s DVD-om.
- USB priključak. Reprodukcijska videozapisa, zvuka i fotografija.

Jasan zvuk. Čisti dijalozi.

- Jasan zvuk iz zvučnika punog raspona.
- Čist dijalog. Živopisni efekti.

PHILIPS

FHD LED televizor
108 cm (43") Full HD LED TV, Pixel Plus HD

43PFS5505/12

Istaknute znač.

Full HD LED TV

Prenesite HD na novu razinu uz Full HD. Pružajući oštrijju sliku veće svjetline, boljeg kontrasta i realističnih boja, Full HD zaslon dodatno će poboljšati doživljaj televizije.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i osigurava oštru sliku predivnog kontrasta. Bilo da usmjeravate sadržaj na mreži ili gledate kabelsku televiziju, moći ćete uživati u oštrijjoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

HDMI ulazi

Dva HDMI ulaza. Lako povezivanje s DVD-om.

USB

USB priključak. Reprodukcijska videozapisa, zvuka i fotografija.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 43 inča / 108 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Omjer širine i visine: 4:3/16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: do 1920x1080p

Korisnička interakcija

- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- Indikator jačine signala
- Elektronički vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Prilagodavanje formata zaslona: Automatsko zumiranje, SuperZoom, Movie expand 16:9, Nerazmjern, 16:9
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 2
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Satelitski priključak, Izlaz za slušalice, Servisni priključak
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodiriom

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV,

WMA (v2 do v9.2)

- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A W
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 49 W
- Godišnja potrošnja energije: 72 kW/h
- Količina žive: 0 mg
- Prisutnost olova: Da*

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 16 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Kontrola basova, Smart Sound
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od 8 W

Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1070,0 x 680,0 x 140,0 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 968,4 x 565,5 x 80,5 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 968,4 x 583,0 x 218,0 mm
- Dimenzije postolja (Š x V x D): 769,6 x 17,5 x 218,0 mm
- Masa proizvoda: 7,8 kg
- Masa uređaja (+ postolje): 7,9 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 9,7 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 200 x 100 mm

Dizajn


- Boje televizora: Plastični sjajni crni okvir
- Dizajn postolja: Sjajno postolje s utorima

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol

Connections

Side



Bottom



Datum izdavanja
2020-12-09

Verzija: 5.1.1

12 NC: 8670 001 66158
EAN: 87 18863 02368 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com



* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisi će o načinu korištenja televizora.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.