



Philips 6000 series
Ultraflacher 4K LED-
Fernseher mit Pixel Plus
Ultra HD

108 cm (43")

4K Ultra-HD-LED-Fernseher
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2



43PUS6031

Ultraflacher 4K Smart LED-Fernseher

mit Pixel Plus Ultra HD

Erleben Sie funktionale Eleganz und intelligente Konnektivität. Die Philips 6000er Serie verfügt über 4K Ultra-HD-Bildqualität für ein hervorragendes, detailliertes Fernseherlebnis. Noch besser: Das integrierte Smart TV ist sehr benutzerfreundlich und macht ihn so zu einer ausgezeichneten Wahl für ein müheloses Unterhaltungserlebnis.

Die richtige Ausstattung in elegantem Design

- Zentraler Standfuß mit Echtmetall- und Chromdetails

Begeisterung für Bildqualität

- 4K Ultra HD – besser als jede Auflösung zuvor
- Erleben Sie Ultra-HD-Bildqualität mit Pixel Plus Ultra HD

Dieser Smart-TV verbindet Sie mit einer noch größeren Welt

- Smart TV: eine völlig neue Welt voller Möglichkeiten

PHILIPS

Daten

Bild/Anzeige

- Anzeige: 4K Ultra HD LED
- Bildschirmgröße diagonal: 43 Zoll / 108 cm
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Bildformat: 16:9
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Bildoptimierung: Pixel Plus Ultra HD

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 20 W
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Bass Control, Smart Sound

Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2
- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
- Weitere Anschlüsse: Common Interface Plus (CI+), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Kopfhörer-Ausgang, Antenne IEC75, Linker/rechter Audio-Eingang, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI Funktionen: Audio-Rückkanal
- EasyLink (HDMI-CEC): Fernbedienungs-Durchleitung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, System-Start
- Kabellose Verbindungen: Integriertes WiFi 802.11n 2x2

Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265)
- Unterstützte Untertitelformate: .SRT, .SUB, .TXT
- Musiwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV, WMA-PRO (v9 und v10)
- Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, PNG

Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
- Videoeingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- HEVC-Unterstützung
- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- TV-Programmführer*: 8-Tage-EPG

Leistung

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 54 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 78 kWh
- Energieeffizienzklasse: A+
- Stand-by-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): < 0,3 W
- Energiesparfunktionen: Ausschalt-Timer, Eco mode (Ökomodus)

Abmessungen

- Abmessungen Box (B x H x T): 1.195 x 718 x 178 mm
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 965 x 568 x 89 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 965 x 610 x 221 mm
- Produktgewicht: 8,35 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 11,55 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 13,9 kg
- VESA-kompatible Wandhalterung: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Tischfuß, Netzkabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung

Smart TV-Funktionen

- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Interactive TV: HbbTV
- Sendung: Pause TV
- SmartTV-Apps*: Browser für öffentliches Internet

Besonderheiten

Zentraler Standfuß

Unsere Designer haben eine ultraschlanke Halterung mit angewinkelter Basisplatte mit einer Oberfläche aus gebürstetem und poliertem Metall kombiniert, um ein frisches Design zu schaffen, das in jedes moderne Zuhause passt.

4K Ultra HD

Der Ultra-HD-Fernseher verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full-HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie die bestmögliche Bildqualität. Je höher die Qualität des ursprünglichen Inhalts, desto besser sind Bilder und Auflösung. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.

Pixel Plus Ultra HD


Erleben Sie die 4K Ultra-HD-Schärfe mit der Philips Pixel Plus Ultra-HD-Engine. Sie optimiert die Bildqualität, um fließende Bilder mit unglaublicher Detailtreue und -tiefe bereitzustellen. Genießen Sie so immer schärfere 4K-Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

Smart TV


Entdecken Sie ein smartes Erlebnis, das über traditionelles Fernsehen hinausgeht. Leihen und streamen Sie Filme, Videos oder Spiele aus Online-Videoshops, verpassen Sie nie mehr Sendungen auf Ihren Liebessendern, und genießen Sie eine steigende Zahl von Online-Apps mit Smart TV.



Connections Side



Connections Rear



Connections Bottom



Ausstellungsdatum
2020-05-21

Version: 10.0.1

12 NC: 8670 001 38047
EAN: 87 18863 00938 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

* (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.