




Philips OLED 9 series
4K UHD Android-
Fernseher | Sound von
Bowers & Wilkins mit 4-
seitigem Ambilight
Sound von Bowers & Wilkins

4-seitiges Ambilight
P5 Perfect Picture Engine
Android-Fernseher/KI-
Sprachsteuerung



65OLED984

Atemberaubende Bilder. Raumfüllender Spitzenklang.

Dolby Vision, Dolby Atmos | HDR10+

Erleben Sie Fernsehen im neuen Licht. Dieser atemberaubende 65-Zoll-OLED+ Fernseher besticht durch sein unverwechselbares Design mit einem schwebenden Soundsystem und 4-seitigem Ambilight. Die P5-Bildverarbeitung der nächsten Generation bietet echte Tiefe. Raumfüllende Klänge von Bowers & Wilkins.

Es gibt OLED, und dann gibt es OLED+

- 4K UHD-Fernseher OLED+. Der Unterschied ist spürbar.
- Unvergesslicher Sound. Bowers & Wilkins und Dolby Atmos.
- 4-seitiges Ambilight. Mögen die Spiele beginnen.

Kinoqualität. Natürlich echtes Bild.

- P5 Engine der 3. Generation. Egal welche Quelle – Perfektion ist garantiert.
- Perfect Natural Reality. Mehr Tiefe, mehr Details.
- Dolby Vision und Dolby Atmos. Bild und Ton in Kinoqualität.
- Mit HDR10+ die Vision des Regisseurs erleben.

Raumfüllender Sound der nächsten Generation von Bowers & Wilkins.

- Schwebendes 3.0 Soundsystem: Subwoofer und Full-Range-Lautsprecher
- Eigener zentraler Hochtöner für makellose Dialoge.

Android TV-Inhalte auf Wunsch

- Google Play Store und Philips App Gallery. Für noch mehr Unterhaltung.


PHILIPS

4K UHD Android-Fernseher – Sound von Bowers&Wilkins

Sound von Bowers & Wilkins 4-seitiges Ambilight, P5 Perfect Picture Engine, Android-Fernseher/KI-Sprachsteuerung

Besonderheiten

4-seitiges Ambilight



Mit dem 4-seitigen Ambilight von Philips fühlen Sie sich noch näher am Geschehen. Intelligente LEDs umrahmen den Fernseher auf vier Seiten und projizieren die auf dem Bildschirm gezeigten Farben in Echtzeit an die Wand. Dramatische Handlungen wirken intensiver, Actionszene sind zum Greifen nah. Playlisten erhalten eine eigene Lichtshow, und beim Spielen überträgt sich die Spannung unmittelbar auf den gesamten Raum. Was auch immer Sie gerne tun, jetzt werden Sie es lieben.

OLED+

Ein Philips OLED+-Fernseher hebt die Schönheit von OLED auf eine neue Dimension. Entdecken Sie dank unserer P5-Bildverarbeitung neue Nuancen und Detailreichtum. Genießen Sie den aufregenden Klang der Lautsprecher, die mit Bowers & Wilkins entworfen wurden. Nutzen Sie die topaktuellen intelligenten Funktionen, und tauchen Sie mit Ambilight in Ihre Lieblingsinhalte ein. Es ist mehr als nur OLED. Es ist OLED+.

P5 Pro Perfect Picture Engine

Die Philips P5 Pro Perfect Picture Engine mit der brandneuen Bildverarbeitungstechnologie bietet Ihnen eine ganz neue visuelle Erfahrung. Sehen Sie sich unsere OLED-Fernseher mit tiefen Schwarztönen, lebendigen Farben, realistischen, natürlichen Hauttönen und unglaublich fließenden Bewegungen an. Hier sehen Sie jedes Detail mit mehr Tiefenwirkung und noch schärferer Bildqualität. Unser Philips OLED-Fernseher läutet ein neues Zeitalter der Bildqualität ein.

Sound von Bowers & Wilkins




Ein derart naturgetreues Bild verlangt unnachahmlichen True Sound. Das exklusive Lautsprecherdesign der legendären Audioingenieure Bowers & Wilkins liefert eindrucklichen und realistischen Klang. Ein integrierter Subwoofer, Hochtöner, und Full-Range-Lautsprecher sorgen für satte, definierte Bässe, makellose Dialoge und kristallklare Höhen. Selbst bei niedriger Lautstärke.

Lautsprecherbespannung von Kvadrat

Ein so perfekter Sound sollte ohne Hindernisse zu hören sein. Das Soundsystem dieses Philips Fernsehers ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Dieses schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass alle brillanten Details aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen werden.

Dolby Vision und Dolby Atmos



Unterstützt erstklassigen Dolby-Klang und Dolby-Videoformate. Das bedeutet, dass die HDR-Inhalte, die Sie sich ansehen, in Bild und Ton besonders real wirken. Egal ob Sie die neuesten Serien streamen oder ein Blu-ray-Set abspielen – Kontrast, Helligkeit und Farbe sind

65OLED984/12

genau wie vom Regisseur gewollt, und Sie hören einen klaren, detaillierten und tiefen Sound.

HDR10+



Mit einem Philips HDR10+ Fernseher ist die Bildqualität sogar noch intensiver und naturgetreuer. Dank dynamischer Metadaten können Sie den Helligkeitsgrad Ihres Fernseher je nach Fenster anpassen. Von hell erleuchteten Himmeln bis hin zu Tempeln im Kerzenlicht – die Farben wirken natürlich. Die originalen Details bleiben erhalten. Der Kontrast ist makellos.

KI-Sprachsteuerung.

Steuern Sie Ihren Philips Android-TV mit Ihrer Stimme. Ob Spiele, Netflix oder Inhalte und Apps im Google Play Store – sagen Sie es einfach Ihrem Fernseher. Sie können auch alle Google Assistant-kompatiblen Smart Home-Geräte steuern, z. B. dimmbare Lichter oder Thermostate, ohne vom Sofa aufzustehen. Schluss mit dem Suchen nach der Fernbedienung. Jetzt können Sie den Philips Smart TV über Alexa-fähige Geräten wie Amazon Echo mit Ihrer Stimme steuern. Schalten Sie Ihren Fernseher ein, wechseln Sie den Kanal, schalten Sie auf Ihre Spielkonsole und mehr – mit Alexa.



OLED+



Sound by Bowers & Wilkins



Dolby Vision Atmos

androidtv



4K UHD Android-Fernseher – Sound von Bowers&Wilkins

Sound von Bowers & Wilkins 4-seitiges Ambilight, P5 Perfect Picture Engine, Android-Fernseher/KI-Sprachsteuerung

Daten

Ambilight

- Ambilight-Version: 4-seitig
- Ambilight-Funktionen: Integriertes Ambilight+Hue, Ambilight Musik, Spielmodus, Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Modus

Bild/Anzeige

- Anzeige: 4K Ultra HD OLED
- Bildschirmgröße diagonal: 65 Zoll / 164 cm
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Bildformat: 16:9
- Pixel-Engine: P5 Pro Perfect Picture Engine
- Bildoptimierung: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, Wide Color Gamut 99% DCI/P3, 5100 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion

Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz, Unterstützt HDR, HDR10+/HLG
- Videoeingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz, Unterstützung für HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android TV

- Betriebssystem: Android TV™ 9 (Pie)
- Vorinstallierte Apps: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google-Suche, YouTube
- Speicherkapazität (Flash): 16 GB*

Smart TV-Funktionen

- Interactive TV: HbbTV
- Sendung: Pause TV, USB-Aufnahme*
- Einfache Installation: Automatisches Erkennen von Philips Geräten, Geräte-Verbindungsassistent, Netzwerkinstallationsassistent, Einstellungsassistent
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliche Smart-Menü-Taste, Bildschirm-Benutzerhandbuch
- Upgradefähige Firmware: Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Bildschirmformat-Anpassung: Einfach – Bildschirm ausfüllen, Vollbild, Erweitert – Verschieben, Zoom, Stretch, Breitbild
- Philips TV Remote App*: Apps, Programme, Steuerung, TV-Guide, Video-on-Demand
- Fernbedienung: mit Tastatur, mit Sprachsteuerung
- Benutzerinteraktion: SimplyShare

Verarbeitung

- Verarbeitungsleistung: Quad Core

Tuner/Empfang/Übertragung

- HEVC-Unterstützung
- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- TV-Programmführer*: 8-Tage-EPG
- Signalstärkeanzeige
- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
- Twin-Tuner

Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- Kabellose Verbindungen: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11ac, 2 x 2 Dualband
- Weitere Anschlüsse: Common Interface Plus (CI+), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Ethernet-LAN RJ-45, Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, Satellitenanschluss
- HDMI Funktionen: 4K, Audio-Rückkanal
- EasyLink (HDMI-CEC): Fernbedienungs-Durchleitung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, System-Start
- HDCP 2.2: Ja, auf allen HDMI

Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Unterstützte Untertitelformate: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10)
- Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-Grad-Fotos, HEIF

Leistung

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Stand-by-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): N/V W
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Energiesparfunktionen: Ausschalt-Timer, Lichtsensor, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
- Energieeffizienzklasse: B
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 195 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 285 kWh
- Quecksilbergehalt: 0 mg
- Bleihaltig: Ja*

Ton

- Audio: Sound von Bowers & Wilkins, 3,0 Kanal,

65OLED984/12

Ausgangsleistung: 60 Watt (RMS)

- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Lautsprecherkonfiguration: 3 x 20 W Lautsprecher
- Verbesserung der Soundqualität: 5-Band-Equalizer, KI-Sound, Klare Dialoge, Dolby Atmos, Dolby Bassverstärkung, Dolby-Lautstärkereger, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), Automatischer Lautstärkepegel, Bassverstärkung

Abmessungen

- Abmessungen Box (B x H x T): 1.660,0 x 1.002,0 x 253,0 mm
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 1448,7 x 1.056,6 x 142,0 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 1448,7 x 1.338,0 x 382,0 mm
- Produktgewicht: 38,0 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 47,3 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 56,5 kg
- Abmessungen Untergestell (B x H x T): 720,0 x 281,4 x 382,0 mm
- VESA-kompatible Wandhalterung: 300 x 300 mm

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, L/R-Kabelanschluss mit Mini-Buchse, YPbPr-Kabel mit Mini-Buchse, Netzkabel, Kurzanleitung, Gebürstete Standhalterung, Metallstandbeine, Soundbar mit Stützen* – 1 Stück
- Mitgelieferte Batterien: 2 AAA-Batterien
- Wandmontageplatte



* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

* Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

* Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehmodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

* Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.


* USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.


* Die Funktionalität ist abhängig von den integrierten ChromeCast Apps und Smart-Geräten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf den entsprechenden Seiten der integrierten ChromeCast Produkte.

Connections

Side



Bottom



Ausstellungsdatum
2020-08-21

Version: 10.2.1

12 NC: 8670 001 57816
EAN: 87 18863 01933 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com