



Philips 6700 series
Smart TV LED 4K UHD
com Ambilight em 3 lados

Televisor Ambilight de 164 cm
(65")

Índice de desempenho da imagem
1200
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD



65PUS6704

Smart TV LED 4K UHD

com Ambilight em 3 lados

Leve a emoção para qualquer divisão com o televisor Philips concebido para se adaptar a qualquer lugar. A qualidade das imagens é tão nítida que pensará que são realidade. O desempenho 4K é brilhante e vibrante. O Ambilight cria o ambiente certo para filmes, música ou gaming.

Fica bem em qualquer lugar.

- Televisor LED 4K UHD. Cores ricas. Detalhes fantásticos.
- Ambilight. Leve a emoção para fora do ecrã.
- Moldura fina minimalista. Suporte resistente.

Precisão de imagem Philips.

- Compatível com HDR10+. Saiba mais sobre a visão do realizador.
- Dolby Vision e Dolby Atmos. Visão e som cinematográficos.

SAPHI. A forma inteligente de desfrutar do seu televisor.

- Acesso a um menu de ícones organizado com um único botão.
- Coleção de televisores Philips. Netflix, Prime Video e muito mais.

Som cristalino. Ouça cada palavra.

- Áudio nítido de altifalantes de gama total.
- Diálogos nítidos. Graves potentes.

PHILIPS


Smart TV LED 4K UHD

Televisor Ambilight de 164 cm (65") Índice de desempenho da imagem 1200, HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD

Destaques

65PUS6704/12

Ambilight em 3 lados




Com a tecnologia Ambilight da Philips, os filmes e os jogos tornam-se mais envolventes. A música ganha um espetáculo de luz e o seu ecrã irá parecer maior. Os LED inteligentes nas extremidades do televisor projetam as cores do ecrã nas paredes e pela sala, em tempo real. Obtém uma luz ambiente perfeita — mais uma razão para adorar o seu televisor.

Televisor LED 4K

Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis e a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution. Experimente imagens melhoradas independentemente do conteúdo original e desfrute de uma imagem mais nítida com maior profundidade, contraste, movimento natural e nitidez de detalhes.

Dolby Vision e Dolby Atmos



Compatível com o som excelente e os formatos de vídeo Dolby, o que significa que os conteúdos HDR que vê têm uma aparência e som gloriosamente reais. Quer seja a série mais recente ou um conjunto de discos Blu-Ray, desfrutará de contraste, luminosidade e cores que refletem as intenções originais do realizador. Também ouvirá um som amplo com clareza, detalhe e profundidade.


Compatível com HDR10+



O seu televisor Philips está equipado para tirar o máximo partido do formato de vídeo

HDR10+. O contraste, as cores e os níveis de brilho são ajustados entre fotogramas. Quer veja uma série imperdível ou um novo êxito de bilheteira, as sombras vão ser mais profundas. As superfícies claras vão brilhar. As cores vão ser mais realistas.

Televisor Saphi Smart TV



O SAPHI é um sistema operativo rápido e intuitivo que permite uma utilização agradável da sua Philips Smart TV. Desfrute da ótima qualidade de imagem e do acesso com um único botão a um menu de ícones organizado. Controle o seu televisor com facilidade e navegue rapidamente entre as aplicações populares da Philips Smart TV, incluindo YouTube, Netflix e muito mais.



Smart TV LED 4K UHD

Telesor Ambilight de 164 cm (65") Índice de desempenho da imagem 1200, HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD

Especificações

Ambilight

- Versão da Ambilight: em 3 lados

Imagem/visualização

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 164 cm
- Resolução do painel: 3840x2160
- Rácio de visualização: 16:9
- Melhoramento de imagem: Micro Dimming, Ultra Resolution, 1200 ppi, Dolby Vision, HDR10+

Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em todos os HDMI: até 4K UHD 3840x2160 @60 Hz
- Entradas de vídeo em todos os HDMI: até 4K UHD 3840x2160 @60 Hz, Compatível com HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: SimplyShare, Com certificação Wi-Fi Miracast*
- Telesor interativo: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB*
- Aplicações da SmartTV*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, TV on Demand, YouTube
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Avançado - Deslocar, Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Zoom, esticar, Panorâmico
- Aplicação Philips TV Remote*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Vídeo On Demand
- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do utilizador no ecrã

Processamento

- Potência de processamento: Quad Core

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Guia de programação*: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal

- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Suporte de HEVC

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 3
- Número de USB: 2
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Ligações sem fios: Wi-Fi 802.11n 2x2 integrado, Dupla banda
- Outras ligações: Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), LAN Ethernet RJ-45, Entrada áudio L/R, Saída de auscultador
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- HDCP 2.2: Sim, em todas as portas HDMI
- Número de CVBS: 1

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formatos de legendas suportados: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografia 360, HEIF

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Supressão de imagem (para rádio)
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 100 W
- Consumo de energia anual: 146 kWh
- Teor de mercúrio: 0 mg
- Presença de chumbo: Sim*
- Consumo e energia quando desligado: N/A W

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Melhoramento do som: Equalizador de 5 bandas, Som com IA, Diálogo nítido, Dolby Atmos, Nivelador de volume Dolby, Modo noturno, Nivelador Automático do Volume, Melhoramento de graves
- Configuração das colunas: 2 colunas de gama total de

65PUS6704/12

10 W

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 1600,0 x 995,0 x 174,0 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1461,7 x 851,0 x 88,9 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1461,7 x 868,7 x 274,0 mm
- Dimensões do suporte (L x A x P): 1281,3 x 17,7 x 274,0 mm
- Largura do suporte ajustável (min.): 806,7 mm
- Largura do suporte ajustável (máx.): 1283,6 mm
- Peso do produto: 23,9 kg
- Peso do produto (+suporte): 24,3 kg
- Peso incl. embalagem: 32,3 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 400 x 200 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Suporte para mesa


Cor e acabamento

- Frente do telesor: Gloss preto intenso



Connections

Side



Rear



Bottom



Data de publicação
2020-08-21

Versão: 10.1.1

12 NC: 8670 001 57655
EAN: 87 18863 01883 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

- * Ecrãs de 55 polegadas, 65 polegadas, 70 polegadas e 75 polegadas com suporte de largura ajustável.
- * O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- * Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do telesor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o telesor é utilizado.
- * O telesor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- * A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do telesor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do telesor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
- * Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
- * A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.
- * Este telesor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
- * A posição real do suporte pode parecer e ser diferente da imagem apresentada no folheto devido à variação dos tamanhos do ecrã na gama de produtos. Consulte as dimensões do produto na página de especificações.