



Philips Signage Solutions
Ecrã da linha U

75"

Retroiluminação LED nos
rebordos
Ultra HD

Signage Solutions

75BDL3000U

Cative o seu público

Com experiência em ecrãs de grandes dimensões

Experiencie os seus conteúdos de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um ecrã convencional. Este ecrã de grandes dimensões de 75" fornece 3840 x 2160 pixéis tão requintados e tão realistas, que oferecem uma janela para um novo mundo

Optimizado para apresentação pública

- 4K Ultra HD: resolução nunca antes vista

Soluções inovadoras para qualquer aplicação de sinalização

- Reproduza conteúdo a partir de 4 entradas separadas com QuadViewer
- CMND: controle os seus ecrãs
- Ranhura OPS opcional para criar uma solução completa
- Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

Cuidar de si, do seu negócio e do seu público

- SmartPower para poupar energia
- Mantenha o seu conteúdo em apresentação com o FailOver
- Simplificar reuniões com FailOver para conferências

PHILIPS

Destaques

Resolução 4K Ultra HD

Veja as suas soluções de sinalização de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um ecrã Full HD convencional. 3840 x 2160 pixéis proporcionam uma imagem tão requintada, tão realista, que oferece uma janela para um novo mundo.

QuadViewer




Seja mais flexível com o espaço no ecrã. Com capacidade para reproduzir conteúdo de até quatro entradas separadas, todas num único ecrã. O QuadViewer é ideal para salas de controlo, ambientes empresariais e salas de reuniões.

CMND



Uma plataforma de gestão de ecrãs sólida – o CMND deposita o poder nas suas mãos. Actualize e gira conteúdos com CMND & Create ou controle as suas definições com CMND & Control. Tudo é possível com CMND.

Ranhura OPS



Transforme o ecrã numa solução de sinalização digital completa e crie uma rede de ecrãs que está interligada e é inteligente e segura. A Open Pluggable Specification (OPS) é uma ranhura conforme uma norma da indústria, a que pode ligar um leitor de multimédia conforme a norma OPS. Esta solução sem cabo permite-lhe instalar, utilizar ou guardar o seu hardware sempre que precisar.

FailOver



Manter o seu conteúdo em apresentação é essencial para aplicações comerciais exigentes. Apesar de ser improvável que venha a enfrentar um desastre no seu conteúdo, o FailOver fornece protecção de conteúdos através de uma tecnologia revolucionária que reproduz no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso de uma falha do leitor de multimédia. O FailOver activa-se

automaticamente quando a entrada primária falha. Basta seleccionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para protecção imediata.

FailOver para salas de reuniões

Ao utilizar o FailOver, está a simplificar as suas apresentações e videoconferências. Quando uma sala de reuniões ou conferências não estiver a ser utilizada, pode ser apresentado conteúdo em segundo plano a partir de qualquer fonte de entrada à sua escolha. Quando a reunião começa e tem partilhar uma apresentação no seu ecrã, basta ligar o seu computador e o ecrã muda automaticamente as entradas e apresenta o que está no seu ecrã, sem necessidade de mudar as entradas manualmente.

SmartPower

A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

SmartPlayer

Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 74,5 polegada / 189,3 cm
- Tecnologia do painel: IPS
- Óptima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brilho: 410 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 1200:1
- Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1
- Rácio de visualização: 16:9
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Densidades de píxeis: 0,429 x 0,429 mm
- Cores do ecrã: 1073 M
- Ângulo de visão (h / v): 178 / 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo
- Resolução do painel: 3840 x 2160

Conectividade

- Entrada de vídeo: VGA (D-sub analógico), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Componente (RCA), Composto (RCA)
- Saída vídeo (saída Scart): DisplayPort
- Entrada de áudio: Tomada de 3,5 mm, Áudio esquerda/direita (RCA)
- Saída áudio: Ficha de 3,5 mm, Conector do altifalante externo, SPDIF
- Controlo externo: Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C, RJ45, Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
- Outras ligações: Saída CA, OPS, USB

Dimensões

- Largura da moldura: 12,50 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1676,60 x 955,00 x 73,80 mm
- Dimensões da unidade em polegadas (L x A x P): 66,01 x 37,60 x 2,91 polegada
- Montagem VESA: 600 x 400 mm, M8
- Peso do produto: 53,3 kg
- Peso do produto (lb): 117,51 lb
- Altura do Smart Insert: 300 mm
- Largura do Smart Insert: 250 mm

Funcionalidades

- Colocação: Horizontal (16/7)
- Controlável em rede: RS232, HDMI (um fio), LAN (RJ45)

- "Loop through" de sinal: RS232, DisplayPort, "Loophthrough" IV
- Funções de poupança de energia: Smart Power
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Facilidade de instalação: Smart insert
- Outras funcionalidades: Pegas de transporte
- Funções de protecção de ecrã: Mudança de píxeis, brilho reduzido
- Imagem na imagem (PIP): PIP
- Desempenho de imagem: Controlo de cor avançado

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
- Consumo (tipicamente): 197 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Som

- Altifalantes incorporados: 2 x 10 W RMS

Condições de funcionamento

- Limite de temperaturas (funcionamento): 5 ~ 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20~ 60 °C
- Humidade relativa: 20~ 80 %
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Altitude: 0~ 3000 m

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Pilhas para telecomando, Manual de início rápido, Telecomando, Guia do Utilizador em CD-ROM, Cabo RS232, Cabo HDMI
- Acessórios opcionais: Receptor HDBaseT OPS (CRD25), Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)

Diversos

- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Russo, Espanhol, Turco, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Árabe, Japonês, Português
- Aprovações regulamentares: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, ROHS, GOST, FCC, Classe A
- Garantia: Garantia de 3 anos

Aplicações multimédia

- Reprodução de áudio via USB: AAC, AIF, AIFF,

- ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- Reprodução de imagem via USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Reprodução de vídeo via USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV



Data de publicação
2020-10-05

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37272
EAN: 87 12581 73952 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com