




Philips 7300 series  
Android TV LED 4K UHD  
com Ambilight em 3 lados

Televisor Ambilight de 189 cm  
(75")

Índice de desempenho da imagem  
1700  
HDR 10+  
P5 Perfect Picture Engine



75PUS7354

## Android TV LED 4K UHD com Ambilight em 3 lados

Noite de cinema em família. O grande jogo. Seja qual for a ocasião, sente-se em frente a uma excelente qualidade de imagem e um som incrível. Este televisor da série de desempenho dá um aspeto ótimo a todo o seu conteúdo e conta com Ambilight para uma experiência envolvente sem igual.

### Televisor fino. Luz maravilhosa.

- Televisor LED 4K brilhante. Imagem HDR vibrante. Movimentos suaves.
- Design fino. Moldura metálica e suporte em metal.
- Ambilight. Leve a emoção para fora do ecrã.

### Movimentos fluidos. Cores realistas. Profundidade incrível.

- Processador Philips P5. Sempre na perfeição, seja qual for a fonte.
- Compatível com HDR10+. Saiba mais sobre a visão do realizador.
- Dolby Vision e Dolby Atmos. Visão e som cinematográficos.

### Som cristalino. Ouça cada palavra.

- Áudio bem equilibrado de altifalantes de gama total.
- Diálogos nítidos e cristalinos. Efeitos potentes.

### Android TV – conteúdos ao seu dispor

- Loja Google Play e galeria de aplicações da Philips. Mais para gostar.
- Controlo de voz com IA. Google Assistant incorporado. Compatível com a Alexa.
- Android TV. Verdadeiramente inteligente.

# PHILIPS

## Android TV LED 4K UHD

Televisor Ambilight de 189 cm (75") Índice de desempenho da imagem 1700, HDR 10+, P5 Perfect Picture Engine

# Destques

### Ambilight em 3 lados

Com a tecnologia Ambilight da Philips, os filmes e os jogos tornam-se mais envolventes. A música ganha um espetáculo de luz e o seu ecrã irá parecer maior. Os LED inteligentes nas extremidades do televisor projetam as cores do ecrã nas paredes e pela sala, em tempo real. Obtém uma luz ambiente perfeita — mais uma razão para adorar o seu televisor.

### 4K UHD

Televisor LED 4K brilhante. Imagem HDR vibrante. Movimentos suaves. Um televisor 4K UHD Philips que dá vida os conteúdos através de cores ricas e contrastes nítidos. As imagens ganham mais profundidade e os movimentos são suaves. Independentemente da origem, oferece excelentes imagens em filmes, programas, jogos e muito mais.

### P5 Perfect Picture Engine

O processador Philips P5 proporciona uma imagem tão brilhante como os conteúdos de que gosta. Os detalhes têm uma profundidade visivelmente superior. As cores são vivas, enquanto os tons de pele parecem naturais. O contraste é tão nítido que irá sentir todos os detalhes. Os movimentos são completamente suaves.

### Dolby Vision e Dolby Atmos

Compatível com o som excelente e os formatos de vídeo Dolby, o que significa que os conteúdos HDR que vê têm uma aparência e som gloriosamente reais. Quer seja a série mais recente ou um conjunto de discos Blu-Ray, desfrutará de contraste, luminosidade e cores que refletem as intenções originais do realizador. Também ouvirá um som amplo com clareza, detalhe e profundidade.

### Compatível com HDR10+

O seu televisor Philips está equipado para tirar o máximo partido do formato de vídeo HDR10+. O contraste, as cores e os níveis de brilho são ajustados entre fotogramas. Quer veja uma série imperdível ou um novo êxito de bilheteira, as sombras vão ser mais profundas. As superfícies claras vão brilhar. As cores vão ser mais realistas.

### Conteúdos de TV

Não se limite à programação tradicional da televisão, graças à loja Google Play e à galeria de aplicações da Philips. Experimente uma infinidade de filmes, televisão, música, aplicações e jogos online. Mais para gostar.

75PUS7354/12

### Controlo de voz com IA.

Controle o televisor Philips Android TV com a sua voz. Pretende começar um jogo, ver conteúdos da Netflix ou encontrar conteúdos e aplicações na Google Play Store? Basta dizê-lo ao seu televisor. Pode mesmo controlar todos os dispositivos inteligentes domésticos compatíveis com o Assistente Google, como reduzir a intensidade da luz e configurar o termóstato numa noite de cinema, sem sair do sofá. Já não precisa de procurar o telecomando do televisor. Agora, pode utilizar a sua voz para controlar o televisor Philips Smart TV através dos dispositivos com Alexa, como a Amazon Echo. Com a Alexa, pode ligar o seu televisor, mudar de canal, mudar para a sua consola de gaming e muito mais.

### Android TV.

Personalize o seu televisor Philips Android TV à sua maneira. Se prefere a Amazon e o YouTube esta semana, mas deseja utilizar a Netflix na semana seguinte, não há problema. A interface simples e intuitiva ajuda a destacar os conteúdos que adora. Retome do ponto em que parou durante a sua última série ou veja os novos lançamentos de filmes.



## Android TV LED 4K UHD

Telesor Ambilight de 189 cm (75") Índice de desempenho da imagem 1700, HDR 10+, P5 Perfect Picture Engine

# Especificações

### Ambilight

- Versão da Ambilight: em 3 lados
- Funcionalidades Ambilight: Ambilight+Hue incorporado, Ambilight música, Modo de jogo, Adaptável à cor da parede, Modo Lounge light

### Imagem/visualização

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 75 polegadas
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 189 cm
- Resolução do painel: 3840x2160
- Rácio de visualização: 16:9
- Motor de píxeis: P5 Perfect Picture Engine
- Melhoramento de imagem: Ultra Resolution, HDR10+, Dolby Vision, Micro Dimming Pro, 1700 ppi

### Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em todos os HDMI: HDR suportado, HDR10/ HLG, até 4K UHD 3840x2160 @60 Hz
- Entradas de vídeo em todos os HDMI: até 4K UHD 3840x2160 @60 Hz, Compatível com HDR, HDR10/ HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### TV Android

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Aplicações pré-instaladas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Pesquisa Google, YouTube
- Tamanho da memória (Flash): 16GB\*

### Funcionalidades da Smart TV

- Telesor interativo: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB\*
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do utilizador no ecrã
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Avançado - Deslocar, Zoom, esticar
- Aplicação Philips TV Remote\*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand
- Telecomando: com voz
- Interação com utilizador: SimplyShare

### Processamento

- Potência de processamento: Quad Core

### Sintonizador/receção/transmissão

- Suporte de HEVC
- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Guia de programação\*: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto

### Conetividade

- Número de ligações HDMI: 4
- Número de USB: 2
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Ligações sem fios: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda dupla
- Outras ligações: Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), LAN Ethernet RJ-45, Entrada áudio L/R, Saída de auscultador
- Funcionalidades HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- HDCP 2.2: Sim, em todas as portas HDMI

### Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de legendas suportados: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografia 360, HEIF

### Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 138 W
- Consumo de energia anual: 202 kWh
- Teor de mercúrio: 0 mg
- Presença de chumbo: Sim\*
- Consumo e energia quando desligado: N/A W

### Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do

75PUS7354/12

- Volume, Dolby Atmos, Equalizador de 5 bandas, Som com IA, Melhoramento de graves, Diálogo nítido
- Configuração das colunas: 2 colunas de gama total de 10 W

### Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 1899,0 x 1116,0 x 219,0 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1683,2 x 974,4 x 93,7 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1683,2 x 991,0 x 261,0 mm
- Peso do produto: 33,5 kg
- Peso do produto (+suporte): 38,2 kg
- Peso incl. embalagem: 51,7 kg
- Dimensões do suporte (L x A x P): 886,0 x 16,5 x 261,0 mm
- Compatível com suporte de parede VESA: 600 x 400 mm

### Accessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Cabo de alimentação, Minificha para cabo L/R, Minificha para cabo YPbPr, Suporte para mesa
- Pilhas incluídas: 2 x pilhas AAA


### Cor e acabamento

- Frente do telesor: Prateado claro




## Connections

### Side



### Bottom



Data de publicação  
2020-08-21

Versão: 6.3.1

12 NC: 8670 001 57786  
EAN: 87 18863 01914 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- \* As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
- \* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do telesor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o telesor é utilizado.
- \* O telesor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- \* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do telesor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do telesor e do país. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
- \* Note que as aplicações da Amazon podem não estar sempre disponíveis no seu país. (Atualmente, as aplicações da Amazon funcionam apenas no Reino Unido, na Alemanha e na Áustria)
- \* Este telesor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
- \* O funcionamento depende das aplicações e dispositivos inteligentes com Chromecast incorporado. Para mais informações, aceda às páginas dos produtos com Chromecast.