



Philips Signage Solutions
Ecrã multitoque

84"

Retroiluminação LED nos
rebordos
Ultra HD

SignageSolutions

BDL8470QT



Descubra um novo nível de toques múltiplos

com este ecrã UltraHD

Aproxime-se do seu público mais do que nunca. Rápido, preciso e extremamente resistente, o seu alto desempenho é complementado por uma fiabilidade e uma funcionalidade excelentes.

Otimizado para apresentação pública

- 4K Ultra HD: resolução nunca antes vista

Interação máxima com o público

- Experimente uma interatividade impressionante com um verdadeiro multi-toque
- Tecnologia óptica de toque por IV
- toque de 10 pontos
- Compatível com todos sistemas operativos principais

Soluções inovadoras para qualquer aplicação de sinalização

- Ranhura OPS opcional para criar uma solução completa
- Reproduza conteúdo a partir de 4 entradas separadas com QuadViewer
- Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com HTML5
- Gestão de conteúdos gratuita e fácil de utilizar com SmartCMS

Cuidar de si, do seu negócio e do seu público

- Mantenha o seu conteúdo em apresentação com o FailOver

PHILIPS

Destques

Resolução 4K Ultra HD

Veja as suas soluções de sinalização de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um ecrã Full HD convencional. 3840 x 2160 pixéis proporcionam uma imagem tão requintada, tão realista, que oferece uma janela para um novo mundo.

Multi-toque Plug & Play




Agora está disponível um nível totalmente novo de interatividade graças à tecnologia táctil integrada. Maior flexibilidade e um ótimo desempenho de toque simultâneo combinados com excelentes oportunidades de operacionalidade para lhe proporcionar a melhor interação com o utilizador. Os ecrãs multi-toque estão equipados com reconhecimento automático de toque. O conector USB é compatível com HID, oferecendo um funcionamento verdadeiramente Plug and Play.

QuadViewer



Seja mais flexível com o espaço no ecrã. Com capacidade para reproduzir conteúdo de até quatro entradas separadas, todas num único ecrã. O QuadViewer é ideal para salas de controlo, ambientes empresariais e salas de reuniões.

Ranhura OPS



Transforme o ecrã numa solução de sinalização digital completa e crie uma rede de ecrãs que está interligada e é inteligente e segura. A Open Pluggable Specification (OPS) é uma ranhura conforme uma norma da indústria, a que pode ligar um leitor de multimédia conforme a norma OPS. Esta solução sem cabo permite-lhe instalar, utilizar ou guardar o seu hardware sempre que precisar.

Tecnologia óptica de toque por IV

Com uma grelha de infravermelhos invisível na parte superior do ecrã, pode desfrutar de uma precisão impressionante e tempos de resposta rápidos, mesmo quando tocado por um dedo, uma luva ou uma caneta. E não apresenta "pontos fantasma".

SmartBrowser



Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com o navegador HTML5 integrado. Conceba o seu conteúdo de sinalização online e ligue-o a um ecrã ou à sua rede completa. Basta ligar um cabo de Internet RJ45 para a ligação de rede, ligue o ecrã ao respetivo endereço URL e está pronto para reproduzir o seu conteúdo baseado em nuvem.

SmartCMS

Um sistema de gestão de conteúdos gratuito e fácil de utilizar que funciona exclusivamente com os ecrãs das soluções de sinalização da

Philips para gerir o seu conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS pode criar e programar o seu próprio conteúdo durante 24 horas por dia, todos os dias. Basta criar a sua rede, conceber o seu conteúdo, programar a sua lista de reprodução e está pronto para reproduzir!

FailOver



Manter o seu conteúdo em apresentação é essencial para aplicações comerciais exigentes. Apesar de ser improvável que venha a enfrentar um desastre no seu conteúdo, o FailOver fornece proteção de conteúdos através de uma tecnologia revolucionária que reproduz no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso de uma falha do leitor de multimédia. O FailOver ativa-se automaticamente quando a entrada primária falha. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção imediata.

Compatibilidade com software

Os nossos ecrãs tácteis não dependem de software e suportam Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS e Linux.

SmartCollection

A SmartCollection oferece-lhe soluções personalizáveis para satisfazer os seus requisitos específicos.

Tanto os integradores como os fornecedores de soluções recebem as últimas inovações, enquanto o público pode desfrutar de soluções com impacto. Ao desenvolvermos inovações inteligentes, concentramo-nos em soluções de cuidado, inovadoras e com impacto.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal: 84 polegadas / 213,5 cm
- Tecnologia do painel: IPS
- Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brilho: 350 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 1400:1
- Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1
- Tratamento da superfície: Revestimento antiencandeamento
- Rácio de visualização: 16:9
- Tempo de resposta (típico): 12 ms
- Densidades de píxeis: 0,4845 x 0,4845 mm
- Cores do ecrã: 1073 M
- Ângulo de visão (h / v): 178 / 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo

Interatividade

- Tecnologia multitoque: Táctil com infravermelhos
- Plug and play: Compatível com HID
- Pontos tácteis: 10 pontos tácteis simultâneos

Conetividade

- Entrada de vídeo: VGA (D-sub analógico), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Componente (BNC), Composto (BNC)
- Saída vídeo (saída Scart): DisplayPort
- Entrada de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Saída áudio: Ficha de 3,5 mm, Conector do altifalante externo
- Controlo externo: RJ45, Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
- Outras ligações: USB, OPS

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1926,0 x 1112,0 x 94,9 mm
- Largura da moldura: 30,6 mm
- Montagem na parede: 600 x 500 mm, M8

- Peso do produto: 98,3 kg
- Peso do produto (lb): 216 lb

Funcionalidades

- Funções de proteção de ecrã: Mudança de píxeis, brilho reduzido
- Controlável em rede: RS232, HDMI (um fio), LAN (RJ45)
- "Loop through" de sinal: RS232, DisplayPort
- Funções de poupança de energia: Smart Power
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Facilidade de instalação: Smart Insert
- Outras funcionalidades: Pegas de transporte
- Colocação: Horizontal

Condições de funcionamento

- Limite de temperaturas (funcionamento): 0~ 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20~ 60 °C
- Humidade relativa: 20~ 80 %
- MTBF: 50 000 hora(s)

Potência

- Consumo (tipicamente): 400 W
- Alimentação elétrica: 90 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Som


- Colunas incorporadas: 2 x 10 W RMS

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo RS232, Telecomando, Pilhas para telecomando, Guia do Utilizador em CD-ROM, Manual de início rápido, Cabo HDMI, Cabo USB

Diversos

- Garantia: Garantia de 3 anos
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Turco, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Chinês Tradicional, Árabe, Japonês
- Aprovações regulamentares: CE, CCC, ROHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC, Classe A



Data de publicação
2022-07-27

Versão: 2.0.1

12 NC: 8670 001 29808
EAN: 87 12581 73561 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com