

PHILIPS

Сешоар

Essential

1600 W

Настройка ThermoProtect

Сгъваема дръжка

Универсално захранване



BHD006/00



Мощно щадящо сушене в ДВИЖЕНИЕ

Сешоарът Philips Essential ви осигурява мощно изсушаване от 1600 W, като същевременно щади косата ви с настройката за температура ThermoProtect. Компактният му дизайн със сгъваема дръжка е идеалният избор, където и да отидете.

Красиво оформена прическа

- 1600W мощност на сушене
- Температурна настройка ThermoProtect
- Студена струя за завършване на прическата

Лесна употреба

- Сгъваема дръжка за лесно прибиране
- Универсално напрежение за употреба в цял свят
- 3 гъвкави настройки за топлина и скорост
- Халка за лесно и удобно съхранение

Приставки

- 20 мм накрайник за насочена въздушна струя



asimpleswitch.com

Акценти

1600W мощност на сушене



Този сешоар с мощност от 1600 W създава оптимално ниво на въздушния поток за прекрасен резултат всеки ден.

Настройка на температура ThermoProtect



Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.

Сгъваема дръжка



Компактният дизайн със сгъваема дръжка го прави лесен за опаковане, съхранение и вземане на сешоара навсякъде с вас.

Универсално захранване



Съвместима с напрежение 110 – 240 волта. Може да се използва, където и да пътувате по света.

3 настройки на скорост



Този сешоар предлага 3 предварително избрани комбинации от скорост/топлина, за да направи постигането на идеалното оформяне бързо и лесно.

20 мм накрайник



Накрайникът насочва въздушния поток за прецизно оформяне.

Студена струя



Хладната струя предоставя полък студен въздух – задължителна настройка за фиксиране и завършване на прическата ви.

Халка за лесно съхранение



В основата на дръжката ще намерите гумирана кука. Използвайте я за лесно съхранение у дома или ако отсядате в хотел.



asimpleswitch.com

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

Спецификации

Технически данни

Мощност: 1600 W

Напрежение: 110-127 / 220-240 V

Честота: 50 – 60 Hz

Мотор: Постояннотоков мотор

Дължина на кабела:

1,8 м

Цвят/покритие: ABS силен блясък и матиране

Характеристики

Сгъваема дръжка

За две напрежения

Брой приставки: 1

Накрайник/концентратор

Coolshot

Халка за окачване

Сервиз

2 години международна гаранция

Тегло и размери

Размери на продукта: 274 x 78 x 174 мм

Тегло на продукта (без опаковката): 425 г

