

PHILIPS

Zastříhovač vousů
s vysáváním

Beardtrimmer series
7000

přesné 0,5mm nastavení

Samoostřící kovové břity

60 min používání/1 h nabíjení

Včetně zastříhovače chloupků
BG105



BT7501/85



Zastříhovač zajišťující méně nepořádku

Nejlepší model od Philips v oblasti zastříhování bez nepořádku

Zastříhujte své vousy, knír i kotlety a zároveň udržujte pořádek. Nový zastříhovač Philips Vacuum Trimmer má vylepšený výkonný systém s o 50 % silnějším* proudem vzduchu, který spolehlivě zachytí zastřižené vousy, takže nevznikne žádný nepořádek.

Zastříhovač zajišťující méně nepořádku

- Vylepšené proudění vzduchu pro zastříhování bez nepořádku

Šetrný k pokožce

- Ochrana během zastříhování
- Zastříhování chlupů v každém směru

Rovnoměrné zastřížení

- Zastříhuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy
- Samoostřící břity s nulovou údržbou

Snadné použití

- Přizpůsobení různým nastavením délky
- Kontrolky podávají informace o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie
- 60 minut používání po hodinovém nabíjení nebo při napájení ze sítě
- Jednoduchá údržba
- Nákup krytý zárukou

Přednosti

Vysoce výkonný systém odsávání



Vysoce výkonný systém odsávání zastříhovače vousů Philips 7000 nabízí vylepšené, o 50 % silnější proudění vzduchu* pro zachycení až 95 % odstřížených vousů** a zastříhování bez nepořádku.

Systém Lift & Trim PRO



Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je směrem k břitům pro zajištění přesného zastřížení. Stále se však jedná o ideální zastříhovač i pro dlouhé vousy.

Samoostřící kovové břity



Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje a špičkové zastřížení při každém použití. Břity není nutné mazat ani měnit.

20 uzamykatelných nastavení délky



Zastříhujte přesně na požadovanou délku. Stačí otočit přesným číselníkem na jedno z 20 nastavení délky v rozsahu 0,5–10 mm v krocích po 0,5 mm.

60min provoz bez kabelu / provoz s kabelem



Nabíjením zastříhovače vousů 1 hodinu získáte 60 minut použití bez kabelu, nebo jej jednoduše použijte zapojený do sítě. Jinak vám funkce rychlého nabití zajistí kompletní zastříhování po pouhých 5 minutách nabíjení.

Indikátory baterie



Indikátory baterie v tomto zastříhovači vám oznámí stav baterie: nízká, vybitá, plná baterie či nabíjení. Díky tomu vždy zastříhovač nabijete plně a včas, takže se vám uprostřed holení baterie nevybíje.

Snadné čištění



Hlavu zastříhovače vousů Philips můžete odpojit a snadno vyčistit opláchnutím pod tekoucí vodou. Než hlavu nasadíte zpět na přístroj, vysušte ji.

Neuvěřitelně odolný



Všechny naše výrobky pro péči o pleť jsou velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se všemi běžně používanými napětími.

Systém ochrany pokožky



Jedinečný systém ochrany pokožky chrání i ty nejcitlivější tělesné partie a umožňuje chloupky pohodlně zastříhovat až na 0,5 mm, aniž by došlo k přímému kontaktu ostré hrany břitů s vaší pokožkou.

Obousměrný zastříhovač a hřeben

Obousměrným zastříhovačem a 3mm hřebenem lze zastříhovat vlasy rostoucí libovolným směrem. Hustší vlasy doporučujeme předem zastříhnout.

Specifikace

Stříhací systém

Přesnost (velikost kroků): Po 0,5 mm

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity

Snadné použití

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení délky

Čištění: Omyvatelné břity a kryty

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 20 integrovaných nastavení délky

Design

Barva: Černá

Povrchová úprava: Měkký na dotyk

Napájení

Rychlonabíjení: 5 minut

Spotřeba

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Typ baterie: NiMH

Automatická volba napětí: 100–240 V

Servis

2letá záruka

Není třeba mazat

Příslušenství

Hřeben: Systém Lift & Trim

Příbalené příslušenství: Zastříhovač chloupků (řada BG1000)

Pouzdro: Měkké pouzdro pro skladování

Údržba: Čistící kartáček

