

# PHILIPS

## 手机

S616

深灰色

TDD-LTE / TD-SCDMA / GSM

CTS616GY



## 爱护双眼

新款飞利浦智能手机 S616 配备 SoftBlue 新技术，即有益于双眼，又能提供绚丽多彩的图像，体现对您所爱的人的真正关怀。

### 绝妙的触感

- SoftBlue LED 技术可保护眼睛并呈现绚丽多彩的颜色
- 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 使用带有闪光灯的 1300 万像素自动对焦相机拍摄超棒照片

### 电光火石，速度飞快

- 1.3GHz 八核处理器，确保一流速度
- 16 GB 内存和 2 GB 内存,表现出色的体验
- Android 5.1

### 简单易用

- 利用双 4G 获得卓越的上网体验
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

## 产品亮点

### 采用 SoftBlue LED 技术

为您精心设计，飞利浦 Brilliance 手机采用全新 SoftBlue LED 技术，可保护眼睛并呈现色彩鲜艳的图像。SoftBlue 技术采用一种智能技术可减少有害蓝光，而不会影响显示屏的色彩或图像。

### 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5.5 英寸全高清显示屏，带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看最新快照和视频，5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

### 带有闪光灯的 1300 万像素自动对焦相机



飞利浦手机配有令人惊奇的 1300 万像素相机，提供前所未有的高品质画质，让您轻松享受每一个美好瞬间。一系列梦幻般创意拍摄效果让您的照片变

得活色生香。手机配有自动面部润饰、化妆效果、高动态范围成像 (HDR)、全景和连拍等不同拍摄模式，您只需按下快门便可成为摄影天才。

### 1.3GHz 八核处理器

飞利浦手机采用全能 1.3 GHz 八核处理器，全面超越其他竞争对手。与之前的其他处理器不同，这款处理器具有非凡的强大速度，可以轻松满足您苛刻的需求 - 无论观看视频、下载网页还是玩游戏，均能以卓越画质极速启动。拥有闪电般的如此速度，您还有什么不满意吗？

### 16 GB ROM, 2 GB 内存

您的飞利浦手机配有 16 GB 内存，因此您可以随身携带更多内容。拥有如此大的存储，可以满足您不断增长的需求，您就有更多空间储存您最喜爱的应用程序、照片和重要文档。2 GB ROM 让您在闲暇玩游戏和看电影时能够享受卓越的性能。

### Android 5.1

Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

### 双 4G ( FDD-LTE 和 TD-LTE )

您的飞利浦手机采用双模式 4G 无线频率，让您在 FDD-LTE 和 TD-LTE 网络中都能体验极致网速。现在，您只需一部手机，即可享受更广泛的 LTE 覆盖范围。

### 双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码，分开不同联系人，让您的生活更有条理。有双 SIM 卡，不必随身携带 2 个手机。

# 规格

## 网络功能

4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)

GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B

GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

WLAN

WAPI

3G: TD-SCDMA, WCDMA

4G FDD-LTE: 1800(B3), 2600(B7)

WCDMA 频段: 1900MHz, 2100MHz, 850MHz

## 尺寸

天线: 集成式

形状因数: 直板

手机尺寸: 152x77.9x8.3 毫米

手机重量: 154.5 克

手机颜色: 深灰色

## 图片/显示

主屏颜色: 1600 万色

主屏分辨率: 1080x1920 像素

主屏技术: TFT IPS

触摸屏: 触摸屏

电容式触摸屏

屏幕对角线尺寸 (英寸): 5.5 英寸

电容式触摸屏

## 静态照片拍摄

相机: 集成式

闪存: 内置

集成闪存

影像传感器类型: CMOS

预览帧速率: 30 帧/秒

图像文件格式: JPEG

画面分辨率: 1300 万 (4096x3072)

白平衡: 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯

## 静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG

旋转: 90 度步进

放映幻灯片

## 视频捕捉

视频格式: H.263, MPEG4, H.264

## 视频播放

压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

## 音频捕捉

语音录制: 是, AMR, WAV

## 音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, Midi, WAV, ADPCM, SP-Midi

## 声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

## 存储介质

内存 (RAM): 2GB

存储卡类型: Micro SD

内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

用户内存: 11000 MB

存储卡最大容量: 128 GB

内存 (ROM): 16GB

## 便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键

通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待

\*, 来电显示\*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未

接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟

轻松导航: 触摸板

操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 飞行模式, 振动

提示, 双 SIM 卡, 闪烁光, 专用耳机插头

可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

操作系统: Android 5.1

文本输入: 智能预测输入

振铃

音量控制

## GPS

内置 GPS

支持 A-GPS

## 连接

调制解调器功能: GPRS, 短信, EDGE, DL

100Mbps, UL 50Mbps

PC Link: USB 2.0

无线连接: Wi-Fi, 蓝牙

蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, AVRCP, GAVDP,

HSP, OPP

蓝牙形式: 4.0

串行连接: USB-MicroUSB 数据线

耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

## 附件

标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, QSG (快速入门指南)

电池: 3000mAh

## 操作系统

Android: Android 5.1

## 处理器

1.3GHz 八核处理器

