

PHILIPS

Porzsák


s-bag

4 db porzsák

Egy szabvány minden típushoz

Antiallergén szűrés

FC8022/04



Anti-Allergy s-bag®

Jobb szűrőképesség, ideális az allergiában szenvedőknek

S-bag® univerzális porzsák minden Philips és Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) porzsákos porszívóhoz. Csereszákok vásárlásakor keresse az s-bag® logót. A nem eredeti zsákok kárt tehetnek a porszívójában.

Egyetlen szabvány, nincs összekeveredés

- Univerzális szabvány az egyszerű választás érdekében

Antiallergén szűrés

- Antiallergén, ideális az asztmában és allergiában szenvedőknek

Kiváló minőség és higiénia

- Higiénikus zárrendszer az egyszerű eltávolítás érdekében
- Rendkívül ellenálló, szintetikus anyag, Svédországban készült


Fénypontok

Univerzális szabvány



Az eredeti Philips s-bag® minden Philips és Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) porzsákos porszívóhoz használható. Felejtse el a porzsákok keresésének végtelen gondját, keresse az s-bag® logót.

Antiallergén hatás



Az Anti-Allergy s-bag® nagy szűrőkapacitása képes felfogni az akár 1 mikron méretű polleneket, porrészecskéket, poratkákat, az allergiát okozó apró élőlényeket és macskaszőrt is. Az ilyen hatékonyságú szűrés

csökkenti családja allergéneknek való kitettségét, és jótékonyan hat az asztmától és allergiától szenvedők számára.

Rendkívül ellenálló anyag



Az Anti-Allergy s-bag® rendkívül ellenálló, Svédországban gyártott, szintetikus anyagból készült.

Higiénikus zárrendszer



A Philips s-bag® szabadalmaztatott zárrendszere lehetővé teszi az egyszerű és tiszta poreltávolítást, a belsejébe zárt szennyeződés kiömlése nélkül.

Műszaki adatok

A tartozék jellemzői

A porzsákok száma: 4

A következőkhöz használható:

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459

2000-es sorozat, PowerGo: FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

3000-es sorozat, Performer Compact: FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD3000, XD3010, XD3030, XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

5000-es sorozat, PerformerActive: FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

7000-es sorozat, Performer Silent: FC8741, FC8743, FC8745, FC8779 - FC8786

performer ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957

