

PHILIPS

Filtere de sortie s-filter®

1 filtre de sortie Allergy H13

Taille standard s-filter®

Piège > 99,95 % de la poussière



FC8038/01



Filtre HEPA 13 de rechange Philips

Le filtre HEPA 13 piège plus de 99,95 % des poussières fines


Le filtre HEPA 13 Philips pour aspirateur piège 99,95 % des poussières les plus fines, pour un environnement exempt de poussière, et un air pur, sans allergènes. Une fois passé par ce filtre, l'air est encore plus pur que l'air de la pièce.

Accessoires d'origine Philips

- Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente filtration
- Taille standard s-filter® facile à remplacer
- À changer tous les 12 mois pour des performances maintenues
- Filtre non lavable

Points forts

Filtre de sortie Allergy H13



Le filtre Allergy H13 piège plus de 99,95 % des poussières fines que les autres filtres expulsent directement dans l'air de votre domicile. Il piège les particules fines, comme le pollen et les acariens, responsables des allergies et des symptômes d'asthme. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.

Taille standard s-filter®



Le filtre s-filter® est le filtre de sortie standard. Disponible dans la plupart des magasins, il est facilement reconnaissable par son logo. Il est compatible avec différentes gammes

d'aspirateurs Philips, mais également avec des aspirateurs produits par Electrolux, AEG, Volta et Tornado.

À changer tous les 12 mois



Pour une filtration et des performances optimales, nous vous conseillons de changer le filtre tous les 12 mois.

Non lavable



Ne lavez pas le filtre. Sa durée de vie est d'un an, après quoi il doit être remplacé. Vous pourriez l'endommager en le lavant.

Caractéristiques

Contenu

Filtre sortie: 1

Idéal pour

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 - FC8682

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8729

Série 7000, Performer Silent: FC8741 - FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957

SilentStar: FC9300 - FC9319

PowerPro: FC8760 - FC8770

Marathon: FC9200 - FC9225

PowerPro Expert: FC9712 - FC9714, FC9720 - FC9725

PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 - FC9934

Marathon Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 - FC9924

