

MINI CHAINE CDC 3

FW 850C



Caractéristiques Techniques

- ▶ CD CHANGEUR 3 DISQUES 40 PLAGES PROGRAMMABLES
- ▶ AMPLIFICATEUR DE 2 x 130 W EFFICACES - TECHNOLOGIE G-SOUND
- ▶ ENCEINTES BOIS 3 VOIES BASS REFLEX A GRILLE DETACHABLE
- ▶ ANALYSEUR DE SPECTRE
- ▶ TUNER NUMERIQUE PO/GO/FM STEREO RDS 40 PRESELECTIONS
- ▶ DOUBLE CASSETTE STEREO AUTOREVERSE A COMMANDE LOGIQUE
- ▶ FONCTION "INCREDIBLE SURROUND" *
- ▶ SURAMPLIFICATION DES BASSES (DBB) 3 NIVEAUX
- ▶ DSC 5 (OPTIMAL, ROCK, TECHNO, CLASSIC, PERSO 1, 2, 3)
- ▶ SORTIE NUMERIQUE OPTIQUE
- ▶ FONCTION CD TEXT
- ▶ TELECOMMANDE A/V 25 TOUCHES

Date d'introduction

AVRIL 1998



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

Convertisseur BITCHECK
Tiroir changeur 3 disques, programmable 40 plages, changement de 2 disques pendant la lecture du troisième
Accès direct à la lecture de l'un des 3 disques
Lecture aléatoire des plages et fonction répétition
Saut de plage avant/arrière
Recherche avant/arrière dans la plage
Affichage du nombre de plages, du temps total du disque, du n° et du temps passé de la plage en cours
Fonction CD TEXT
Sortie numérique optique
Fréquence : 20 - 20 000 Hz
S/B 90 dB

PLATINE CASSETTE

Double platine cassette, stéréo, autoreverse, à commande logique
Platine Lecteur - Platine lecteur/enregistreur
Lecture continue - Duplication à vitesse normale/rapide
CD synchro
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement
Sélection automatique du type de bande
Contrôle électronique de la vitesse de défilement de la bande
Arrêt automatique en fin de bande

TUNER

RDS (nom, programme type, texte, horloge)
40 présélections (PO, GO, FM)
Programmation automatique ou manuelle
Gestion automatique FM stéréo/mono et informations RDS
Commutation de bandes PO/GO/FM

AMPLIFICATEUR

Amplificateur de 2 x 130 W RMS/6 /1 kHz/THD = 10 %
* Incredible Surround (Elargissement de l'effet stéréophonique du spectre sonore)
DBB (3 niveaux)
DSC 5 (Optimal, Rock, Techno, Classic, Perso 1, 2, 3)
Sélection automatique de sources

TIMER

Mise à l'heure de l'horloge par l'information RDS
Réveil par CD/tuner/cassette

CONNEXIONS

Sortie "LINE OUT" destinée aux systèmes d'enceintes sans fil
Sortie casque stéréo : jack 3,5 mm
Entrée stéréo DVD/AUX : 2 cinchs
Sorties enceintes : "Click-Fit" (attaches rapides)
Sortie subwoofer : cinch
(destiné à un système actif)

GENERALITES

Télécommande A/V : 25 touches
Mode DEMO automatique
Commandes éclairées
Dimensions système
L x H x P : 265 x 310 x 363 mm
Poids système + enceintes : 18 kg
Dimensions emballage
L x H x P : 594 x 716 x 398 mm
Poids emballé : 20 kg

ENCEINTES

3 voies, Bass Reflex
Face amovible
Woofer : Ø 16 cm type G-CONE
Tweeter Ferrofluid : Ø 6,5 cm
Tweeter Polydom : Ø 2,5 cm
Anti-magnétique
Connecteurs : "Click-Fit" (attache rapide)
Dimensions : 240 x 310 x 295 mm

CODE EAN

8710101337081

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



PHILIPS