

PHILIPS

Ferro da stiro

EasySpeed

Vapore 35 g/min, colpo di vapore 110 g

Piastra in ceramica

Auto-spegnimento di sic. + anticalcare

2200 W

GC2046/20



Veloce dall'inizio alla fine

3 modi di velocizzare la stiratura

Il ferro EasySpeed rende più veloce la tua stiratura grazie a: punta a tripla precisione, distribuzione uniforme del calore in tutta la piastra e vapore continuo.

Elimina facilmente le pieghe

- Fino a 2200 W di potenza per un getto continuo di vapore
- Colpo di vapore fino a 110 g, per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate
- Erogazione continua del vapore fino a 35 g/min
- Piastra in ceramica per una maggiore scorrevolezza
- Vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi

Maggiore durata

- Funzione Calc Clean per rimuovere facilmente il calcare dal ferro da stiro

Stiratura comoda

- Il ferro si spegne automaticamente quando non utilizzato
- Sistema antigocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti
- Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali
- Distribuzione uniforme del vapore per una stiratura efficiente
- Spray delicato per inumidire uniformemente i tessuti

In evidenza

Fino a 2200 W di potenza



Fino a 2200 W di potenza per un getto continuo di vapore.

Colpo di vapore fino a 110 g



Il colpo di vapore da 110 g ti consente di rimuovere facilmente anche le pieghe più ostinate.

Erogazione del vapore fino a 35 g/min



Vapore continuo regolato fino a 35 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

Piastra in ceramica



Piastra in ceramica resistente ai graffi, altamente scorrevole e facile da pulire.

Vapore verticale



Questo ferro Philips ha una funzione di vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi.

Funzione Calc Clean



Questo ferro da stiro può essere usato con normale acqua del rubinetto e la funzione Calc Clean rende semplice la rimozione di eventuale calcare dal ferro. Per mantenere inalterate le prestazioni del tuo ferro da stiro Philips, questa funzione deve essere utilizzata una volta al mese in caso di utilizzo di normale acqua del rubinetto.

Spegnimento automatico




Il ferro si spegne automaticamente quando non viene utilizzato. Se viene lasciato appoggiato in verticale sulla parte posteriore, si spegnerà entro 8 minuti. Quando viene lasciato sulla piastra o appoggiato su un lato, si spegne entro soli 30 secondi.

Sistema antigoccia



Il sistema antigocciolamento consente di stirare tessuti delicati a basse temperature senza preoccuparsi di eventuali macchie create da gocce cadute sul capo.

Punta a tripla precisione



La punta di questo ferro Philips è tre volte precisa: ha una punta affusolata, una scanalatura per bottoni e un elegante design della parte anteriore. La punta a tripla precisione ti consente di raggiungere anche i più difficili, ad esempio intorno ai bottoni o tra le pieghe.

Consigliato da CHOICE

CHOICE è un ente per la difesa dei diritti dei consumatori che fornisce informazioni e consigli liberi da influenze commerciali. CHOICE testa i prodotti per i consumatori, non per i produttori, offrendo consigli liberi da influenze commerciali, recensioni e raccomandazioni per i consumatori australiani. Il programma di test di CHOICE prevede l'acquisto dei prodotti in modo anonimo nei negozi, per sottoporli a test rigorosi di laboratorio e garantire ai consumatori la migliore qualità.

Specifiche

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 270 ml

Sistema antigoccia

Auto-spegnimento di sicurezza

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Punta vapore di precisione

Nome piastra: SteamGlide Ceramic

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 35 g/min

Assorbimento: 2200 W

Colpo di vapore: 110 g

Livello di vapore variabile

Vapore verticale

Spruzzo d'acqua

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Sistema autopulente

