

PHILIPS

Ferro da stiro

Azur Performer Plus

Vapore 50 g/min, colpo di vapore 200 g

Piastra T-ionicGlide

Auto-spegnimento di sic. + anticalcare

2600 W



GC4521/20



Più veloce, più semplice, più intelligente

Con la nostra piastra più scorrevole di sempre

Il ferro da stiro Philips Azur Performer unisce potenti prestazioni e facilità d'uso. Il sistema rapido di pulizia anticalcare, la piastra T-ionicGlide (la migliore piastra Philips a 5 stelle) e l'auto-spegnimento di sicurezza ti offrono risultati ottimali e con estrema facilità.

Velocità e potenza

- 2600 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti
- Getto di vapore fino a 50 g/min per una rimozione efficace delle pieghe
- Colpo di vapore fino a 200 g

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

- T-ionicGlide: la nostra piastra migliore a 5 stelle

Stiratura sicura

- Sistema di pulizia automatico per un'efficace rimozione del calcare
- Il ferro si spegne automaticamente quando non utilizzato
- Rimozione rapida del calcare dal ferro da stiro a vapore

Stiratura comoda

- Controllo automatico del vapore per il vapore giusto per ogni capo
- Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali
- Peso ottimale per una facile scorrevolezza sui tessuti



asimpleswitch.com

In evidenza

2600 W per un riscaldamento rapido



2600 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti.

Vapore fino a 50 g/min



Vapore continuo fino a 50 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 200 g



Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.

Sistema automatico di pulizia



Oltre al recipiente Calc integrato, la funzione di pulizia automatica della piastra consentirà di rimuovere anche il calcare più ostinato. Una piastra pulita migliora le prestazioni del vapore e i risultati di stiratura.

Spegnimento automatico




Il ferro si spegne automaticamente quando non viene utilizzato. Si spegne automaticamente quando rimane in verticale per 8 minuti e dopo 30 secondi quando rimane appoggiato sulla sua piastra o su un lato.

Controllo automatico vapore



Il controllo automatico del vapore offre la massima semplicità d'uso grazie alla selezione automatica della giusta quantità di vapore. Basta selezionare la giusta temperatura per il tessuto da stirare e il gioco è fatto.

Punta a tripla precisione



La punta di questo ferro Philips Azur Performer è tre volte precisa: ha una punta affusolata, una scanalatura per bottoni e un elegante design della parte anteriore. La punta a tripla precisione ti consente di raggiungere anche i punti più difficili, ad esempio intorno ai bottoni o tra le pieghe.

Peso ottimale



Il ferro ha un peso ottimale per una migliore scorrevolezza sui tessuti, per garantire una stiratura più semplice e consentire di posizionarlo facilmente sull'asse da stiro e di riporlo poi in verticale sulla parte terminale.

Sistema rapido di pulizia anticalcare



La rimozione rapida del calcare è il modo più semplice per decalcificare il ferro da stiro a vapore e garantisce vapore potente per molti anni.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: T-ionicGlide

Erogazione continua di vapore: 50 g/min

Colpo di vapore: 200 g

Stiratura a vapore in verticale

Spray

Potenza: 2600 W

Ionic DeepSteam

Impostazioni del vapore variabili

Stiratura comoda

Lunghezza cavo: 2 m

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua: 300 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Sportello di apertura laterale

Sistema antigoccia

Impugnatura Soft Touch

Auto-spegnimento di sicurezza

Vano portacavo: Clip per cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m

Per raggiungere le zone difficili: Punta a tripla precisione

Riempimento semplice e veloce

Sostenibilità

Impostazione ECO: 20% di risparmio energetico

Gestione calcare

Soluzione anticalcare: Sistema autopulente

Sistema rapido di pulizia anticalcare

