

PHILIPS

Ferro con
generatore di vapore

PerfectCare Aqua

5 bar

Colpo di vapore da 250 g

Serbatoio dell'acqua fisso da
2,5 l

GC8622/20



Stiratura ultra veloce

senza alcuna regolazione della temperatura necessaria

Stira qualsiasi tipo di tessuto stirabile: dalla seta al lino, dal cotone al cashmere in qualsiasi ordine, senza dover regolare il sistema. Il tuo ferro da stiro Philips PerfectCare ti consente di ottenere risultati rapidi senza il pericolo di bruciature o aloni lucidi su tutti i tessuti. Per una stiratura davvero semplice.

Stiratura semplice senza impostazioni della temperatura

- Stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura
- Sicuro da lasciare sull'asse da stiro, anche quando la piastra è calda

Stiratura veloce e potente


- Rimuovi il calcare con facilità e prolunga la durata dell'apparecchio
- Puoi riempire il serbatoio con acqua del rubinetto anche durante la stiratura
- Colpo di vapore fino a 250 g
- Pronta per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento
- Ampio serbatoio dell'acqua da 2,5 l completamente visibile
- La nostra piastra più scorrevole
- Risparmio energetico con la modalità ECO



asimpleswitch.com

In evidenza

Tecnologia OptimalTEMP



Stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura e senza bruciature sui tessuti grazie alla tecnologia rivoluzionaria dotata di: 1) Processore avanzato Smart Control, per il controllo preciso della temperatura della piastra. Non è necessario regolare la temperatura. 2) Potente camera di vapore ciclonico che genera un vapore potente e costante che rende la stiratura più facile e veloce.

Risparmio energetico



Utilizzando la modalità ECO, con una ridotta quantità di vapore, è possibile risparmiare energia senza compromettere i risultati di stiratura.

Colpo di vapore fino a 250 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.

Riempi il serbatoio con acqua del rubinetto in qualsiasi momento



Il ferro generatore di vapore è stato progettato per l'utilizzo con l'acqua del rubinetto. Durante la stiratura, puoi riempire il serbatoio con facilità, senza dover attendere o spegnere l'apparecchio.

Pronta per l'uso in 2 minuti



Il vapore è pronto all'uso in soli 2 minuti e può essere ricaricato quando necessario, anche durante la stiratura.

Easy De-Calc



Vapore al massimo: l'esclusiva funzione Philips Easy De-Calc rappresenta il modo ideale per eliminare il calcare e prolungare la durata del ferro generatore di vapore. Tramite un segnale acustico e luminoso, il ferro ti ricorderà quando è necessario effettuare la procedura di rimozione del calcare. Quando l'apparecchio si è raffreddato, apri la manopola Easy De-Calc e raccogli acqua sporca e calcare in una tazza.

Sicuro da riporre



L'innovativa tecnologia OptimalTEMP di Philips evita le bruciature su tutti i tessuti stirabili. Durante la stiratura, non dovrai più posizionare il ferro sulla base, ma potrai lasciarlo direttamente sui capi o sul rivestimento dell'asse da stiro, senza ricorrere ad alcun accessorio. I tuoi capi e il rivestimento dell'asse da stiro resteranno intatti e stirare diventerà più semplice.

Serbatoio dell'acqua da 2,5 l completamente visibile



L'ampio serbatoio da 2,5 l ti garantisce fino a 3 ore di stiratura senza dover aggiungere altra acqua, per il massimo della rapidità e praticità. Il serbatoio trasparente ti consente di controllare il livello dell'acqua da dove preferisci, per disporre del vapore quando più necessario.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Tecnologia OptimalTEMP

Pressione: Fino a 5,2 bar di pressione

Colpo di vapore: 250 g

Piastra: T-ionicGlide

Sicuro da riporre

Impostazioni del vapore variabili

Stiratura a vapore in verticale

Vapore in punta

Assorbimento: 2400 W

Semplicità d'uso

Tempo di riscaldamento: 2 min

Riempimento sempre possibile

Sicuro su tutti i tessuti: Anche per i capi delicati in seta

Capacità serbatoio acqua estraibile: 2500 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura di riempimento extra large

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Vano portacavo: Clip per cavo

Lunghezza tubo: 1,7 m

Riposizionamento cavo: Vano di

riposizionamento del cavo

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Promemoria anticalcare

Soluzione anticalcare: Easy De-Calc

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240 V

