

PHILIPS

Purificateur d'air hautes performances essentiel

GoPure 5212

CADR pour PM2.5 : 16 m³/heure

CADR pour COV : 11 m³/heure

CADR NO₂/SO₂ : 13 et 7,9 m³/heure

Formaldéhyde : 6 m³/heure



GP529BLKX1



Respirez un air débarrassé de 100 polluants Filtration automatique en toute simplicité

La technologie de filtration GoPure 5212 élimine jusqu'à 100 types de polluants, dont les allergènes, bactéries, virus et gaz d'échappement. Grâce au SelectFilter Plus, un filtre certifié par un organisme indépendant, 90 % des allergènes polliniques aériens sont éliminés.

Filtration d'air puissante et efficace

- Filtre les particules fines PM2.5 nocives en moins de 10 minutes.
- Le filtre certifié Airmid élimine 90 % des allergènes aériens
- Éliminez rapidement les gaz toxiques tels que les gaz d'échappement de votre voiture
- Éliminez les particules ultrafines, les bactéries et les virus
- Élimine les émanations nocives de NO₂/SO₂ provenant de la circulation

Design élégant, installation simple et utilisation facile

- Indicateur de remplacement du filtre à air
- Le dispositif fonctionne automatiquement pour vous permettre de vous concentrer sur la conduite
- Facile à installer n'importe où dans votre véhicule

Points forts

Filtre les particules fines PM2.5



La technologie de filtration unique SelectFilter Plus de Philips élimine rapidement et efficacement les particules détectées dans l'habitacle de la voiture, telles que les PM2.5. Grâce à un CADR (Clean Air Delivery Rate - débit d'air pur) de 16 m³/heure pour les PM2.5, 50 % de l'air présent dans une berline standard ou un SUV est filtré en moins de 10 minutes. Cette technologie élimine non seulement les particules nocives, mais également la fumée de cigarette et la poussière pour vous permettre de respirer un air frais et pur.

Filtre certifié par des experts indépendants

Testée de manière indépendante par le célèbre organisme de recherche biomédicale Airmid Healthgroup, la technologie exclusive SelectFilter Plus de Philips élimine jusqu'à 90 % des allergènes polliniques aériens. Les tests Airmid prouvent que cette filtration est réalisée en un seul passage d'air à travers notre SelectFilter (connu sous le nom de test d'efficacité en un seul passage). Grâce à l'élimination de ces particules irritantes, toute personne souffrant de rhume des foins peut désormais profiter d'un air pur.

Éliminez rapidement les gaz toxiques



La technologie exclusive SelectFilter Plus de Philips est dotée d'une couche HESA, qui permet d'éliminer les gaz nocifs de votre voiture. Grâce à un puissant processus d'absorption et d'oxydation, elle élimine les substances gazeuses nocives à un CADR (Clean Air Delivery Rate - débit d'air pur) de 11 m³ par heure. Ainsi, en quelques minutes, elle élimine de l'air les gaz d'échappement des voitures, les produits chimiques émis par les matières plastiques et d'autres substances malodorantes, telles que les composés organiques volatils (COV), le toluène et le formaldéhyde.

Éliminez les bactéries et les virus

Testée par un organisme de recherche biomédicale réputé, Airmid Healthgroup, la technologie exclusive SelectFilter Plus de Philips élimine les microbes nocifs (tels que les virus et les bactéries) et les particules ultrafines mesurant jusqu'à 0,015 µm*1+2+3+4

Élimine les gaz d'échappement



Qui souhaite que sa famille respire les gaz d'échappement dans les embouteillages ? Le système de ventilation du véhicule crée un flux

d'air de l'extérieur vers l'intérieur, soufflant les gaz d'échappement toxiques des voitures et camions dans l'habitacle. Ils restent alors emprisonnés à l'intérieur de votre voiture. Les enfants assis à l'arrière du véhicule peuvent être exposés à des niveaux de pollution de l'air dangereux bien plus élevés qu'à l'extérieur. La technologie Philips SelectFilter Plus traite le dioxyde d'azote (NO₂) à un CADR de 13 m³ par heure et le dioxyde de soufre (SO₂) à 7,9 m³ par heure, pour que vous et votre famille puissiez respirer en toute confiance.

Indicateur de remplacement du filtre

L'indicateur de remplacement du filtre s'allume lorsque le filtre est saturé. Ainsi, vous saurez qu'il est temps de le remplacer. Une fois le nouveau filtre reçu, il ne faut que quelques secondes pour le remplacer dans l'appareil. Il n'a donc jamais été aussi facile de garder l'air que vous respirez frais et propre.

Le dispositif fonctionne automatiquement

Afin de vous permettre de vous concentrer sur votre conduite, le GoPure 5212 s'allume et s'éteint automatiquement avec le démarrage du moteur de la voiture. Réglez à votre convenance la filtration par ventilateur à 2 vitesses en appuyant sur le bouton de marche. Vous pouvez monter dans votre voiture en sachant qu'elle sera toujours une oasis d'air frais et propre.

Simple et facile à installer

Grâce à son câble d'alimentation 12 V de 4 mètres, vous pouvez facilement installer le GoPure n'importe où dans votre véhicule. Branchez le câble dans la prise allume-cigare, puis utilisez les accessoires d'installation pour positionner l'appareil à l'endroit de votre choix : accoudoir, appuie-tête ou sous les sièges. Quel que soit l'endroit où vous le mettez, son design élégant embellira l'intérieur de votre voiture.

Caractéristiques

Description du produit

Désignation: GP5212
 Marche/Arrêt automatique
 Indicateur de remplacement du filtre
 Diffuseur de parfum: Non
 Réglages de vitesse: 2, Boost/Silencieux
 Durée de vie du filtre: 350 h h
 Technologie: Purificateur d'air pour voiture
 Couleur: Noir
 Fonctionne avec une application: Non
 Niveau de bruit (dBA) (faible): 40 dBA
 Tension [V]: 12 V CC
 Niveau de bruit (dBA) (Boost / élevé): 55 dBA
 Niveau sonore (dBA) (moyen): 50 dBA
 Puissance [W]: 3
 Fréquence: N/A

Performance

Filtration du toluène: CADR de 11 m³/heure
 Filtration des CVOT: CADR de 11 m³/heure
 Filtration du formaldéhyde: CADR de

6 m³/heure
 Filtration de l'échappement de voiture
 SO₂/NO₂: CADR de 7,9 et 13 m³/heure
 Filtration des particules fines: CADR de 16 m³/heure

Remplacement

Type du système de purification de l'air
 GoPure: SelectFilter Plus
 Type de filtre: GSF120P110x1

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H) (mm):
 226 x 188 x 77
 Poids de l'emballage (produit compris) (g):
 900
 Poids du produit (g): 600
 Dimensions du produit (L x l x H) (mm):
 180 x 180 x 68 m

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: 100 polluants filtrés
 Avantages attendus: Un l'air sain dans votre voiture

Accessoires contenus dans l'emballage

Accessoires de montage: Sangle de fixation, Crochet (2)
 Longueur du cordon d'alimentation: 4 m

Informations logistiques

Quantité dans la boîte: 1

Informations de commande

Saisie des commandes: GP529BLKX1
 Code de commande: 00932633

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018009326
 EAN3: 8719018009333



* *1 L'efficacité de la technologie SelectFilter Plus à éliminer les particules a été testée dans un laboratoire tiers conformément à la norme GB/T6165:2008 ; sa capacité à éliminer les particules en un seul passage est de 81 % à 0,0146 µm.
 * *2 Les performances réelles peuvent être influencées par l'environnement dans lequel elle est utilisée ; le filtre ne garantit pas une élimination à 100 % des particules et des microbes.
 * *3 À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas du Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection personnel et familial (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).
 * *4 Testé par un laboratoire tiers sur le taux d'élimination des bactéries Staphylococcus aureus et du virus Phi-X174 conformément à la norme GB21551.3-2010 et T/CAS 408-2020 dans une pièce de 3 m², test des purificateurs d'air pour voiture GoPure compatibles avec SelectFilter Plus.