

# PHILIPS

Мультиварка-  
скороварка

Avance Collection

5 л

HD2173/03



## Приготовление любимых блюд

Приготовление любимых блюд быстро и с сохранением витаминов

Мультиварка-скороварка Philips позволяет быстро приготовить любимые блюда с сохранением витаминов и полезных веществ

### Удобное автоматическое приготовление блюд

- Функция подогрева сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов
- Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

### Легкость в использовании

- Таймер отсрочки старта до 24 часов
- Чувствительная сенсорная панель управления
- Легкопрограммируемый таймер с обратным отсчетом

### Максимальное удобство и простота использования

- Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
- Инновационный дизайн с двумя ручками, крышку удобно подвешивать

### Полная безопасность

- Защитный клапан исключает возможность открытия крышки при работе под давлением
- Система автоматического сброса давления для безопасности
- Функция защиты от детей для дополнительной безопасности

## Основные особенности

### Система автоматического сброса давления

В случае чрезмерного повышения давления мультиварка автоматически выпустит пар из регуляторного клапана давления, гарантируя безопасность.

### Крышка с двумя ручками



Инновационный дизайн с двумя ручками, крышку удобно подвешивать

### Легко очищается



Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.

### Легкость управления



Чувствительная сенсорная панель управления

### Таймер отсрочки старта до 24 часов



Таймер отсрочки старта до 24 часов

### Защитный клапан

Защитный клапан исключает возможность открытия крышки при работе под давлением

### Блокировка от детей

Панель управления можно заблокировать 3-секундным нажатием на кнопку защиты от детей. Тогда панель управления автоматически блокируется, и во время приготовления дети не смогут нажать на кнопки. Чтобы разблокировать, снова удерживайте кнопку блокировки в течение 3 секунд.

### Легкопрограммируемый таймер

Легкопрограммируемый таймер. Когда мультиварка переходит в режим приготовления под давлением, таймер начинает обратный отсчет времени. По истечении времени приготовления мультиварка автоматически переходит в режим поддержания тепла.

### Подогрев в течение 12 часов



Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять рис или блюда теплыми без потери питательных свойств и вкуса. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.

### Встроенный микропроцессор

Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление любимых блюд

## Характеристики

### Аксессуары

Мерная чашка: Да  
Ложка для супа: Да  
Ложка для крупы: Да

### Характеристики дизайна

Цвет панели управления: Черный  
Цвет: Серебристый металлик  
Размеры (Д x Г x В): 321\*320\*330 миллиметра  
Материал корпуса: sus430  
Вес (включая упаковку): 6,10 кг

### Технические характеристики

Емкость: 5/10 Литры/чашки  
Длина шнура: 1,2 м  
Частота: 50 Гц  
напряжение: 220 В  
мощность в ваттах: 900 Вт

