

PHILIPS

Kohvimasin

Daily Collection

Klaaskannuga

taimeriga

Must/metallist

HD7459/20



Lihtsalt hea kohv

Aroma twister tagab parima maitseelamuse

Selle töökindla Philipsi kohvimasinaga saate nautida värskelt valmistatud kohvi maitset ja aroomi. Aroma twister tagab igale tassitäiele kohvile parima maitse. Taimerit kasutades saate ärgata värskelt valmistatud kohvi aroomi peale.

Suurepärane maitse ja aroom

- Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

Disainitud ümbrusega sobivaks


- 1,2-liitrine mahutavus 2 kuni 15 tassi jaoks

Lihtne kasutada

- Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.
- Automaatne väljalülitus pärast 30 minutit säästab energiat ja tagab ohutuse.
- Osad on puhastamise kergendamiseks nõudepesumasinas pestavad
- Taimer võimaldab ärgata värsket kohvi lõhna peale.
- Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Esiletõstetud tooted

Automaatne väljalülitus pärast 30 minutit



Auto-off

30 minutit pärast kohvi valmistamist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks automaatselt välja. See on kooskõlas ELi määрусega, mis kohaldub kõikidele kohvimasinatele ELis. Kui soovite, et kohv püsiks kauem kuum, pakub Philips teile termoskannuga kohvimasinat.

Tilgalukk




Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Aroomipööris



See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.

Masinpestavad osad



Kannu ja filtrihoidikut saab hõlpsasti nõudepesumasinas pesta.

Taimer



Tänu taimerile saate ärgata värsket kohvi lõhna peale. Valmistage kohvimasin ette, seadistage aeg ja kannutäis värsket kohvi valmib soovitud ajal.

Nutikas veetaseme näidik



Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata ja täpselt täita.

1,2-liitrine mahutavus



Selle kohvimasinaga saab teha 2 kuni 10 (suurt) / 15 (väikest) tassitäit kohvi. Maksimaalselt 1,2 liitrit. Tänu kompaktsel disainile võtab kohvimasin teie köögis vähe ruumi.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Klaasist kann

Säästvus

Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1000 W

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (L x S x K): 210 x 240 x 320 mm

Toote kaal: 1,42 kg

Kaal koos pakendiga: 1,94 kg

Pakendi mõõtmed (L x S x K): 299 x 260 x 380 mm

Üldine spetsifikatsioon

Erifunktsioonid: Aroomipööris

Ekraani tüüp: LCD

Kohvijoogid: Filtrikohv

Sobib alljärgnevale: Jahvatatud kohvipuru

Lihtne ja mugav kasutada: Ekraan, Veetaseme

näidik, Automaatne väljalülitus, Tilgalukk,

Seadistatav taimer

Lihtne puhastamine ja hooldus: Eemaldatav

filtrihoidik, Masinpestavad osad

Viimistlus

Veepaagi materjal: Plast

Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras ja

plast

Hooldus

2-aastane garantii

Disain

Värvus: Must/metallist

Tehnilised andmed

Veenõu maht: kuni 15 tassi

Valmistamisaeg kannu kohta: 10 min

Veenõu maht: 1,2 l

Juhtme pikkus: 0,85 m

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

