

PHILIPS

Saeco

Macchina da caffè
manuale

Poemia

Pannarello classico

Black



HD8323/31



L'autentico espresso ogni giorno a casa tua Con filtro crema pressurizzato

La macchina da caffè manuale Saeco offre agli estimatori della preparazione tradizionale tutto quello di cui hanno bisogno per un espresso perfetto ogni giorno. Il filtro crema pressurizzato brevettato assicura una crema sempre densa.

L'espresso perfetto

- Portafiltro crema pressurizzato
- Pressione pompa 15 bar
- Ripiano appoggiategge

Semplicità e facilità d'uso

- Adatta per caffè macinato e cialde
- Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello
- Struttura ergonomica per utilizzo quotidiano

Per l'utilizzo giornaliero

- Materiali duraturi e di qualità

In evidenza

Filtro crema pressurizzato



Lo speciale filtro crema garantisce una crema deliziosa che dura a lungo, indipendentemente dalla miscela di caffè prescelta.

Materiali duraturi e di qualità



La macchina da caffè manuale Saeco è realizzata in materiale resistente e di alta qualità.

Ergonomia giornaliera



Inserire la polvere di caffè o l'acqua, svuotare il filtro o il vassoio antigoccia: tutti i contenitori sono facilmente accessibili.

Caffè macinato e cialde



Puoi comodamente scegliere tra cialde e caffè macinato

Ripiano appoggiatezze



Con questa pratica funzione puoi riporre tazze e bicchieri sulla macchina da caffè e averle sempre a portata di mano senza occupare spazio.

Pannarello classico



Questa macchina da caffè Saeco è dotata di cappuccinatore classico, che i baristi chiamano "pannarello". Eroga il vapore e deve essere immerso nel latte per preparare una fantastica crema di latte. Libera il barista che è in te e prepara deliziose specialità a base di latte in modo tradizionale!

Pressione pompa 15 bar



L'alta pressione fa sì che il caffè macinato sprigioni tutto il suo aroma

Specifiche

Specifiche tecniche

Materiale caldaia: Alluminio

Pressione dell'acqua nella pompa: 15 bar
(espresso perfetto)

Tipi di caffè supportati: Cialde di caffè, Caffè macinato

Paese di origine: Prodotto in Cina, Progettato in Italia

Assorbimento: 950 W

Lunghezza cavo: 80 cm

Caratteristiche

Compatibile con filtro Brita: Opzionale

Poggia tazze

Porta filtro: "Crema" pressurizzata

Beccuccio acqua calda/vapore

Interfaccia: Pomello

Adatta per cialde

Pannarello: Plastica

Erogazione simultanea

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Design

Colore: Black

Struttura: ABS

Peso e dimensioni

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,25 L

Altezza massima tazza: 75 mm

Peso del prodotto: 4 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 200 x 265 x 297 mm

