

# PHILIPS

Plastik su ısıtıcı

Series 3000

1,7 L

Yaylı kapak

Işıklı gösterge

HD9318/20



## Sıcak içecekleriniz anında hazır

1,7 L'lik aile boyu kapasite, herkes için idealdir

1,7 L kapasiteli yeni Philips plastik su ısıtıcı, otomatik kapak açma özelliği ve ışıklı göstergesi sayesinde en sevdiğiniz içecekleri kısa sürede hazırlamanızı sağlar.

### Hızlı ve güvenli kaynatma

- Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi
- Mikro gözenekli filtre, ufak kireç parçacıklarını yakalar
- Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

### Doldurması, kullanımı ve temizlemesi kolay

- Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir
- Kolay okunur su seviyesi göstergesi
- Sadece ihtiyacınız kadar su kaynatmanız için fincan göstergesi
- Temizlik için geniş ağızlı yaylı kapak
- Kapak veya ağız yoluyla kolay doldurma
- 360° döner tabanlı kordonsuz su ısıtıcı
- Kolay ayarlama ve saklama için kablo sancı

# Özellikler

## Yassı ısıtma yüzeyi



Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

## Su seviyesi göstergesi



Su seviyesi, su ısıtıcının bir yanında bulunan göstergesyle kolayca okunabilir.

## Tekrar doldurması kolay



Su ısıtıcı, ağızdan veya yaylı kapak açılarak doldurulabilir.

## Mikro gözenekli filtre



Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, temiz su için 200 mikron kadar küçük parçacıkları yakalar.

## Fincan göstergesi



Tüketicilerin sadece ihtiyaçları olan miktarda su kaynatmalarını sağlar; böylece enerji ve su tasarrufu sağlayarak çevre korumasına katkıda bulunur.

## Kordonsuz ve 360° döner taban



Kordonsuz su ısıtıcı, kolay kaldırma ve yerleştirme için 360° döner taban üzerinde durur.

## Çoklu güvenlik sistemi



Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

## Geniş ağızlı yaylı kapak



Basmalı düğmeye sahip kapak, düğmeye dokunulduğunda sorunsuzca açılarak buharla teması engeller. Geniş ağız, temizlemeyi kolaylaştırır.

## Gizli kablo sarıcı



Tabanın altına sarılabilen kablo, her mutfak için uygun uzunluğa sahiptir ve kolayca saklanabilir.

## Işıklı



Güç düğmesindeki şık gösterge ışığı, su ısıtıcı çalıştığında yanar.

# Teknik Özellikler

## Genel özellikler

Ürün özellikleri: Kapak ve ağızdan doldurma,  
Kaymaz ayak  
Güç açık ışığı  
Açma/kapama düğmesi  
Kablo Saklama  
Otomatik kapanma  
360 dereceli taban  
Yassı ısıtma yüzeyi  
Kapak türü: İlkbahar

## Tasarım ve kaplama

Renkler: Siyah  
Ana gövde malzemesi: Plastik  
Malzeme filtresi: Naylon filtre

## Teknik spesifikasyonlar

Hazne kapasitesi: 1,7 L  
Kordon uzunluğu: 0,75 m  
Frekans: 50-60 Hz  
Güç: 1850-2200 W  
Gerilim: 220-240 volt

## Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 0,89 kg  
Ambalajla birlikte ağırlık: 1,22 kg  
Ürünün boyutları (UxGxY): 160x223x253 mm  
Ambalaj boyutları (UxGxY): 190x226x250 mm  
Mikro gözenekli filtre

## Menşei

Üretildiği ülke:: Çin

## Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

## Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme  
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

