

# PHILIPS

## Juukseoolutaja

### Essential

3 otsakut

ThermoProtecti temperatuur



HP8661/00



## Lihtne stiliseerimine kõikidele juukse pikkustele

Kuivatage ja stiliseerige samaaegselt. Philipsi juukseoolutaja Essential võimaldab teil luua ilusat ja loomulikku soengut, hoolitsedes samal ajal ka teie juuste eest. Kolm tarvikut sobivad nii pikkadele kui ka lühikestele juustele, et saaksite nautida lihtsat stiliseerimist.

### Hoidke ära kahjustused

- ThermoProtecti temperatuuriregulaator

### Kaunid soengud

- 800 W võimsus kauni tulemuse nimel
- 38 mm ThermoBrush ilusate soengute ja lainete jaoks
- 22 mm ThermoBrush õrnade lokkide tegemiseks
- Kitsas õhusuunaja suunatud õhuvoo saamiseks
- Kolm muudetavat kuumuse ja kiiruse seadet paremaks reguleerimiseks

### Lihtne kasutada

- Jaheda õhu seadistus õnaks kuivatamiseks



asimpleswitch.com

# Esiletõstetud tooted

## 800 W



800 W võimsusega juurkoolutaja võimaldab teil oma juukseid nii kuivatada kui ka soengusse sättida. Saavutage iga päev kaunid tulemused.

### ThermoProtecti temperatuur

ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvoo saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

### 38 mm ThermoBrush

ThermoBrush on eriti suure läbimõõduga – 38 mm. Lai rull on ideaalne siledade juuste ja lainete tegemiseks.

### 22 mm ThermoBrush

ThermoBrush on väikese läbimõõduga – 22 mm. Väikene rull on ideaalne siledade juuste ja õmade lokkide tegemiseks.

## Kitsas õhusuunaja

Kasutage kitsast õhusuunajat õhuvoo suunamiseks ning täpseks viimistlemiseks või kohandamiseks.

## Kolm muudetavat seadet



Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.

## Jaheda õhu seadistus

Jaheda õhu seadistus kasutab juuste kuivatamiseks madalat kuumust. See on eriti hea peenikeste, kuivade või kahjustatud juuste korral.

# Spetsifikatsioon

## Hooldustehnoloogiad

ThermoProtect

## Lisatarvikud

38 mm ThermoBrush: Juuste silumiseks või lainete tegemiseks

22 mm ThermoBrush: Õmade lokkide tegemiseks

Otsak: Suunatud õhuvoo saamiseks

## Võimsus

Aktiivvõimsus: 800 W

Pinge: 220–240 V

## Tehnilised andmed

Kuumuseseadistuste arv: 3

Juhtme pikkus: 1,8 m

## Kergesti kasutatav

Hoiustamiskonks

Pöörlev juhe

## Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

