

Philips  
Home Cinéma 2 enceintes

Lecture de disques Blu-ray



HTS7200



## Précision sonore absolue

avec la lecture de disques Blu-ray

Prenez part à une nouvelle expérience HD avec ce Home Cinéma Blu-ray sophistiqué au design fait d'aluminium et de verre. Les tweeters à dôme souple intégrés aux haut-parleurs de haute qualité procurent un son clair et pur. Vous ne regarderez plus jamais un film de la même manière.

### Conditions d'écoute exceptionnelles

- Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- La puissance de 440 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design élégant avec finitions en aluminium et pieds en verre
- Commandes tactiles pour une lecture et un réglage du volume aisés


### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- BD-Live\* (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Deep Color pour des images éclatantes dans une profusion de couleurs
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

# PHILIPS


## Points forts

### Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### Lecture de disques Blu-ray



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition encore plus important. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur de disques Blu-ray à Internet. Profitez de nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

### EasyLink




EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

### Puissance de 440 W RMS




La puissance de 440 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique

### Dolby TrueHD et DTS-HD



Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Deep Color



Dans la réalité, les couleurs ne connaissent aucune limite de nuance, de teinte ou de luminosité. Sur un téléviseur, en revanche, les images paraissent rarement naturelles. La technologie Deep Color permet de porter la nature et ses dizaines de millions de couleurs à l'écran, et ainsi de vous offrir un plaisir de visualisation accru.

# Caractéristiques

## Lecture vidéo

- Formats de compression: AVI, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Support de lecture: BD vidéo, BD-R/RE 2.0, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, Clé USB (FAT16/32), Disque dur USB (FAT32), DVD +/-R DL (double couche)
- Code zone BD: B
- Code région DVD: 2
- Améliorations de l'image: Suréchantillonnage vidéo

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: DVD-R/RW, DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Son

- Puissance totale (RMS): 440 W
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Réponse en fréquence: 40-20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Système audio: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker, Stéréo, Dolby ProLogic II, DTS
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Sports
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: DVD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

- RDS: Nom de la station
- Nombre de présélections: 40

## Enceintes

- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm(s)
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleur du caisson de basses: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 5 000 Hz
- Type de caisson de basses: Passif
- Contrôle enceinte satellite: Tweeter à dôme 18 mm, 2" x 3"

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB ultrarapide, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée AUX, Antenne FM, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,8 W
- Consommation électrique: 100 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 piles AAA, Antenne FM, Livret de garantie internationale, Câble HDMI

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 360 x 72 x 345 millimètre
- Poids de l'appareil: 4,2 kg
- Largeur de l'enceinte avant: 130 millimètre
- Hauteur de l'enceinte avant: 362 millimètre
- Profondeur de l'enceinte avant: 130 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1,8 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 295 x 375 x 295 millimètre
- Poids du caisson de basses: 6,3 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 560 x 472 x 400 millimètre



Date de publication  
2017-04-04

Version: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732  
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)