



Philips
Bežični telefon posebnog
dizajna

M550

Zaslon od 1,6" / bijelo pozadinsko
osv.
Zvučnik



M5501WG

Jedinstven i poželjan

Svojom elegantnom siluetom i vrlo kvalitetnom završnom obradom, Philips Mira predstavlja izazov za konvencionalnu percepciju dizajna telefona. Neprolazan, jedinstven i moderan dizajn unosi eleganciju u vaš dom.

Izvanredan dizajn i kvalitetna izrada

- Udobne slušalice telefona dizajnirane za dugačke pozive
- Vanjsko je kućište izdržljivo, sjajno i otporno na otiske prstiju
- Kalibrirana tipkovnica za glatko i precizno pritiskanje
- Mobitel možete puniti s bilo koje strane
- Elegantan i moderan dizajn iz svakog kuta
- Praktično postavljanje kabela

Vrhunski doživljaj telefonskih razgovora

- Pregledan grafički zaslon s 2 retka, dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa
- Spremite do 100 omiljenih kontakata u svoj imenik

Ekološki dizajn

- Kada se aktivira način rada ECO+, energija se ne troši



reddot design award
winner 2013

PHILIPS

Istaknute znač.

Udobne slušalice telefona



Udobne slušalice telefona dizajnirane za dugačke pozive

Vrhunska kvaliteta zvuka



Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Imenik s 100 unosa



Brojevi telefona dragih osoba uvijek će vam biti dostupni: u imenik možete spremiti do 100 omiljenih kontakata.

Izdržljivo i sjajno vanjsko kućište



Vanjsko je kućište izdržljivo, sjajno i otporno na otiske prstiju

Grafički zaslon s 2 retka



Pregledan grafički zaslon s 2 retka, dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Punjenje bez muke



Mobitel možete puniti s bilo koje strane

Predivan iz svakog kuta



Elegantan i moderan dizajn iz svakog kuta

Glata i kalibrirana tipkovnica



Kalibrirana tipkovnica za glatko i precizno pritiskanje

Praktično postavljanje kabela



Sustav praktičnog postavljanja kabela omogućava skrivanje kabela. Zahvaljujući inteligentno dizajniranim skrivenim utičnicama i unutarnjoj vodilici kabeli su uredno složeni i skriveni od pogleda.



reddot design award
winner 2013

Red Dot nagrada 2013.

Pobjednik 2013.

Njegova silueta poput skulpture, izdržljiva završna obrada otporna na otiske prstiju i ergonomski oblik predstavljaju novi pristup dizajnu bežičnih telefona. Rukovanje tipkovnicom intuitivno je i jednostavno, a slušalice su napravljene tako da pružaju najveću udobnost tijekom dugih poziva. Inteligentan sustav kabela omogućava skrivanje kabela, dok tehnologija HQ-Sound tvrtke Philips i digitalna obrada zvuka osiguravaju jaku i prirodnu reprodukciju glasa.

Specifikacije

Zvuk

- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 3,4 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Grafički s 2 retka + ikone
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela

Praktičnost

- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Automatski prekid veze
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Upravljanje pozivima: ID pozivatelja*
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Interfon – više telefona
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Zaključavanje tipkovnice

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 100 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 50 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Ekološki dizajn

- Eco+

Napajanje

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: 2 x AAA, NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,6 W

Sigurnost

- Šifriranje prijenesa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Dimenzije pakiranja

- EAN: 87 12581 67245 4
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):
31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruto masa: 0,645 kg
- Neto masa: 0,487 kg
- Tara: 0,158 kg



Datum izdavanja
2015-02-25

Versija: 6.1.6

12 NC: 8670 000 98881
EAN: 08 71258 16724 54

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com