

# PHILIPS

Електрическа самобръсначка  
за сухо бръснене

Shaver series 5000

Система ножчета MultiPrecision

Подвижни глави в 5 посоки

Прецизен тример SmartClick



S5110/06



## Гладко, бързо бръснене

Самобръсначката Серия 5000 ускорява сутрешната ви подготовка с бърза система ножчета MultiPrecision и изцяло миещи се глави.

### Комфортно и гладко бръснене

- Ножчетата повдигат и отрязват дългите и късите косъмчета за бързо бръснене
- Главите се движат в 5 направления за бързо и гладко бръснене
- Повдига косъмчетата за гладко и комфортно бръснене

### Лесна употреба

- Индикатори с 1 степен за батерията и заключване при пътуване
- 40 минути безкабелно бръснене
- 1 час време за зареждане
- Самобръсначката може да се изплаква с течаща вода
- 2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят и има сменяеми ножчета

### Получете максимума от самобръсначката си

- Приставка тример за идеално оформяне на мустаци и бакенбарди



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Акценти

### Система ножчета MultiPrecision



Получете бързо и гладко бръснене. Нашата система ножчета MultiPrecision повдигат и отрязват всички косми и останалите набои косъмчета – само с няколко движения.

### Подвижни глави в 5 посоки



Подвижните глави в 5 посоки с независими движения в 5 направления осигуряват пътен контакт с кожата за бързо и гладко бръснене дори по врата и линията на челюстта.

### Функция Super Lift & Cut



Бръснете по-гладко с действието на Super Lift & Cut с двойно ножче. Първото ножче повдига всеки косъм, докато вторият комфортно отрязва под нивото на кожата за наистина гладки резултати.

### Прецизен тример SmartClick




Поставете нашия щадящ кожата прецизен тример, за да завършите външния си вид. Той е идеален за поддържане на мустаци и за подрязване на бакенбарди.

### LED дисплей



Интуитивният дисплей показва подходяща информация, като ви позволява да получите най-добрата ефективност от самобръсначката си: - Индикатор за батерия с 1 нива - Индикатор за почистване - Индикатор за нисък заряд на батерията - Индикатор за смяна на глава - Индикатор за заключване при пътуване

### 40 минути безкабелно бръснене



Ще имате над 40 минути време за работа – това са около 13 бръснения – с едночасово зареждане. Или можете да изберете да се бръснете с включено в ел. мрежата устройство.

### 1 час време за зареждане



Бръснете се по-дълго с всяко зареждане благодарение на мощната ни, енергоспестяваща, дълготрайна литиево-йонна батерия. Заредете набързо за 5 минути и ще имате достатъчен заряд за едно бръснене.

### Отваряне с едно докосване



Просто отворете главите и измийте старателно под чешмата.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

## Спецификации

### Работни показатели при бръснене

**Система за бръснене:** Система ножчета

MultiPrecision, Функция Super Lift & Cut

**Следване на контура:** Подвижни глави в 5 посоки

### Акcesoари

**SmartClick:** Прецизен тример

**Поддръжка:** Предпазна капачка

### Лесна употреба

**Дисплей:** 1-степенен индикатор за батерията,

Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за зареждане, Индикатор за почистване, Индикатор за смяна на бръснешите глави, Индикатор за заключване

при пътуване

**Почистване:**

Може да се мие изцяло

**Работен режим:** Използване с кабел и без кабел

### Дизайн

**Дръжка:** Ергономичен захват и управление

**Цвят:** Въгленово сиво – остро бяло

### Захранване

**Автоматичен избор на напрежение:** 100 – 240 V

**Тип батерия:** Литиево-йонна

**Време на работа:** 40 мин/13 бръснения

**Зареждане:** 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане – 5 минути за 1 бръснене

**Максимална консумация на енергия:**

9 W

**Мощност в режим на готовност:** 0,1 W

### Сервиз

**2 години гаранция**

**Сменяема глава:** Подменяйте на всеки 2 години с SH50

