

PHILIPS

Електрическа самобръсначка
за мокро и сухо бръснене

Shaver series 9000

Прецизни ножчета V-Track

Глави ContourDetect в 8 посоки

Система SmartClean PLUS

Триммер за брада SmartClick



S9111/31



Съвършенство във всяко движение

Отрязва до 20% повече косъмчета* с едно движение

Shaver series 9000 е най-съвършената ни самобръсначка досега. Уникалната технология за следване на контурите на лицето гарантира изключително гладко бръснене, а системата V-Track насочва косъмчетата в най-добрата позиция за най-гладко бръснене.

Проектирана за съвършенство

- Ножчетата съвършено насочват косъмчетата в положение, което позволява гладко бръснене
- Глави, движещи се в 8 различни посоки, за превъзходни резултати

Комфортно бръснене

- Изпитайте комфортно сухо или освежаващо мокро бръснене с технологията Aquatec

Лесна употреба

- Интуитивните икони правят използването на функциите лесно
- 50 минути безкабелно бръснене след 1 час зареждане
- Самобръсначката може да се изплаква с течаща вода
- Предоставя се с 2-годишна гаранция

Получете максимума от самобръсначката си


- Запазете самобръсначката си като нова със SmartClean
- Приставка за оформяне на брада с 5 настройки за дължина



asimpleswitch.com

Акценти

Система ножчетата V-Track Precision



Постигнете съвършеното гладко бръснене. Ножчетата V-Track Precision внимателно позиционират всеки косъм в най-добрата позиция за отрязване, дори прилепналите косми и тези с различна дължина. 30% по-гладко бръснене с по-малко движения, като оставя кожата ви в отлично състояние.

Глави ContourDetect в 8 посоки



Следвайте всеки контур на лицето и шията с главите ContourDetect, огъващи се в 8 посоки. С всяко движение ще захващате 20% повече косъмчета. Резултатът е изключително плътно, гладко бръснене.

Aquatec за мокро и сухо бръснене



Изберете как предпочитате да се бръснете. С уплътнението AquaTec за мокро и сухо бръснене можете да изберете бързо, но комфортно сухо бръснене или бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.

Система SmartClean PLUS




С едно докосване на бутон SmartClean PLUS почиства, смазва, подсушава и зарежда самобръсначката ви, за да може тя да е в най-добра форма всеки ден.

Тример за брада SmartClick



Променете стила си с приставката за оформяне на брада SmartClick. Изберете от 5 настройки за дължина, за да създадете всяко желано оформяне от набола брада до къса, прилежно подрязана такава. Заоблените крайчета и гребени са проектирани да предотвратяват кожните раздразнения.

Светодиоден дисплей с 3 нива



Интуитивният дисплей показва подходяща информация, като ви позволява да получите най-добрата ефективност от самобръсначката си: – Индикатори за 3 степени на батерията и заключване при пътуване – Индикатор за почистване – Индикатор за изтощена батерия – Индикатор за смяна на глава

50 минути безкабелно бръснене



Усъвършенстваната ни система ви предоставя два удобни варианта: зареждане за 1 час и ще получите 50 минути време на експлоатация или бързо зареждане за едно пълно бръснене. Всички самобръсначки от серия 9000 съдържат мощна енергийно-ефективна, трайна литиево-йонна батерия. Те са разработени само за безжичен режим на работа, за да се гарантира, че сте в безопасност при бръснене в близост до вода, дори под душа.



iF НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН 2015

Shaver series 9000 Прецизност, контрол и маневреност са основните черти на самобръсначката 9000. Системата V-Track насочва косъмчетата в най-добрата позиция за рязане за най-гладък резултат, докато изцяло гъвкавите огъващи се в осем посоки глави улавят повече косъмчета за по-чисто бръснене с по-малко движения. Уплътнението AquaTec Wet & Dry на тази самобръсначка позволява комфортно сухо бръснене или освежаващо мокро бръснене с използване на гел или пяна за бръснене за допълнителен комфорт на кожата.



asimpleswitch.com

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносъобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

Спецификации

Работни показатели при бръснене

SkinComfort: AquaTес за мокро и сухо бръснене

Следване на контура: Глави ContourDetect в 8 посоки

Система за бръснене: Система ножчета V-Track Precision, Функция Super Lift & Cut

Акcesoари

SmartClean PLUS: Почиства, Суши, Зарежда, Смазва, Почистваща касета (приложена)

SmartClick: Приставка за оформяне на брада

Кальф: Кальф за пътуване

Лесна употреба

Дисплей: 3-степенен индикатор за батерията, Индикатор за почистване, Индикатор за изтощена батерия, Индикатор за смяна на бръснешите глави, Индикатор за заключване при пътуване

Почистване: Може да се мие изцяло

Дизайн

Цвят: Глетчерно синьо

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 50 мин/17 бръснения

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане за 1 бръснене

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Максимална консумация на енергия:
9 W

Мощност в режим на готовност: 0,1 W

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с SH90

