

Philips
Auscultadores sem fios
para TV

Diafragmas de 40 mm/posterior
aberta

Over-ear
Protecções almofadadas
respiráveis

SHD8850



Cinema em casa com som de alta resolução

Som cinematográfico de nível superior para a sua casa

Os auscultadores sem fios Philips SHD8850 envolvem-no no seu próprio mundo de som cinematográfico, com total liberdade. A ligação digital sem fios garante um som absolutamente nítido e livre de interferências para proporcionar a melhor experiência de entretenimento em casa.

A melhor experiência de audição

- Som cinematográfico superior de diafragmas de 40 mm
- Áudio de alta resolução com ligação com fios

Fácil de utilizar

- 20 horas funcionamento para audições prolongadas
- Movimente-se livremente sem fios num raio de 30 m
- Função de ligar/desligar automática
- Base de carregamento fácil de utilizar
- A entrada ótica e analógica adapta-se a todos os televisores

Concebido para uma utilização prolongada confortável

- A rede ajusta-se automaticamente para uma adaptação perfeita
- Protecções dos ouvidos em veludo respiráveis para um conforto prolongado

PHILIPS

Auscultadores sem fios para TV
Diafragmas de 40 mm/posterior aberta Over-ear, Protecções almofadadas respiráveis

SHD8850/12

Destaques

20 horas de autonomia

Com 20 horas de autonomia, pode usufruir de maratonas de visualização sem se preocupar com a possibilidade de ficar sem energia.

Alcance sem fios até 30 m




O alcance de transmissão até 30 m proporciona mobilidade e liberdade de movimentos para desfrutar da sua música em toda a casa.

Ligar/desligar automático

Os auscultadores Philips SHD8850 ligam-se automaticamente quando os coloca na cabeça. Depois de terminar, desligam-se automaticamente para garantir que não desperdiça energia.

Ajuste automático



A rede leve com ajuste automático garante-lhe a adaptação perfeita ao formato da sua cabeça

ao mesmo tempo que garante um conforto ideal.

Som cinematográfico



Os diafragmas de 40 mm dos SHD8850 são sintonizados acusticamente para garantir um som cinematográfico superior.

Fácil carregamento



Coloque os auscultadores na base de carregamento para carregar facilmente.

Adequado para todos os televisores


Equipados com uma entrada ótica e analógica, os auscultadores Philips SHD8850 são compatíveis.

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Com o cabo áudio fornecido, os auscultadores sem fios Philips SHD8850 suportam áudio de alta resolução e garantem uma qualidade de áudio sem cedências dos seus dispositivos preferidos, para que possa usufruir mais do seu sistema de entretenimento em casa.

Protecções dos ouvidos em veludo



As proteções dos ouvidos em veludo respiráveis dissipam a pressão e o calor e garantem um conforto intenso para utilizações prolongadas.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Aberto
- Tipo de magneto: Neodímio
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Rácio sinal-ruído: > 75 dB
- Impedância: 24 ohm
- Limites frequência: 8-40 000 Hz (com fios); 8-22 500 (modo sem fios)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Modulação: FHSS
- Alcance efectivo: 30 m
- Selecção de canal: automática
- Separação de canais: > 40 dB
- Número de canais: 15

Funcionalidades

- Desactivação automática
- Indicação de bateria fraca
- Tempo de funcionamento: ~20 horas
- Indicador de carga da pilha
- Funcionalidades da estação de base: Indicador LED

Acessórios

- Transformador CA/CC: 5 V/ 550 mA CC
- Acessórios incluídos: Cabo óptico

Potência

- Alimentação dos auscultadores: 2 baterias recarregáveis AAA 1,2 V NiMH
- Alimentação do transmissor: 5 V 550 mA CC

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Peso: 0,239 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 32 x 12,5 cm
- Peso líquido: 0,616 kg
- Peso bruto: 0,998 kg
- Tara: 0,382 kg
- EAN: 69 25970 71235 4
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso bruto: 3,578 kg
- Tara: 1,73 kg
- GTIN: 1 69 25970 71235 1
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Peso líquido: 1,848 kg

Conetividade

- Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
- Ligações de entrada: Entrada óptica digital



Data de publicação
2019-10-25

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 001 42592
EAN: 69 51613 99240 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com