



Philips
耳塞式耳筒

完美貼服，精確音色

簡易把手容許完美貼服耳朵

配有能吸收震蕩的金屬外殼，這高性能喇叭造出精確重低音，帶來彷如真實的音響。獨特灣曲設計帶來完美的貼服。Comply™ 海綿配件帶來完美嘈音阻隔。布料纜線可防止纏結。



SHE9000

享受高質音樂

- 優質金屬外殼，實現精確的聲音傳送。
- 超強低音氣流反射器可產生最深沉豐厚的低音效果
- 完美的耳塞封閉設計可隔絕噪音
- 出色噪音阻隔效果，能以低音量呈現出最佳音效

配戴時給您最大的舒適

- 獨特灣曲設計有助固定，為您帶來完美的貼服感覺
- 超柔軟記憶棉耳墊，可帶來最舒適的佩戴感
- 人體工學準角度音效技術設計確保自然的貼合感覺
- 超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

隨時候命

- 線纜外層採用布料，更加耐用且防止糾結
- 1.2 米長的纜線最適合戶外使用
- 防纏繞滑桿
- 耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線



PHILIPS


產品特點

優質金屬外殼



優質金屬外殼，可以使這些耳筒避免不必要的振動以實現精確的聲音傳送，從而產生流暢的低音反應和清晰的中高音。

產生最深沉豐厚的低音效果



超強低音氣流反射器可令空氣流動自如，以高保真效果重現出最深沉豐厚的低音。

經過精確調準的音效

本款耳筒的完美耳塞式密封效果，可實現驚人的超凡隔音效果。

以低音量呈現最佳音效

在嘈雜環境中您也不必再提高音量。
Angled Acoustic Pipe 加上完美封閉式耳蕾可顯著隔絕環境噪音，以較低音量送出同等音質，並延長電池壽命。

獨特灣曲設計

獨特灣曲設計的耳筒有助固定，即使外出時仍能為您帶來完美的貼服感覺。

柔軟記憶棉耳墊



超柔軟記憶棉耳墊，能夠舒適地緊貼在您的耳朵周圍，為您帶來最舒適的佩戴感覺，您甚至不會感覺到耳墊的存在。

耳形貼合設計

根據人體耳道，在準角度音效技術模型中採用輕微 15 度傾斜的設計優越性，可實現自然的貼合和極度的舒適感覺。

3 種尺寸的超軟矽膠耳罩



Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。


防纏繞頸鏈

外層採用布料製成的防纏繞頸鏈非常耐用，且有助延長產品的壽命。

1.2 米線纜


配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

防纏繞滑桿



儲存耳筒的時候，如果不小心放置，電線很容易纏繞在一起。這就使存放耳筒並隨時取用來收聽變得十分令人煩惱。僅需將防纏繞滑桿滑到耳機處，就能使兩根耳機電纜整齊收在一起，防止電纜纏繞。

Flexi-Grip 設計



耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。



中國最成功設計大獎

中國最成功設計大獎展覽
望透過成功設計為社會
增值

SHE9000 耳塞式耳筒完
美貼服雙耳，經過特別

設計，時刻保持舒適。耳筒具備能吸收震蕩的金屬外殼，可準確傳送聲音，提供流暢的低音反應，中至高音域清晰透徹。

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 3 x 6.8 x 2 厘米
- 重量: 0.0118 千克

聲音

- 音響系統: 關閉
- 振動膜: 聚酯薄膜
- 頻率響應: 6 - 23 500 Hz
- 阻抗: 16 Ohm
- 磁鐵類型: 鈦
- 類型: 動態
- 音圈: CCAW
- 敏感度: 102 分貝
- 喇叭直徑: 10 毫米
- 最大輸入電量: 15 毫瓦

連接

- 連接器: 3.5 毫米立體聲
- 纜線類型: OFC
- 接線方式: 平行對稱設計
- 纜線長度: 1.2 米
- 連接器設備: 鍍金

包裝尺寸

- 貨架佈置類型: 模型

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17.5 x 2.7 厘米
- 淨重: 0.0118 千克
- 總重量: 0.059 千克
- 淨重: 0.0472 千克
- EAN: 69 23410 70815 8
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 35.6 x 19.8 x 25 厘米
- 淨重: 0.2832 千克
- 總重量: 1.992 千克
- 淨重: 1.7088 千克
- EAN: 87 12581 58856 4
- 產品包裝數目: 24

內紙箱

- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 18 x 16.7 x 10.5 厘米
- 淨重: 0.0708 千克
- 總重量: 0.43 千克
- 淨重: 0.3592 千克
- EAN: 87 12581 58857 1
- 產品包裝數目: 6



出版日期 2015-07-10

版本: 3.0.3

12 NC: 8670 000 73477
EAN: 69 23410 70815 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

